

PHILIPS

Lighting



LuxSpace Pro – 高效率、視覺舒適，而且設計時尚

LuxSpace Pro

飛利浦 LuxSpace Pro 承襲 LuxSpace 系列享譽業界的卓越效能、極低能耗、高視覺舒適度，以及吸引人的外觀設計。這款新一代可靠的 LED 筒燈採用優雅的設計，採用深凹式架構和增加的反射器深度，以突出最小的細節。LuxSpace Pro 也是多功能性的光輝典範。這款節能 LED 筒燈有多種配置可供選擇，從 450 到 8,000 流明、3 吋到 8 吋不等，可選擇固定、可調光或 Interact Ready 型號。這使得 LuxSpace Pro 成為完美的「混搭」解決方案，適用於需要不同照明氛圍的潛在廣泛和擴展應用，並具有統一的燈具外觀和感覺。

优点

- 節能 LED
- 營造柔和、自然的光線，確保視覺舒適
- 天花板與窄邊完美整合
- 提供光面多面體或霧面白色鍍鋁 (UGR19) 可選，或多面體與霧面白色反射罩可選
- 耐用的 LED 品質和可靠性
- 透過可調白光和整合照明控制支援以人為本的照明

特点

- 同級最佳效能，高達 170 lm/W
- 深凹結構，加大反射罩深度
- 寬敞的安裝區域，改善窄邊緣寬度
- 多種光學元件可選：切面、磨砂和白色
- 75,000 小時使用壽命 @L70/B50 Ta 25°C
- 50,000 小時使用壽命 @L80/B10 Ta 25°C
- 相容於數位可定址照明介面 (DALI) 和無線 Interact

应用

- 商店
- 辦公室照明
- 醫院與護理之家
- 旅館照明
- 機場
- 展覽中心





Versions




LuxSpace Pro

LuxSpace Pro

二维绘图



二维绘图



一般資訊	
客戶服務標籤	是
運轉與電力	
保護等級 IEC	安全等級 II
線路頻率	50 or 60 Hz
機械與外罩	
光學罩類型	聚碳酸酯漫射體
外罩色彩	白色
機械衝擊保護規範	IK03
認證與應用	
CE 標誌	是
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

照明技術 (1/2)

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	演色性指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401502944	DN589B LED10/840 P8PSU D100 WB WP G2	4000 K	80	128 lm/W	1,073 lm
911401503544	DN589B LED11/TNW P10PSD D100 WB G2	Tunable white 2700-6500 K	>90	106 lm/W	1,050 lm
911401504344	DN589B LED10/CED P10PSD D100 WB G2	Tunable white 2700-6500 K	>80	106 lm/W	950 lm
911401505144	DN589X LED8/TNW P7PSD D100 WB G2	Tunable white 2700-6500 K	>90	106 lm/W	750 lm
911401505944	DN589X LED7/CED P7PSD D100 WB G2	Tunable white 2700-6500 K	>80	106 lm/W	700 lm
911401591243	DN588B LED5/930 P4PSU D100 WB G2	3000 K	90	110 lm/W	453 lm
911401591343	DN588B LED5/940 P4PSU D100 WB G2	4000 K	90	115 lm/W	478 lm
911401591443	DN589B LED10/930 P8PSU D100 WB G2	3000 K	90	116 lm/W	971 lm
911401591543	DN589B LED10/940 P8PSU D100 WB G2	4000 K	90	122 lm/W	1,023 lm
911401591643	DN590B LED16/930 P13PSU D100 WB G2	3000 K	90	111 lm/W	1,494 lm
911401591743	DN590B LED16/940 P13PSU D100 WB G2	4000 K	90	117 lm/W	1,574 lm
911401591843	DN589B LED10/930 P8PSD D100 WB G2	3000 K	90	118 lm/W	889 lm
911401591943	DN589B LED10/940 P8PSD D100 WB G2	4000 K	90	124 lm/W	937 lm
911401592043	DN590B LED16/930 P14PSD D100 WB G2	3000 K	90	107 lm/W	1,494 lm
911401592143	DN590B LED16/940 P14PSD D100 WB G2	4000 K	90	113 lm/W	1,574 lm
911401592243	DN589X LED10/940 P9WIA D100 WB G2	4000 K	90	117 lm/W	1,023 lm
911401592343	DN590X LED16/940 P14WIA D100 WB G2	4000 K	90	115 lm/W	1,574 lm

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	演色性指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401503744	DN591B LED21/TNW P18PSD D125 VWB G2	Tunable white 2700-6500 K	>90	106 lm/W	2,050 lm
911401504544	DN591B LED19/CED P18PSD D125 VWB G2	Tunable white 2700-6500 K	>80	106 lm/W	1,900 lm
911401505344	DN591X LED17/TNW P13PSD D125 VWB G2	Tunable white 2700-6500 K	>90	106 lm/W	1,650 lm
911401506144	DN591X LED15/CED P14PSD D125 VWB G2	Tunable white 2700-6500 K	>80	106 lm/W	1,500 lm
911401500044	DN596B LED80/830 P62PSU D200 WB G2	3000 K	80	124 lm/W	7,654 lm
911401500144	DN596B LED80/840 P62PSU D200 WB G2	4000 K	80	130 lm/W	7,977 lm
911401500444	DN596B LED80/830 P59PSD D200 WB G2	3000 K	80	121 lm/W	7,124 lm
911401500544	DN596B LED80/840 P59PSD D200 WB G2	4000 K	80	126 lm/W	7,425 lm
911401500844	DN591B LED19/830 P13PSU D200 WB G2	3000 K	80	143 lm/W	1,828 lm
911401500944	DN591B LED19/840 P13PSU D200 WB G2	4000 K	80	149 lm/W	1,905 lm
911401501244	DN591B LED19/830 P13PSD D200 WB G2	3000 K	80	138 lm/W	1,828 lm
911401501344	DN591B LED19/840 P13PSD D200 WB G2	4000 K	80	144 lm/W	1,905 lm
911401501544	DN591X LED19/840 P13WIA D200 WB G2	4000 K	80	147 lm/W	1,905 lm
911401501844	DN593B LED29/830 P20PSU D200 WB G2	3000 K	80	141 lm/W	2,825 lm
911401501944	DN593B LED29/840 P20PSU D200 WB G2	4000 K	80	146 lm/W	2,944 lm
911401502244	DN593B LED29/830 P21PSD D200 WB G2	3000 K	80	136 lm/W	2,825 lm
911401502344	DN593B LED29/840 P21PSD D200 WB G2	4000 K	80	141 lm/W	2,944 lm
911401502844	DN591B LED23/840 P13PSU D200 WB UE G2	4000 K	80	173 lm/W	2,279 lm
911401504044	DN594B LED37/TNW P30PSD D200 WB G2	Tunable white 2700-6500 K	>90	106 lm/W	3,700 lm
911401504844	DN594B LED34/CED P31PSD D200 WB G2	Tunable white 2700-6500 K	>80	106 lm/W	3,400 lm
911401505644	DN594X LED39/TNW P32PSD D200 WB G2	Tunable white 2700-6500 K	>90	106 lm/W	3,900 lm
911401506444	DN594X LED36/CED P32PSD D200 WB G2	Tunable white 2700-6500 K	>80	106 lm/W	3,600 lm
911401598243	DN594B LED42/830 P30PSU D200 WB G2	3000 K	80	136 lm/W	4,050 lm
911401598343	DN594B LED42/840 P30PSU D200 WB G2	4000 K	80	142 lm/W	4,221 lm
911401598643	DN594B LED42/830 P31PSD D200 WB G2	3000 K	80	132 lm/W	4,050 lm

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	演色性指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401598743	DN594B LED42/840 P31PSD D200 WB G2	4000 K	80	137 lm/W	4,221 lm
911401598943	DN594X LED42/840 P30WIA D200 WB G2	4000 K	80	142 lm/W	4,221 lm
911401599243	DN595B LED61/830 P46PSU D200 WB G2	3000 K	80	129 lm/W	5,868 lm
911401599343	DN595B LED61/840 P46PSU D200 WB G2	4000 K	80	134 lm/W	6,116 lm
911401599643	DN595B LED61/830 P47PSD D200 WB G2	3000 K	80	126 lm/W	5,868 lm
911401599743	DN595B LED61/840 P47PSD D200 WB G2	4000 K	80	131 lm/W	6,116 lm
911401500244	DN596B LED80/830 P59PSD D200 VWB-M G2	3000 K	80	124 lm/W	7,298 lm
911401500344	DN596B LED80/840 P59PSD D200 VWB-M G2	4000 K	80	129 lm/W	7,606 lm
911401500644	DN591B LED19/830 P13PSU D200 VWB-M G2	3000 K	80	146 lm/W	1,872 lm
911401500744	DN591B LED19/840 P13PSU D200 VWB-M G2	4000 K	80	153 lm/W	1,951 lm
911401501044	DN591B LED19/830 P13PSD D200 VWB-M G2	3000 K	80	141 lm/W	1,872 lm
911401501144	DN591B LED19/840 P13PSD D200 VWB-M G2	4000 K	80	147 lm/W	1,951 lm
911401501444	DN591X LED19/840 P13WIA D200 VWB-M G2	4000 K	80	151 lm/W	1,951 lm
911401501644	DN593B LED29/830 P20PSU D200 VWB-M G2	3000 K	80	144 lm/W	2,894 lm
911401501744	DN593B LED29/840 P20PSU D200 VWB-M G2	4000 K	80	150 lm/W	3,016 lm
911401502044	DN593B LED29/830 P21PSD D200 VWB-M G2	3000 K	80	139 lm/W	2,894 lm
911401502144	DN593B LED29/840 P21PSD D200 VWB-M G2	4000 K	80	145 lm/W	3,016 lm
911401502744	DN591B LED23/840 P13PSU D200 VWB-M UE G2	4000 K	80	177 lm/W	2,332 lm
911401598043	DN594B LED42/830 P30PSU D200 VWB-M G2	3000 K	80	140 lm/W	4,149 lm
911401598143	DN594B LED42/840 P30PSU D200 VWB-M G2	4000 K	80	146 lm/W	4,324 lm
911401598443	DN594B LED42/830 P31PSD D200 VWB-M G2	3000 K	80	135 lm/W	4,149 lm
911401598543	DN594B LED42/840 P31PSD D200 VWB-M G2	4000 K	80	141 lm/W	4,324 lm
911401598843	DN594X LED42/840 P30WIA D200 VWB-M G2	4000 K	80	146 lm/W	4,324 lm
911401599043	DN595B LED61/830 P46PSU D200 VWB-M G2	3000 K	80	132 lm/W	6,011 lm
911401599143	DN595B LED61/840 P46PSU D200 VWB-M G2	4000 K	80	138 lm/W	6,265 lm

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	演色性指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401599443	DN595B LED61/830 P47PSD D200 VWB-M G2	3000 K	80	129 lm/W	6,011 lm
911401599543	DN595B LED61/840 P47PSD D200 VWB-M G2	4000 K	80	134 lm/W	6,265 lm
911401599843	DN596B LED80/830 P62PSU D200 VWB-M G2	3000 K	80	127 lm/W	7,841 lm
911401599943	DN596B LED80/840 P62PSU D200 VWB-M G2	4000 K	80	133 lm/W	8,172 lm
911401502544	DN589B LED12/840 P7PSU D125 WB UE G2	4000 K	80	158 lm/W	1,185 lm
911401503044	DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB WP G2	4000 K	80	131 lm/W	1,741 lm
911401503644	DN591B LED20/TNW P18PSD D125 WB G2	Tunable white 2700-6500 K	>90	106 lm/W	2,000 lm
911401504444	DN591B LED19/CED P18PSD D125 WB G2	Tunable white 2700-6500 K	>80	106 lm/W	1,850 lm
911401505244	DN591X LED16/TNW P13PSD D125 WB G2	Tunable white 2700-6500 K	>90	106 lm/W	1,600 lm
911401506044	DN591X LED15/CED P14PSD D125 WB G2	Tunable white 2700-6500 K	>80	106 lm/W	1,450 lm
911401592643	DN588B LED9/830 P6PSU D125 WB G2	3000 K	80	129 lm/W	837 lm
911401592743	DN588B LED9/840 P6PSU D125 WB G2	4000 K	80	134 lm/W	872 lm
911401593043	DN589B LED11/830 P8PSU D125 WB G2	3000 K	80	130 lm/W	1,070 lm
911401593143	DN589B LED11/840 P8PSU D125 WB G2	4000 K	80	135 lm/W	1,116 lm
911401593443	DN589B LED11/830 P8PSD D125 WB G2	3000 K	80	122 lm/W	970 lm
911401593543	DN589B LED11/840 P8PSD D125 WB G2	4000 K	80	127 lm/W	1,011 lm
911401593843	DN590B LED17/830 P13PSU D125 WB G2	3000 K	80	126 lm/W	1,670 lm
911401593943	DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB G2	4000 K	80	131 lm/W	1,741 lm
911401594243	DN590B LED17/830 P14PSD D125 WB G2	3000 K	80	121 lm/W	1,670 lm
911401594343	DN590B LED17/840 P14PSD D125 WB G2	4000 K	80	126 lm/W	1,741 lm
911401594643	DN591B LED22/830 P17PSU D125 WB G2	3000 K	80	125 lm/W	2,127 lm
911401594743	DN591B LED22/840 P17PSU D125 WB G2	4000 K	80	130 lm/W	2,216 lm
911401595043	DN591B LED22/830 P18PSD D125 WB G2	3000 K	80	120 lm/W	2,127 lm
911401595143	DN591B LED22/840 P18PSD D125 WB G2	4000 K	80	125 lm/W	2,216 lm
911401595343	DN591X LED22/840 P17WIA D125 WB G2	4000 K	80	130 lm/W	2,216 lm

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	演色性指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401595643	DN592B LED26/830 P21PSU D125 WB G2	3000 K	80	119 lm/W	2,529 lm
911401595743	DN592B LED26/840 P21PSU D125 WB G2	4000 K	80	125 lm/W	2,636 lm
911401596043	DN592B LED26/830 P22PSD D125 WB G2	3000 K	80	115 lm/W	2,529 lm
911401596143	DN592B LED26/840 P22PSD D125 WB G2	4000 K	80	120 lm/W	2,636 lm
911401596343	DN592X LED26/840 P21WIA D125 WB G2	4000 K	80	125 lm/W	2,636 lm
911401588543	DN588B LED5/930 P4PSU D75 NB G2	3000 K	90	100 lm/W	419 lm
911401588643	DN588B LED5/940 P4PSU D75 NB G2	4000 K	90	107 lm/W	449 lm
911401588743	DN588B LED5/930 P4PSU D75 MB G2	3000 K	90	100 lm/W	419 lm
911401588843	DN588B LED5/940 P4PSU D75 MB G2	4000 K	90	107 lm/W	449 lm
911401588943	DN588B LED5/930 P4PSU D75 WB G2	3000 K	90	100 lm/W	419 lm
911401589043	DN588B LED5/940 P4PSU D75 WB G2	4000 K	90	107 lm/W	449 lm
911401589143	DN589B LED10/930 P8PSU D75 NB G2	3000 K	90	109 lm/W	922 lm
911401589243	DN589B LED10/940 P8PSU D75 NB G2	4000 K	90	116 lm/W	988 lm
911401589343	DN589B LED10/930 P8PSU D75 MB G2	3000 K	90	109 lm/W	922 lm
911401589443	DN589B LED10/940 P8PSU D75 MB G2	4000 K	90	116 lm/W	988 lm
911401589543	DN589B LED10/930 P8PSU D75 WB G2	3000 K	90	109 lm/W	922 lm
911401589643	DN589B LED10/940 P8PSU D75 WB G2	4000 K	90	116 lm/W	988 lm
911401589743	DN590B LED15/930 P14PSU D75 NB G2	3000 K	90	103 lm/W	1,406 lm
911401589843	DN590B LED15/940 P14PSU D75 NB G2	4000 K	90	110 lm/W	1,506 lm
911401589943	DN590B LED15/930 P14PSU D75 MB G2	3000 K	90	103 lm/W	1,406 lm
911401590043	DN590B LED15/940 P14PSU D75 MB G2	4000 K	90	110 lm/W	1,506 lm
911401590143	DN590B LED15/930 P14PSU D75 WB G2	3000 K	90	103 lm/W	1,406 lm
911401590243	DN590B LED15/940 P14PSU D75 WB G2	4000 K	90	110 lm/W	1,506 lm
911401590343	DN590B LED15/930 P14PSD D75 NB G2	3000 K	90	99 lm/W	1,406 lm
911401590443	DN590B LED15/940 P14PSD D75 NB G2	4000 K	90	107 lm/W	1,506 lm

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	演色性指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401590543	DN590B LED15/930 P14PSD D75 MB G2	3000 K	90	99 lm/W	1,406 lm
911401590643	DN590B LED15/940 P14PSD D75 MB G2	4000 K	90	107 lm/W	1,506 lm
911401590743	DN590B LED15/930 P14PSD D75 WB G2	3000 K	90	99 lm/W	1,406 lm
911401590843	DN590B LED15/940 P14PSD D75 WB G2	4000 K	90	107 lm/W	1,506 lm
911401590943	DN590X LED15/940 P14WIA D75 NB G2	4000 K	90	109 lm/W	1,506 lm
911401591043	DN590X LED15/940 P14WIA D75 MB G2	4000 K	90	109 lm/W	1,506 lm
911401591143	DN590X LED15/940 P14WIA D75 WB G2	4000 K	90	109 lm/W	1,506 lm
911401502444	DN589B LED12/840 P7PSU D125 VWB-M UE G2	4000 K	80	162 lm/W	1,214 lm
911401592443	DN588B LED9/830 P6PSU D125 VWB-M G2	3000 K	80	132 lm/W	858 lm
911401592543	DN588B LED9/840 P6PSU D125 VWB-M G2	4000 K	80	138 lm/W	895 lm
911401592843	DN589B LED11/830 P8PSU D125 VWB-M G2	3000 K	80	133 lm/W	1,098 lm
911401592943	DN589B LED11/840 P8PSU D125 VWB-M G2	4000 K	80	139 lm/W	1,144 lm
911401593243	DN589B LED11/830 P8PSD D125 VWB-M G2	3000 K	80	125 lm/W	995 lm
911401593343	DN589B LED11/840 P8PSD D125 VWB-M G2	4000 K	80	130 lm/W	1,037 lm
911401593643	DN590B LED17/830 P13PSU D125 VWB-M G2	3000 K	80	129 lm/W	1,713 lm
911401593743	DN590B LED17/840 P13PSU D125 VWB-M G2	4000 K	80	134 lm/W	1,786 lm
911401594043	DN590B LED17/830 P14PSD D125 VWB-M G2	3000 K	80	124 lm/W	1,713 lm
911401594143	DN590B LED17/840 P14PSD D125 VWB-M G2	4000 K	80	130 lm/W	1,786 lm
911401594443	DN591B LED22/830 P17PSU D125 VWB-M G2	3000 K	80	128 lm/W	2,181 lm
911401594543	DN591B LED22/840 P17PSU D125 VWB-M G2	4000 K	80	133 lm/W	2,273 lm
911401594843	DN591B LED22/830 P18PSD D125 VWB-M G2	3000 K	80	123 lm/W	2,181 lm
911401594943	DN591B LED22/840 P18PSD D125 VWB-M G2	4000 K	80	129 lm/W	2,273 lm
911401595243	DN591X LED22/840 P17WIA D125 VWB-M G2	4000 K	80	133 lm/W	2,273 lm
911401595443	DN592B LED26/830 P21PSU D125 VWB-M G2	3000 K	80	123 lm/W	2,594 lm
911401595543	DN592B LED26/840 P21PSU D125 VWB-M G2	4000 K	80	128 lm/W	2,703 lm

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	演色性指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401595843	DN592B LED26/830 P22PSD D125 VWB-M G2	3000 K	80	118 lm/W	2,594 lm
911401595943	DN592B LED26/840 P22PSD D125 VWB-M G2	4000 K	80	123 lm/W	2,703 lm
911401596243	DN592X LED26/840 P21WIA D125 VWB-M G2	4000 K	80	128 lm/W	2,703 lm
911401504144	DN594B LED39/TNW P30PSD D200 VWB G2	Tunable white 2700-6500 K	>90	106 lm/W	3,900 lm
911401504944	DN594B LED36/CED P31PSD D200 VWB G2	Tunable white 2700-6500 K	>80	106 lm/W	3,600 lm
911401505744	DN594X LED41/TNW P32PSD D200 VWB G2	Tunable white 2700-6500 K	>90	106 lm/W	4,100 lm
911401506544	DN594X LED38/CED P32PSD D200 VWB G2	Tunable white 2700-6500 K	>80	106 lm/W	3,800 lm
911401502644	DN590B LED17/840 P10PSU D150 WB UE G2	4000 K	80	167 lm/W	1,661 lm
911401503144	DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB WP G2	4000 K	80	134 lm/W	2,261 lm
911401503244	DN592B LED27/830 P21PSU D150 WB G2	3000 K	80	125 lm/W	2,607 lm
911401503344	DN592B LED27/840 P21PSU D150 WB G2	4000 K	80	131 lm/W	2,717 lm
911401503844	DN592B LED26/TNW P23PSD D150 WB G2	Tunable white 2700-6500 K	>90	106 lm/W	2,600 lm
911401504644	DN592B LED24/CED P24PSD D150 WB G2	Tunable white 2700-6500 K	>80	106 lm/W	2,400 lm
911401505444	DN592X LED29/TNW P25PSD D150 WB G2	Tunable white 2700-6500 K	>90	106 lm/W	2,850 lm
911401506244	DN592X LED26/CED P26PSD D150 WB G2	Tunable white 2700-6500 K	>80	106 lm/W	2,600 lm
911401596443	DN589B LED12/830 P8PSU D150 WB G2	3000 K	80	135 lm/W	1,110 lm
911401596543	DN589B LED12/840 P8PSU D150 WB G2	4000 K	80	141 lm/W	1,157 lm
911401596643	DN590B LED18/830 P13PSU D150 WB G2	3000 K	80	131 lm/W	1,713 lm
911401596743	DN590B LED18/840 P13PSU D150 WB G2	4000 K	80	136 lm/W	1,786 lm
911401596843	DN591B LED23/830 P17PSU D150 WB G2	3000 K	80	129 lm/W	2,169 lm
911401596943	DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB G2	4000 K	80	134 lm/W	2,261 lm
911401597043	DN589B LED12/830 P8PSD D150 WB G2	3000 K	80	126 lm/W	995 lm
911401597143	DN589B LED12/840 P8PSD D150 WB G2	4000 K	80	131 lm/W	1,037 lm
911401597243	DN590B LED18/830 P14PSD D150 WB G2	3000 K	80	126 lm/W	1,713 lm
911401597343	DN590B LED18/840 P14PSD D150 WB G2	4000 K	80	132 lm/W	1,786 lm

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	演色性指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401597443	DN591B LED23/830 P17PSD D150 WB G2	3000 K	80	125 lm/W	2,169 lm
911401597543	DN591B LED23/840 P17PSD D150 WB G2	4000 K	80	130 lm/W	2,261 lm
911401597643	DN589X LED12/840 P9WIA D150 WB G2	4000 K	80	134 lm/W	1,157 lm
911401597743	DN592B LED27/830 P22PSD D150 WB G2	3000 K	80	121 lm/W	2,607 lm
911401597843	DN592B LED27/840 P22PSD D150 WB G2	4000 K	80	126 lm/W	2,717 lm
911401597943	DN592X LED27/840 P21WIA D150 WB G2	4000 K	80	131 lm/W	2,717 lm
911401503944	DN592B LED28/TNW P23PSD D150 VWB G2	Tunable white 2700-6500 K	>90	106 lm/W	2,800 lm
911401504744	DN592B LED26/CED P24PSD D150 VWB G2	Tunable white 2700-6500 K	>80	106 lm/W	2,550 lm
911401505544	DN592X LED30/TNW P25PSD D150 VWB G2	Tunable white 2700-6500 K	>90	106 lm/W	3,000 lm
911401506344	DN592X LED28/CED P26PSD D150 VWB G2	Tunable white 2700-6500 K	>80	106 lm/W	2,750 lm

照明技術 (2/2)

Order Code	Full Product Name	光學裝置類型
911401502944	DN589B LED10/840 P8PSU D100 WB WP G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401503544	DN589B LED11/TNW P10PSD D100 WB G2	光束角度 60°
911401504344	DN589B LED10/CED P10PSD D100 WB G2	光束角度 60°
911401505144	DN589X LED8/TNW P7PSD D100 WB G2	光束角度 60°
911401505944	DN589X LED7/CED P7PSD D100 WB G2	光束角度 60°
911401591243	DN588B LED5/930 P4PSU D100 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401591343	DN588B LED5/940 P4PSU D100 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401591443	DN589B LED10/930 P8PSU D100 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401591543	DN589B LED10/940 P8PSU D100 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401591643	DN590B LED16/930 P13PSU D100 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401591743	DN590B LED16/940 P13PSU D100 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401591843	DN589B LED10/930 P8PSD D100 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401591943	DN589B LED10/940 P8PSD D100 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈

Order Code	Full Product Name	光學裝置類型
911401592043	DN590B LED16/930 P14PSD D100 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401592143	DN590B LED16/940 P14PSD D100 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401592243	DN589X LED10/940 P9WIA D100 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401592343	DN590X LED16/940 P14WIA D100 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401503744	DN591B LED21/TNW P18PSD D125 VWB G2	光束角度 60° 至 120°
911401504544	DN591B LED19/CED P18PSD D125 VWB G2	光束角度 60° 至 120°
911401505344	DN591X LED17/TNW P13PSD D125 VWB G2	光束角度 60° 至 120°
911401506144	DN591X LED15/CED P14PSD D125 VWB G2	光束角度 60° 至 120°
911401500044	DN596B LED80/830 P62PSU D200 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401500144	DN596B LED80/840 P62PSU D200 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401500444	DN596B LED80/830 P59PSD D200 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401500544	DN596B LED80/840 P59PSD D200 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401500844	DN591B LED19/830 P13PSU D200 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈

Order Code	Full Product Name	光學裝置類型
911401500944	DN591B LED19/840 P13PSU D200 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401501244	DN591B LED19/830 P13PSD D200 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401501344	DN591B LED19/840 P13PSD D200 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401501544	DN591X LED19/840 P13WIA D200 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401501844	DN593B LED29/830 P20PSU D200 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401501944	DN593B LED29/840 P20PSU D200 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401502244	DN593B LED29/830 P21PSD D200 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401502344	DN593B LED29/840 P21PSD D200 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401502844	DN591B LED23/840 P13PSU D200 WB UE G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401504044	DN594B LED37/TNW P30PSD D200 WB G2	光束角度 60°
911401504844	DN594B LED34/CED P31PSD D200 WB G2	光束角度 60°
911401505644	DN594X LED39/TNW P32PSD D200 WB G2	光束角度 60°
911401506444	DN594X LED36/CED P32PSD D200 WB G2	光束角度 60°
911401598243	DN594B LED42/830 P30PSU D200 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401598343	DN594B LED42/840 P30PSU D200 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401598643	DN594B LED42/830 P31PSD D200 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401598743	DN594B LED42/840 P31PSD D200 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401598943	DN594X LED42/840 P30WIA D200 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401599243	DN595B LED61/830 P46PSU D200 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401599343	DN595B LED61/840 P46PSU D200 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401599643	DN595B LED61/830 P47PSD D200 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401599743	DN595B LED61/840 P47PSD D200 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401500244	DN596B LED80/830 P59PSD D200 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401500344	DN596B LED80/840 P59PSD D200 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401500644	DN591B LED19/830 P13PSU D200 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401500744	DN591B LED19/840 P13PSU D200 VWB-M G2	高效率反射燈中光束

Order Code	Full Product Name	光學裝置類型
911401501044	DN591B LED19/830 P13PSD D200 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401501144	DN591B LED19/840 P13PSD D200 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401501444	DN591X LED19/840 P13WIA D200 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401501644	DN593B LED29/830 P20PSU D200 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401501744	DN593B LED29/840 P20PSU D200 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401502044	DN593B LED29/830 P21PSD D200 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401502144	DN593B LED29/840 P21PSD D200 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401502744	DN591B LED23/840 P13PSU D200 VWB-M UE G2	高效率反射燈中光束
911401598043	DN594B LED42/830 P30PSU D200 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401598143	DN594B LED42/840 P30PSU D200 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401598443	DN594B LED42/830 P31PSD D200 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401598543	DN594B LED42/840 P31PSD D200 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401598843	DN594X LED42/840 P30WIA D200 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401599043	DN595B LED61/830 P46PSU D200 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401599143	DN595B LED61/840 P46PSU D200 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401599443	DN595B LED61/830 P47PSD D200 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401599543	DN595B LED61/840 P47PSD D200 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401599843	DN596B LED80/830 P62PSU D200 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401599943	DN596B LED80/840 P62PSU D200 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401502544	DN589B LED12/840 P7PSU D125 WB UE G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401503044	DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB WP G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401503644	DN591B LED20/TNW P18PSD D125 WB G2	光束角度 60°
911401504444	DN591B LED19/CED P18PSD D125 WB G2	光束角度 60°
911401505244	DN591X LED16/TNW P13PSD D125 WB G2	光束角度 60°
911401506044	DN591X LED15/CED P14PSD D125 WB G2	光束角度 60°
911401592643	DN588B LED9/830 P6PSU D125 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈

Order Code	Full Product Name	光學裝置類型
911401592743	DN588B LED9/840 P6PSU D125 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401593043	DN589B LED11/830 P8PSU D125 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401593143	DN589B LED11/840 P8PSU D125 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401593443	DN589B LED11/830 P8PSD D125 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401593543	DN589B LED11/840 P8PSD D125 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401593843	DN590B LED17/830 P13PSU D125 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401593943	DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401594243	DN590B LED17/830 P14PSD D125 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401594343	DN590B LED17/840 P14PSD D125 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401594643	DN591B LED22/830 P17PSU D125 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401594743	DN591B LED22/840 P17PSU D125 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401595043	DN591B LED22/830 P18PSD D125 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401595143	DN591B LED22/840 P18PSD D125 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401595343	DN591X LED22/840 P17WIA D125 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401595643	DN592B LED26/830 P21PSU D125 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401595743	DN592B LED26/840 P21PSU D125 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401596043	DN592B LED26/830 P22PSD D125 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401596143	DN592B LED26/840 P22PSD D125 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401596343	DN592X LED26/840 P21WIA D125 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401588543	DN588B LED5/930 P4PSU D75 NB G2	20 到 40 度中光束的高反射金屬反射燈
911401588643	DN588B LED5/940 P4PSU D75 NB G2	20 到 40 度中光束的高反射金屬反射燈
911401588743	DN588B LED5/930 P4PSU D75 MB G2	20 到 40 度中光束的高反射金屬反射燈
911401588843	DN588B LED5/940 P4PSU D75 MB G2	20 到 40 度中光束的高反射金屬反射燈
911401588943	DN588B LED5/930 P4PSU D75 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401589043	DN588B LED5/940 P4PSU D75 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401589143	DN589B LED10/930 P8PSU D75 NB G2	20 到 40 度中光束的高反射金屬反射燈

Order Code	Full Product Name	光學裝置類型
911401589243	DN589B LED10/940 P8PSU D75 NB G2	20 到 40 度中光束的高反射金屬反射燈
911401589343	DN589B LED10/930 P8PSU D75 MB G2	20 到 40 度中光束的高反射金屬反射燈
911401589443	DN589B LED10/940 P8PSU D75 MB G2	20 到 40 度中光束的高反射金屬反射燈
911401589543	DN589B LED10/930 P8PSU D75 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401589643	DN589B LED10/940 P8PSU D75 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401589743	DN590B LED15/930 P14PSU D75 NB G2	20 到 40 度中光束的高反射金屬反射燈
911401589843	DN590B LED15/940 P14PSU D75 NB G2	20 到 40 度中光束的高反射金屬反射燈
911401589943	DN590B LED15/930 P14PSU D75 MB G2	20 到 40 度中光束的高反射金屬反射燈
911401590043	DN590B LED15/940 P14PSU D75 MB G2	20 到 40 度中光束的高反射金屬反射燈
911401590143	DN590B LED15/930 P14PSU D75 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401590243	DN590B LED15/940 P14PSU D75 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401590343	DN590B LED15/930 P14PSD D75 NB G2	20 到 40 度中光束的高反射金屬反射燈
911401590443	DN590B LED15/940 P14PSD D75 NB G2	20 到 40 度中光束的高反射金屬反射燈
911401590543	DN590B LED15/930 P14PSD D75 MB G2	20 到 40 度中光束的高反射金屬反射燈
911401590643	DN590B LED15/940 P14PSD D75 MB G2	20 到 40 度中光束的高反射金屬反射燈
911401590743	DN590B LED15/930 P14PSD D75 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401590843	DN590B LED15/940 P14PSD D75 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401590943	DN590X LED15/940 P14WIA D75 NB G2	20 到 40 度中光束的高反射金屬反射燈
911401591043	DN590X LED15/940 P14WIA D75 MB G2	20 到 40 度中光束的高反射金屬反射燈
911401591143	DN590X LED15/940 P14WIA D75 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401502444	DN589B LED12/840 P7PSU D125 VWB-M UE G2	高效率反射燈中光束
911401592443	DN588B LED9/830 P6PSU D125 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401592543	DN588B LED9/840 P6PSU D125 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401592843	DN589B LED11/830 P8PSU D125 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401592943	DN589B LED11/840 P8PSU D125 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401593243	DN589B LED11/830 P8PSD D125 VWB-M G2	高效率反射燈中光束

Order Code	Full Product Name	光學裝置類型
911401593343	DN589B LED11/840 P8PSD D125 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401593643	DN590B LED17/830 P13PSU D125 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401593743	DN590B LED17/840 P13PSU D125 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401594043	DN590B LED17/830 P14PSD D125 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401594143	DN590B LED17/840 P14PSD D125 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401594443	DN591B LED22/830 P17PSU D125 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401594543	DN591B LED22/840 P17PSU D125 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401594843	DN591B LED22/830 P18PSD D125 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401594943	DN591B LED22/840 P18PSD D125 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401595243	DN591X LED22/840 P17WIA D125 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401595443	DN592B LED26/830 P21PSU D125 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401595543	DN592B LED26/840 P21PSU D125 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401595843	DN592B LED26/830 P22PSD D125 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401595943	DN592B LED26/840 P22PSD D125 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401596243	DN592X LED26/840 P21WIA D125 VWB-M G2	高效率反射燈中光束
911401504144	DN594B LED39/TNW P30PSD D200 VWB G2	光束角度 60° 至 120°
911401504944	DN594B LED36/CED P31PSD D200 VWB G2	光束角度 60° 至 120°
911401505744	DN594X LED41/TNW P32PSD D200 VWB G2	光束角度 60° 至 120°
911401506544	DN594X LED38/CED P32PSD D200 VWB G2	光束角度 60° 至 120°
911401502644	DN590B LED17/840 P10PSU D150 WB UE G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401503144	DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB WP G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401503244	DN592B LED27/830 P21PSU D150 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401503344	DN592B LED27/840 P21PSU D150 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401503844	DN592B LED26/TNW P23PSD D150 WB G2	光束角度 60°

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	光學裝置類型
911401504644	DN592B LED24/CED P24PSD D150 WB G2	光束角度 60°
911401505444	DN592X LED29/TNW P25PSD D150 WB G2	光束角度 60°
911401506244	DN592X LED26/CED P26PSD D150 WB G2	光束角度 60°
911401596443	DN589B LED12/830 P8PSU D150 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401596543	DN589B LED12/840 P8PSU D150 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401596643	DN590B LED18/830 P13PSU D150 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401596743	DN590B LED18/840 P13PSU D150 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401596843	DN591B LED23/830 P17PSU D150 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401596943	DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401597043	DN589B LED12/830 P8PSD D150 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401597143	DN589B LED12/840 P8PSD D150 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401597243	DN590B LED18/830 P14PSD D150 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401597343	DN590B LED18/840 P14PSD D150 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401597443	DN591B LED23/830 P17PSD D150 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401597543	DN591B LED23/840 P17PSD D150 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401597643	DN589X LED12/840 P9WIA D150 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401597743	DN592B LED27/830 P22PSD D150 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401597843	DN592B LED27/840 P22PSD D150 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401597943	DN592X LED27/840 P21WIA D150 WB G2	40 到 80 度寬光束的高反射金屬反射燈
911401503944	DN592B LED28/TNW P23PSD D150 VWB G2	光束角度 60° 至 120°
911401504744	DN592B LED26/CED P24PSD D150 VWB G2	光束角度 60° 至 120°
911401505544	DN592X LED30/TNW P25PSD D150 VWB G2	光束角度 60° 至 120°
911401506344	DN592X LED28/CED P26PSD D150 VWB G2	光束角度 60° 至 120°

Order Code	Full Product Name	輸入電壓	耗電量
911401502944	DN589B LED10/840 P8PSU D100 WB WP G2	220-240 V	8.4 W
911401503544	DN589B LED11/TNW P10PSD D100 WB G2	220 至 240 V	9.9 W
911401504344	DN589B LED10/CED P10PSD D100 WB G2	220 至 240 V	10.1 W
911401505144	DN589X LED8/TNW P7PSD D100 WB G2	220 至 240 V	7.1 W
911401505944	DN589X LED7/CED P7PSD D100 WB G2	220 至 240 V	7.2 W
911401591243	DN588B LED5/930 P4PSU D100 WB G2	220-240 V	4.1 W
911401591343	DN588B LED5/940 P4PSU D100 WB G2	220-240 V	4.1 W
911401591443	DN589B LED10/930 P8PSU D100 WB G2	220-240 V	8.4 W
911401591543	DN589B LED10/940 P8PSU D100 WB G2	220-240 V	8.4 W
911401591643	DN590B LED16/930 P13PSU D100 WB G2	220-240 V	13.5 W
911401591743	DN590B LED16/940 P13PSU D100 WB G2	220-240 V	13.5 W
911401591843	DN589B LED10/930 P8PSD D100 WB G2	220-240 V	8.8 W
911401591943	DN589B LED10/940 P8PSD D100 WB G2	220-240 V	8.8 W
911401592043	DN590B LED16/930 P14PSD D100 WB G2	220-240 V	14 W
911401592143	DN590B LED16/940 P14PSD D100 WB G2	220-240 V	14 W
911401592243	DN589X LED10/940 P9WIA D100 WB G2	220-240 V	8.8 W
911401592343	DN590X LED16/940 P14WIA D100 WB G2	220-240 V	13.6 W
911401503744	DN591B LED21/TNW P18PSD D125 VWB G2	220 至 240 V	18.1 W
911401504544	DN591B LED19/CED P18PSD D125 VWB G2	220 至 240 V	18.4 W
911401505344	DN591X LED17/TNW P13PSD D125 VWB G2	220 至 240 V	13.4 W
911401506144	DN591X LED15/CED P14PSD D125 VWB G2	220 至 240 V	13.6 W
911401500044	DN596B LED80/830 P62PSU D200 WB G2	220-240 V	61.6 W
911401500144	DN596B LED80/840 P62PSU D200 WB G2	220-240 V	61.6 W
911401500444	DN596B LED80/830 P59PSD D200 WB G2	220-240 V	59.1 W
911401500544	DN596B LED80/840 P59PSD D200 WB G2	220-240 V	59.1 W
911401500844	DN591B LED19/830 P13PSU D200 WB G2	220-240 V	12.8 W
911401500944	DN591B LED19/840 P13PSU D200 WB G2	220-240 V	12.8 W
911401501244	DN591B LED19/830 P13PSD D200 WB G2	220-240 V	13.3 W
911401501344	DN591B LED19/840 P13PSD D200 WB G2	220-240 V	13.3 W
911401501544	DN591X LED19/840 P13WIA D200 WB G2	220-240 V	12.9 W
911401501844	DN593B LED29/830 P20PSU D200 WB G2	220-240 V	20.1 W
911401501944	DN593B LED29/840 P20PSU D200 WB G2	220-240 V	20.1 W
911401502244	DN593B LED29/830 P21PSD D200 WB G2	220-240 V	20.8 W
911401502344	DN593B LED29/840 P21PSD D200 WB G2	220-240 V	20.8 W
911401502844	DN591B LED23/840 P13PSU D200 WB UE G2	220-240 V	13.2 W
911401504044	DN594B LED37/TNW P30PSD D200 WB G2	220 至 240 V	30.3 W
911401504844	DN594B LED34/CED P31PSD D200 WB G2	220 至 240 V	30.7 W
911401505644	DN594X LED39/TNW P32PSD D200 WB G2	220 至 240 V	31.6 W
911401506444	DN594X LED36/CED P32PSD D200 WB G2	220 至 240 V	32 W
911401598243	DN594B LED42/830 P30PSU D200 WB G2	220-240 V	29.7 W
911401598343	DN594B LED42/840 P30PSU D200 WB G2	220-240 V	29.7 W
911401598643	DN594B LED42/830 P31PSD D200 WB G2	220-240 V	30.7 W
911401598743	DN594B LED42/840 P31PSD D200 WB G2	220-240 V	30.7 W
911401598943	DN594X LED42/840 P30WIA D200 WB G2	220-240 V	29.7 W
911401599243	DN595B LED61/830 P46PSU D200 WB G2	220-240 V	45.5 W
911401599343	DN595B LED61/840 P46PSU D200 WB G2	220-240 V	45.5 W
911401599643	DN595B LED61/830 P47PSD D200 WB G2	220-240 V	46.6 W
911401599743	DN595B LED61/840 P47PSD D200 WB G2	220-240 V	46.6 W
911401500244	DN596B LED80/830 P59PSD D200 VWB-M G2	220-240 V	59.1 W
911401500344	DN596B LED80/840 P59PSD D200 VWB-M G2	220-240 V	59.1 W
911401500644	DN591B LED19/830 P13PSU D200 VWB-M G2	220-240 V	12.8 W
911401500744	DN591B LED19/840 P13PSU D200 VWB-M G2	220-240 V	12.8 W

Order Code	Full Product Name	輸入電壓	耗電量
911401501044	DN591B LED19/830 P13PSD D200 VWB-M G2	220-240 V	13.3 W
911401501144	DN591B LED19/840 P13PSD D200 VWB-M G2	220-240 V	13.3 W
911401501444	DN591X LED19/840 P13WIA D200 VWB-M G2	220-240 V	12.9 W
911401501644	DN593B LED29/830 P20PSU D200 VWB-M G2	220-240 V	20.1 W
911401501744	DN593B LED29/840 P20PSU D200 VWB-M G2	220-240 V	20.1 W
911401502044	DN593B LED29/830 P21PSD D200 VWB-M G2	220-240 V	20.8 W
911401502144	DN593B LED29/840 P21PSD D200 VWB-M G2	220-240 V	20.8 W
911401502744	DN591B LED23/840 P13PSU D200 VWB-M UE G2	220-240 V	13.2 W
911401598043	DN594B LED42/830 P30PSU D200 VWB-M G2	220-240 V	29.7 W
911401598143	DN594B LED42/840 P30PSU D200 VWB-M G2	220-240 V	29.7 W
911401598443	DN594B LED42/830 P31PSD D200 VWB-M G2	220-240 V	30.7 W
911401598543	DN594B LED42/840 P31PSD D200 VWB-M G2	220-240 V	30.7 W
911401598843	DN594X LED42/840 P30WIA D200 VWB-M G2	220-240 V	29.7 W
911401599043	DN595B LED61/830 P46PSU D200 VWB-M G2	220-240 V	45.5 W
911401599143	DN595B LED61/840 P46PSU D200 VWB-M G2	220-240 V	45.5 W
911401599443	DN595B LED61/830 P47PSD D200 VWB-M G2	220-240 V	46.6 W
911401599543	DN595B LED61/840 P47PSD D200 VWB-M G2	220-240 V	46.6 W
911401599843	DN596B LED80/830 P62PSU D200 VWB-M G2	220-240 V	61.6 W
911401599943	DN596B LED80/840 P62PSU D200 VWB-M G2	220-240 V	61.6 W
911401502544	DN589B LED12/840 P7PSU D125 WB UE G2	220-240 V	7.5 W
911401503044	DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB WP G2	220-240 V	13.3 W
911401503644	DN591B LED20/TNW P18PSD D125 WB G2	220 至 240 V	18.1 W
911401504444	DN591B LED19/CED P18PSD D125 WB G2	220 至 240 V	18.4 W
911401505244	DN591X LED16/TNW P13PSD D125 WB G2	220 至 240 V	13.4 W
911401506044	DN591X LED15/CED P14PSD D125 WB G2	220 至 240 V	13.6 W
911401592643	DN588B LED9/830 P6PSU D125 WB G2	220-240 V	6.5 W
911401592743	DN588B LED9/840 P6PSU D125 WB G2	220-240 V	6.5 W
911401593043	DN589B LED11/830 P8PSU D125 WB G2	220-240 V	8.3 W
911401593143	DN589B LED11/840 P8PSU D125 WB G2	220-240 V	8.3 W
911401593443	DN589B LED11/830 P8PSD D125 WB G2	220-240 V	8 W
911401593543	DN589B LED11/840 P8PSD D125 WB G2	220-240 V	8 W
911401593843	DN590B LED17/830 P13PSU D125 WB G2	220-240 V	13.3 W
911401593943	DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB G2	220-240 V	13.3 W
911401594243	DN590B LED17/830 P14PSD D125 WB G2	220-240 V	13.8 W
911401594343	DN590B LED17/840 P14PSD D125 WB G2	220-240 V	13.8 W
911401594643	DN591B LED22/830 P17PSU D125 WB G2	220-240 V	16.8 W
911401594743	DN591B LED22/840 P17PSU D125 WB G2	220-240 V	16.8 W
911401595043	DN591B LED22/830 P18PSD D125 WB G2	220-240 V	17.7 W
911401595143	DN591B LED22/840 P18PSD D125 WB G2	220-240 V	17.7 W
911401595343	DN591X LED22/840 P17WIA D125 WB G2	220-240 V	17.1 W
911401595643	DN592B LED26/830 P21PSU D125 WB G2	220-240 V	21.2 W
911401595743	DN592B LED26/840 P21PSU D125 WB G2	220-240 V	21.2 W
911401596043	DN592B LED26/830 P22PSD D125 WB G2	220-240 V	21.9 W
911401596143	DN592B LED26/840 P22PSD D125 WB G2	220-240 V	21.9 W
911401596343	DN592X LED26/840 P21WIA D125 WB G2	220-240 V	21.2 W
911401588543	DN588B LED5/930 P4PSU D75 NB G2	220-240 V	4.2 W
911401588643	DN588B LED5/940 P4PSU D75 NB G2	220-240 V	4.2 W
911401588743	DN588B LED5/930 P4PSU D75 MB G2	220-240 V	4.2 W
911401588843	DN588B LED5/940 P4PSU D75 MB G2	220-240 V	4.2 W
911401588943	DN588B LED5/930 P4PSU D75 WB G2	220-240 V	4.2 W
911401589043	DN588B LED5/940 P4PSU D75 WB G2	220-240 V	4.2 W
911401589143	DN589B LED10/930 P8PSU D75 NB G2	220-240 V	8.5 W

Order Code	Full Product Name	輸入電壓	耗電量
911401589243	DN589B LED10/940 P8PSU D75 NB G2	220-240 V	8.5 W
911401589343	DN589B LED10/930 P8PSU D75 MB G2	220-240 V	8.5 W
911401589443	DN589B LED10/940 P8PSU D75 MB G2	220-240 V	8.5 W
911401589543	DN589B LED10/930 P8PSU D75 WB G2	220-240 V	8.5 W
911401589643	DN589B LED10/940 P8PSU D75 WB G2	220-240 V	8.5 W
911401589743	DN590B LED15/930 P14PSU D75 NB G2	220-240 V	13.6 W
911401589843	DN590B LED15/940 P14PSU D75 NB G2	220-240 V	13.6 W
911401589943	DN590B LED15/930 P14PSU D75 MB G2	220-240 V	13.6 W
911401590043	DN590B LED15/940 P14PSU D75 MB G2	220-240 V	13.6 W
911401590143	DN590B LED15/930 P14PSU D75 WB G2	220-240 V	13.6 W
911401590243	DN590B LED15/940 P14PSU D75 WB G2	220-240 V	13.6 W
911401590343	DN590B LED15/930 P14PSD D75 NB G2	220-240 V	14.1 W
911401590443	DN590B LED15/940 P14PSD D75 NB G2	220-240 V	14.1 W
911401590543	DN590B LED15/930 P14PSD D75 MB G2	220-240 V	14.1 W
911401590643	DN590B LED15/940 P14PSD D75 MB G2	220-240 V	14.1 W
911401590743	DN590B LED15/930 P14PSD D75 WB G2	220-240 V	14.1 W
911401590843	DN590B LED15/940 P14PSD D75 WB G2	220-240 V	14.1 W
911401590943	DN590X LED15/940 P14WIA D75 NB G2	220-240 V	13.8 W
911401591043	DN590X LED15/940 P14WIA D75 MB G2	220-240 V	13.8 W
911401591143	DN590X LED15/940 P14WIA D75 WB G2	220-240 V	13.8 W
911401502444	DN589B LED12/840 P7PSU D125 VWB-M UE G2	220-240 V	7.5 W
911401592443	DN588B LED9/830 P6PSU D125 VWB-M G2	220-240 V	6.5 W
911401592543	DN588B LED9/840 P6PSU D125 VWB-M G2	220-240 V	6.5 W
911401592843	DN589B LED11/830 P8PSU D125 VWB-M G2	220-240 V	8.3 W
911401592943	DN589B LED11/840 P8PSU D125 VWB-M G2	220-240 V	8.3 W
911401593243	DN589B LED11/830 P8PSD D125 VWB-M G2	220-240 V	8 W
911401593343	DN589B LED11/840 P8PSD D125 VWB-M G2	220-240 V	8 W
911401593643	DN590B LED17/830 P13PSU D125 VWB-M G2	220-240 V	13.3 W
911401593743	DN590B LED17/840 P13PSU D125 VWB-M G2	220-240 V	13.3 W
911401594043	DN590B LED17/830 P14PSD D125 VWB-M G2	220-240 V	13.8 W
911401594143	DN590B LED17/840 P14PSD D125 VWB-M G2	220-240 V	13.8 W
911401594443	DN591B LED22/830 P17PSU D125 VWB-M G2	220-240 V	16.8 W
911401594543	DN591B LED22/840 P17PSU D125 VWB-M G2	220-240 V	16.8 W
911401594843	DN591B LED22/830 P18PSD D125 VWB-M G2	220-240 V	17.7 W
911401594943	DN591B LED22/840 P18PSD D125 VWB-M G2	220-240 V	17.7 W
911401595243	DN591X LED22/840 P17WIA D125 VWB-M G2	220-240 V	17.1 W
911401595443	DN592B LED26/830 P21PSU D125 VWB-M G2	220-240 V	21.2 W

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401502944	DN589B LED10/840 P8PSU D100 WB WP G2	否	-
911401503544	DN589B LED11/TNW P10PSD D100 WB G2	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401504344	DN589B LED10/CED P10PSD D100 WB G2	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401505144	DN589X LED8/TNW P7PSD D100 WB G2	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401505944	DN589X LED7/CED P7PSD D100 WB G2	數位可定址照明介面 (DALI)	-

Order Code	Full Product Name	輸入電壓	耗電量
911401595543	DN592B LED26/840 P21PSU D125 VWB-M G2	220-240 V	21.2 W
911401595843	DN592B LED26/830 P22PSD D125 VWB-M G2	220-240 V	21.9 W
911401595943	DN592B LED26/840 P22PSD D125 VWB-M G2	220-240 V	21.9 W
911401596243	DN592X LED26/840 P21WIA D125 VWB-M G2	220-240 V	21.2 W
911401504144	DN594B LED39/TNW P30PSD D200 VWB G2	220 至 240 V	30.3 W
911401504944	DN594B LED36/CED P31PSD D200 VWB G2	220 至 240 V	30.7 W
911401505744	DN594X LED41/TNW P32PSD D200 VWB G2	220 至 240 V	31.6 W
911401506544	DN594X LED38/CED P32PSD D200 VWB G2	220 至 240 V	32 W
911401502644	DN590B LED17/840 P10PSU D150 WB UE G2	220-240 V	10 W
911401503144	DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB WP G2	220-240 V	16.8 W
911401503244	DN592B LED27/830 P21PSU D150 WB G2	220-240 V	20.8 W
911401503344	DN592B LED27/840 P21PSU D150 WB G2	220-240 V	20.8 W
911401503844	DN592B LED26/TNW P23PSD D150 WB G2	220 至 240 V	23.1 W
911401504644	DN592B LED24/CED P24PSD D150 WB G2	220 至 240 V	23.5 W
911401505444	DN592X LED29/TNW P25PSD D150 WB G2	220 至 240 V	25.2 W
911401506244	DN592X LED26/CED P26PSD D150 WB G2	220 至 240 V	25.7 W
911401596443	DN589B LED12/830 P8PSU D150 WB G2	220-240 V	8.2 W
911401596543	DN589B LED12/840 P8PSU D150 WB G2	220-240 V	8.2 W
911401596643	DN590B LED18/830 P13PSU D150 WB G2	220-240 V	13.1 W
911401596743	DN590B LED18/840 P13PSU D150 WB G2	220-240 V	13.1 W
911401596843	DN591B LED23/830 P17PSU D150 WB G2	220-240 V	16.8 W
911401596943	DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB G2	220-240 V	16.8 W
911401597043	DN589B LED12/830 P8PSD D150 WB G2	220-240 V	7.9 W
911401597143	DN589B LED12/840 P8PSD D150 WB G2	220-240 V	7.9 W
911401597243	DN590B LED18/830 P14PSD D150 WB G2	220-240 V	13.6 W
911401597343	DN590B LED18/840 P14PSD D150 WB G2	220-240 V	13.6 W
911401597443	DN591B LED23/830 P17PSD D150 WB G2	220-240 V	17.4 W
911401597543	DN591B LED23/840 P17PSD D150 WB G2	220-240 V	17.4 W
911401597643	DN589X LED12/840 P9WIA D150 WB G2	220-240 V	8.6 W
911401597743	DN592B LED27/830 P22PSD D150 WB G2	220-240 V	21.5 W
911401597843	DN592B LED27/840 P22PSD D150 WB G2	220-240 V	21.5 W
911401597943	DN592X LED27/840 P21WIA D150 WB G2	220-240 V	20.8 W
911401503944	DN592B LED28/TNW P23PSD D150 VWB G2	220 至 240 V	23.1 W
911401504744	DN592B LED26/CED P24PSD D150 VWB G2	220 至 240 V	23.5 W
911401505544	DN592X LED30/TNW P25PSD D150 VWB G2	220 至 240 V	25.2 W
911401506344	DN592X LED28/CED P26PSD D150 VWB G2	220 至 240 V	25.7 W

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401591243	DN588B LED5/930 P4PSU D100 WB G2	否	-
911401591343	DN588B LED5/940 P4PSU D100 WB G2	否	-
911401591443	DN589B LED10/930 P8PSU D100 WB G2	否	-
911401591543	DN589B LED10/940 P8PSU D100 WB G2	否	-
911401591643	DN590B LED16/930 P13PSU D100 WB G2	否	-
911401591743	DN590B LED16/940 P13PSU D100 WB G2	否	-
911401591843	DN589B LED10/930 P8PSD D100 WB G2	是	1%
911401591943	DN589B LED10/940 P8PSD D100 WB G2	是	1%
911401592043	DN590B LED16/930 P14PSD D100 WB G2	是	1%
911401592143	DN590B LED16/940 P14PSD D100 WB G2	是	1%

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401592243	DN589X LED10/940 P9WIA D100 WB G2	是	3%
911401592343	DN590X LED16/940 P14WIA D100 WB G2	是	1%
911401503744	DN591B LED21/TNW P18PSD D125 VWB G2	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401504544	DN591B LED19/CED P18PSD D125 VWB G2	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401505344	DN591X LED17/TNW P13PSD D125 VWB G2	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401506144	DN591X LED15/CED P14PSD D125 VWB G2	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401500044	DN596B LED80/830 P62PSU D200 WB G2	否	-
911401500144	DN596B LED80/840 P62PSU D200 WB G2	否	-
911401500444	DN596B LED80/830 P59PSD D200 WB G2	是	1%
911401500544	DN596B LED80/840 P59PSD D200 WB G2	是	1%
911401500844	DN591B LED19/830 P13PSU D200 WB G2	否	-
911401500944	DN591B LED19/840 P13PSU D200 WB G2	否	-
911401501244	DN591B LED19/830 P13PSD D200 WB G2	是	1%
911401501344	DN591B LED19/840 P13PSD D200 WB G2	是	1%
911401501544	DN591X LED19/840 P13WIA D200 WB G2	是	1%
911401501844	DN593B LED29/830 P20PSU D200 WB G2	否	-
911401501944	DN593B LED29/840 P20PSU D200 WB G2	否	-
911401502244	DN593B LED29/830 P21PSD D200 WB G2	是	1%
911401502344	DN593B LED29/840 P21PSD D200 WB G2	是	1%
911401502844	DN591B LED23/840 P13PSU D200 WB UE G2	否	-
911401504044	DN594B LED37/TNW P30PSD D200 WB G2	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401504844	DN594B LED34/CED P31PSD D200 WB G2	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401505644	DN594X LED39/TNW P32PSD D200 WB G2	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401506444	DN594X LED36/CED P32PSD D200 WB G2	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401598243	DN594B LED42/830 P30PSU D200 WB G2	否	-
911401598343	DN594B LED42/840 P30PSU D200 WB G2	否	-
911401598643	DN594B LED42/830 P31PSD D200 WB G2	是	1%
911401598743	DN594B LED42/840 P31PSD D200 WB G2	是	1%
911401598943	DN594X LED42/840 P30WIA D200 WB G2	是	1%
911401599243	DN595B LED61/830 P46PSU D200 WB G2	否	-
911401599343	DN595B LED61/840 P46PSU D200 WB G2	否	-
911401599643	DN595B LED61/830 P47PSD D200 WB G2	是	1%
911401599743	DN595B LED61/840 P47PSD D200 WB G2	是	1%
911401500244	DN596B LED80/830 P59PSD D200 VWB-M G2	是	1%
911401500344	DN596B LED80/840 P59PSD D200 VWB-M G2	是	1%
911401500644	DN591B LED19/830 P13PSU D200 VWB-M G2	否	-
911401500744	DN591B LED19/840 P13PSU D200 VWB-M G2	否	-

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401501044	DN591B LED19/830 P13PSD D200 VWB-M G2	是	1%
911401501144	DN591B LED19/840 P13PSD D200 VWB-M G2	是	1%
911401501444	DN591X LED19/840 P13WIA D200 VWB-M G2	是	1%
911401501644	DN593B LED29/830 P20PSU D200 VWB-M G2	否	-
911401501744	DN593B LED29/840 P20PSU D200 VWB-M G2	否	-
911401502044	DN593B LED29/830 P21PSD D200 VWB-M G2	是	1%
911401502144	DN593B LED29/840 P21PSD D200 VWB-M G2	是	1%
911401502744	DN591B LED23/840 P13PSU D200 VWB-M UE G2	否	-
911401598043	DN594B LED42/830 P30PSU D200 VWB-M G2	否	-
911401598143	DN594B LED42/840 P30PSU D200 VWB-M G2	否	-
911401598443	DN594B LED42/830 P31PSD D200 VWB-M G2	是	1%
911401598543	DN594B LED42/840 P31PSD D200 VWB-M G2	是	1%
911401598843	DN594X LED42/840 P30WIA D200 VWB-M G2	是	1%
911401599043	DN595B LED61/830 P46PSU D200 VWB-M G2	否	-
911401599143	DN595B LED61/840 P46PSU D200 VWB-M G2	否	-
911401599443	DN595B LED61/830 P47PSD D200 VWB-M G2	是	1%
911401599543	DN595B LED61/840 P47PSD D200 VWB-M G2	是	1%
911401599843	DN596B LED80/830 P62PSU D200 VWB-M G2	否	-
911401599943	DN596B LED80/840 P62PSU D200 VWB-M G2	否	-
911401502544	DN589B LED12/840 P7PSU D125 WB UE G2	否	-
911401503044	DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB WP G2	否	-
911401503644	DN591B LED20/TNW P18PSD D125 WB G2	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401504444	DN591B LED19/CED P18PSD D125 WB G2	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401505244	DN591X LED16/TNW P13PSD D125 WB G2	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401506044	DN591X LED15/CED P14PSD D125 WB G2	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401592643	DN588B LED9/830 P6PSU D125 WB G2	否	-

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401592743	DN588B LED9/840 P6PSU D125 WB G2	否	-
911401593043	DN589B LED11/830 P8PSU D125 WB G2	否	-
911401593143	DN589B LED11/840 P8PSU D125 WB G2	否	-
911401593443	DN589B LED11/830 P8PSD D125 WB G2	是	1%
911401593543	DN589B LED11/840 P8PSD D125 WB G2	是	1%
911401593843	DN590B LED17/830 P13PSU D125 WB G2	否	-
911401593943	DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB G2	否	-
911401594243	DN590B LED17/830 P14PSD D125 WB G2	是	1%
911401594343	DN590B LED17/840 P14PSD D125 WB G2	是	1%
911401594643	DN591B LED22/830 P17PSU D125 WB G2	否	-
911401594743	DN591B LED22/840 P17PSU D125 WB G2	否	-
911401595043	DN591B LED22/830 P18PSD D125 WB G2	是	1%
911401595143	DN591B LED22/840 P18PSD D125 WB G2	是	1%
911401595343	DN591X LED22/840 P17WIA D125 WB G2	是	1%
911401595643	DN592B LED26/830 P21PSU D125 WB G2	否	-
911401595743	DN592B LED26/840 P21PSU D125 WB G2	否	-
911401596043	DN592B LED26/830 P22PSD D125 WB G2	是	1%
911401596143	DN592B LED26/840 P22PSD D125 WB G2	是	1%
911401596343	DN592X LED26/840 P21WIA D125 WB G2	是	1%
911401588543	DN588B LED5/930 P4PSU D75 NB G2	否	-
911401588643	DN588B LED5/940 P4PSU D75 NB G2	否	-
911401588743	DN588B LED5/930 P4PSU D75 MB G2	否	-
911401588843	DN588B LED5/940 P4PSU D75 MB G2	否	-
911401588943	DN588B LED5/930 P4PSU D75 WB G2	否	-
911401589043	DN588B LED5/940 P4PSU D75 WB G2	否	-
911401589143	DN589B LED10/930 P8PSU D75 NB G2	否	-
911401589243	DN589B LED10/940 P8PSU D75 NB G2	否	-
911401589343	DN589B LED10/930 P8PSU D75 MB G2	否	-
911401589443	DN589B LED10/940 P8PSU D75 MB G2	否	-
911401589543	DN589B LED10/930 P8PSU D75 WB G2	否	-
911401589643	DN589B LED10/940 P8PSU D75 WB G2	否	-
911401589743	DN590B LED15/930 P14PSU D75 NB G2	否	-
911401589843	DN590B LED15/940 P14PSU D75 NB G2	否	-
911401589943	DN590B LED15/930 P14PSU D75 MB G2	否	-
911401590043	DN590B LED15/940 P14PSU D75 MB G2	否	-
911401590143	DN590B LED15/930 P14PSU D75 WB G2	否	-
911401590243	DN590B LED15/940 P14PSU D75 WB G2	否	-
911401590343	DN590B LED15/930 P14PSD D75 NB G2	是	1%
911401590443	DN590B LED15/940 P14PSD D75 NB G2	是	1%
911401590543	DN590B LED15/930 P14PSD D75 MB G2	是	1%
911401590643	DN590B LED15/940 P14PSD D75 MB G2	是	1%
911401590743	DN590B LED15/930 P14PSD D75 WB G2	是	1%
911401590843	DN590B LED15/940 P14PSD D75 WB G2	是	1%
911401590943	DN590X LED15/940 P14WIA D75 NB G2	是	1%
911401591043	DN590X LED15/940 P14WIA D75 MB G2	是	1%
911401591143	DN590X LED15/940 P14WIA D75 WB G2	是	1%
911401502444	DN589B LED12/840 P7PSU D125 VWB-M UE G2	否	-
911401592443	DN588B LED9/830 P6PSU D125 VWB-M G2	否	-

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401592543	DN588B LED9/840 P6PSU D125 VWB-M G2	否	-
911401592843	DN589B LED11/830 P8PSU D125 VWB-M G2	否	-
911401592943	DN589B LED11/840 P8PSU D125 VWB-M G2	否	-
911401593243	DN589B LED11/830 P8PSD D125 VWB-M G2	是	1%
911401593343	DN589B LED11/840 P8PSD D125 VWB-M G2	是	1%
911401593643	DN590B LED17/830 P13PSU D125 VWB-M G2	否	-
911401593743	DN590B LED17/840 P13PSU D125 VWB-M G2	否	-
911401594043	DN590B LED17/830 P14PSD D125 VWB-M G2	是	1%
911401594143	DN590B LED17/840 P14PSD D125 VWB-M G2	是	1%
911401594443	DN591B LED22/830 P17PSU D125 VWB-M G2	否	-
911401594543	DN591B LED22/840 P17PSU D125 VWB-M G2	否	-
911401594843	DN591B LED22/830 P18PSD D125 VWB-M G2	是	1%
911401594943	DN591B LED22/840 P18PSD D125 VWB-M G2	是	1%
911401595243	DN591X LED22/840 P17WIA D125 VWB-M G2	是	1%
911401595443	DN592B LED26/830 P21PSU D125 VWB-M G2	否	-
911401595543	DN592B LED26/840 P21PSU D125 VWB-M G2	否	-
911401595843	DN592B LED26/830 P22PSD D125 VWB-M G2	是	1%
911401595943	DN592B LED26/840 P22PSD D125 VWB-M G2	是	1%
911401596243	DN592X LED26/840 P21WIA D125 VWB-M G2	是	1%
911401504144	DN594B LED39/TNW P30PSD D200 VWB G2	數位可定址照明介 面 (DALI)	-
911401504944	DN594B LED36/CED P31PSD D200 VWB G2	數位可定址照明介 面 (DALI)	-
911401505744	DN594X LED41/TNW P32PSD D200 VWB G2	數位可定址照明介 面 (DALI)	-
911401506544	DN594X LED38/CED P32PSD D200 VWB G2	數位可定址照明介 面 (DALI)	-
911401502644	DN590B LED17/840 P10PSU D150 WB UE G2	否	-
911401503144	DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB WP G2	否	-
911401503244	DN592B LED27/830 P21PSU D150 WB G2	否	-

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401503344	DN592B LED27/840 P21PSU D150 WB G2	否	-
911401503844	DN592B LED26/TNW P23PSD D150 WB G2	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401504644	DN592B LED24/CED P24PSD D150 WB G2	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401505444	DN592X LED29/TNW P25PSD D150 WB G2	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401506244	DN592X LED26/CED P26PSD D150 WB G2	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401596443	DN589B LED12/830 P8PSU D150 WB G2	否	-
911401596543	DN589B LED12/840 P8PSU D150 WB G2	否	-
911401596643	DN590B LED18/830 P13PSU D150 WB G2	否	-
911401596743	DN590B LED18/840 P13PSU D150 WB G2	否	-
911401596843	DN591B LED23/830 P17PSU D150 WB G2	否	-
911401596943	DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB G2	否	-
911401597043	DN589B LED12/830 P8PSD D150 WB G2	是	1%
911401597143	DN589B LED12/840 P8PSD D150 WB G2	是	1%

機械與外罩

Order Code	Full Product Name	防水防塵規範 (IP)
911401502944	DN589B LED10/840 P8PSU D100 WB WP G2	IP20/65
911401503544	DN589B LED11/TNW P10PSD D100 WB G2	IP20
911401504344	DN589B LED10/CED P10PSD D100 WB G2	IP20
911401505144	DN589X LED8/TNW P7PSD D100 WB G2	IP20
911401505944	DN589X LED7/CED P7PSD D100 WB G2	IP20
911401591243	DN588B LED5/930 P4PSU D100 WB G2	IP20
911401591343	DN588B LED5/940 P4PSU D100 WB G2	IP20
911401591443	DN589B LED10/930 P8PSU D100 WB G2	IP20
911401591543	DN589B LED10/940 P8PSU D100 WB G2	IP20
911401591643	DN590B LED16/930 P13PSU D100 WB G2	IP20
911401591743	DN590B LED16/940 P13PSU D100 WB G2	IP20
911401591843	DN589B LED10/930 P8PSD D100 WB G2	IP20
911401591943	DN589B LED10/940 P8PSD D100 WB G2	IP20
911401592043	DN590B LED16/930 P14PSD D100 WB G2	IP20
911401592143	DN590B LED16/940 P14PSD D100 WB G2	IP20
911401592243	DN589X LED10/940 P9WIA D100 WB G2	IP20
911401592343	DN590X LED16/940 P14WIA D100 WB G2	IP20
911401503744	DN591B LED21/TNW P18PSD D125 VWB G2	IP20
911401504544	DN591B LED19/CED P18PSD D125 VWB G2	IP20
911401505344	DN591X LED17/TNW P13PSD D125 VWB G2	IP20
911401506144	DN591X LED15/CED P14PSD D125 VWB G2	IP20
911401500044	DN596B LED80/830 P62PSU D200 WB G2	IP20
911401500144	DN596B LED80/840 P62PSU D200 WB G2	IP20
911401500444	DN596B LED80/830 P59PSD D200 WB G2	IP20
911401500544	DN596B LED80/840 P59PSD D200 WB G2	IP20
911401500844	DN591B LED19/830 P13PSU D200 WB G2	IP20
911401500944	DN591B LED19/840 P13PSU D200 WB G2	IP20
911401501244	DN591B LED19/830 P13PSD D200 WB G2	IP20
911401501344	DN591B LED19/840 P13PSD D200 WB G2	IP20
911401501544	DN591X LED19/840 P13WIA D200 WB G2	IP20

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401597243	DN590B LED18/830 P14PSD D150 WB G2	是	1%
911401597343	DN590B LED18/840 P14PSD D150 WB G2	是	1%
911401597443	DN591B LED23/830 P17PSD D150 WB G2	是	1%
911401597543	DN591B LED23/840 P17PSD D150 WB G2	是	1%
911401597643	DN589X LED12/840 P9WIA D150 WB G2	是	3%
911401597743	DN592B LED27/830 P22PSD D150 WB G2	是	1%
911401597843	DN592B LED27/840 P22PSD D150 WB G2	是	1%
911401597943	DN592X LED27/840 P21WIA D150 WB G2	是	1%
911401503944	DN592B LED28/TNW P23PSD D150 VWB G2	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401504744	DN592B LED26/CED P24PSD D150 VWB G2	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401505544	DN592X LED30/TNW P25PSD D150 VWB G2	數位可定址照明介面 (DALI)	-
911401506344	DN592X LED28/CED P26PSD D150 VWB G2	數位可定址照明介面 (DALI)	-

Order Code	Full Product Name	防水防塵規範 (IP)
911401501844	DN593B LED29/830 P20PSU D200 WB G2	IP20
911401501944	DN593B LED29/840 P20PSU D200 WB G2	IP20
911401502244	DN593B LED29/830 P21PSD D200 WB G2	IP20
911401502344	DN593B LED29/840 P21PSD D200 WB G2	IP20
911401502844	DN591B LED23/840 P13PSU D200 WB UE G2	IP20
911401504044	DN594B LED37/TNW P30PSD D200 WB G2	IP20
911401504844	DN594B LED34/CED P31PSD D200 WB G2	IP20
911401505644	DN594X LED39/TNW P32PSD D200 WB G2	IP20
911401506444	DN594X LED36/CED P32PSD D200 WB G2	IP20
911401598243	DN594B LED42/830 P30PSU D200 WB G2	IP20
911401598343	DN594B LED42/840 P30PSU D200 WB G2	IP20
911401598643	DN594B LED42/830 P31PSD D200 WB G2	IP20
911401598743	DN594B LED42/840 P31PSD D200 WB G2	IP20
911401598943	DN594X LED42/840 P30WIA D200 WB G2	IP20
911401599243	DN595B LED61/830 P46PSU D200 WB G2	IP20
911401599343	DN595B LED61/840 P46PSU D200 WB G2	IP20
911401599643	DN595B LED61/830 P47PSD D200 WB G2	IP20
911401599743	DN595B LED61/840 P47PSD D200 WB G2	IP20
911401500244	DN596B LED80/830 P59PSD D200 VWB-M G2	IP20
911401500344	DN596B LED80/840 P59PSD D200 VWB-M G2	IP20
911401500644	DN591B LED19/830 P13PSU D200 VWB-M G2	IP20
911401500744	DN591B LED19/840 P13PSU D200 VWB-M G2	IP20
911401501044	DN591B LED19/830 P13PSD D200 VWB-M G2	IP20
911401501144	DN591B LED19/840 P13PSD D200 VWB-M G2	IP20
911401501444	DN591X LED19/840 P13WIA D200 VWB-M G2	IP20
911401501644	DN593B LED29/830 P20PSU D200 VWB-M G2	IP20
911401501744	DN593B LED29/840 P20PSU D200 VWB-M G2	IP20
911401502044	DN593B LED29/830 P21PSD D200 VWB-M G2	IP20
911401502144	DN593B LED29/840 P21PSD D200 VWB-M G2	IP20
911401502744	DN591B LED23/840 P13PSU D200 VWB-M UE G2	IP20

Order Code	Full Product Name	防水防塵規範 (IP)
911401598043	DN594B LED42/830 P30PSU D200 VWB-M G2	IP20
911401598143	DN594B LED42/840 P30PSU D200 VWB-M G2	IP20
911401598443	DN594B LED42/830 P31PSD D200 VWB-M G2	IP20
911401598543	DN594B LED42/840 P31PSD D200 VWB-M G2	IP20
911401598843	DN594X LED42/840 P30WIA D200 VWB-M G2	IP20
911401599043	DN595B LED61/830 P46PSU D200 VWB-M G2	IP20
911401599143	DN595B LED61/840 P46PSU D200 VWB-M G2	IP20
911401599443	DN595B LED61/830 P47PSD D200 VWB-M G2	IP20
911401599543	DN595B LED61/840 P47PSD D200 VWB-M G2	IP20
911401599843	DN596B LED80/830 P62PSU D200 VWB-M G2	IP20
911401599943	DN596B LED80/840 P62PSU D200 VWB-M G2	IP20
911401502544	DN589B LED12/840 P7PSU D125 WB UE G2	IP20
911401503044	DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB WP G2	IP20/65
911401503644	DN591B LED20/TNW P18PSD D125 WB G2	IP20
911401504444	DN591B LED19/CED P18PSD D125 WB G2	IP20
911401505244	DN591X LED16/TNW P13PSD D125 WB G2	IP20
911401506044	DN591X LED15/CED P14PSD D125 WB G2	IP20
911401592643	DN588B LED9/830 P6PSU D125 WB G2	IP20
911401592743	DN588B LED9/840 P6PSU D125 WB G2	IP20
911401593043	DN589B LED11/830 P8PSU D125 WB G2	IP20
911401593143	DN589B LED11/840 P8PSU D125 WB G2	IP20
911401593443	DN589B LED11/830 P8PSD D125 WB G2	IP20
911401593543	DN589B LED11/840 P8PSD D125 WB G2	IP20
911401593843	DN590B LED17/830 P13PSU D125 WB G2	IP20
911401593943	DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB G2	IP20
911401594243	DN590B LED17/830 P14PSD D125 WB G2	IP20
911401594343	DN590B LED17/840 P14PSD D125 WB G2	IP20
911401594643	DN591B LED22/830 P17PSU D125 WB G2	IP20
911401594743	DN591B LED22/840 P17PSU D125 WB G2	IP20
911401595043	DN591B LED22/830 P18PSD D125 WB G2	IP20
911401595143	DN591B LED22/840 P18PSD D125 WB G2	IP20
911401595343	DN591X LED22/840 P17WIA D125 WB G2	IP20
911401595643	DN592B LED26/830 P21PSU D125 WB G2	IP20
911401595743	DN592B LED26/840 P21PSU D125 WB G2	IP20
911401596043	DN592B LED26/830 P22PSD D125 WB G2	IP20
911401596143	DN592B LED26/840 P22PSD D125 WB G2	IP20
911401596343	DN592X LED26/840 P21WIA D125 WB G2	IP20
911401588543	DN588B LED5/930 P4PSU D75 NB G2	IP20
911401588643	DN588B LED5/940 P4PSU D75 NB G2	IP20
911401588743	DN588B LED5/930 P4PSU D75 MB G2	IP20
911401588843	DN588B LED5/940 P4PSU D75 MB G2	IP20
911401588943	DN588B LED5/930 P4PSU D75 WB G2	IP20
911401589043	DN588B LED5/940 P4PSU D75 WB G2	IP20
911401589143	DN589B LED10/930 P8PSU D75 NB G2	IP20
911401589243	DN589B LED10/940 P8PSU D75 NB G2	IP20
911401589343	DN589B LED10/930 P8PSU D75 MB G2	IP20
911401589443	DN589B LED10/940 P8PSU D75 MB G2	IP20
911401589543	DN589B LED10/930 P8PSU D75 WB G2	IP20
911401589643	DN589B LED10/940 P8PSU D75 WB G2	IP20
911401589743	DN590B LED15/930 P14PSU D75 NB G2	IP20
911401589843	DN590B LED15/940 P14PSU D75 NB G2	IP20
911401589943	DN590B LED15/930 P14PSU D75 MB G2	IP20

Order Code	Full Product Name	防水防塵規範 (IP)
911401590043	DN590B LED15/940 P14PSU D75 MB G2	IP20
911401590143	DN590B LED15/930 P14PSU D75 WB G2	IP20
911401590243	DN590B LED15/940 P14PSU D75 WB G2	IP20
911401590343	DN590B LED15/930 P14PSD D75 NB G2	IP20
911401590443	DN590B LED15/940 P14PSD D75 NB G2	IP20
911401590543	DN590B LED15/930 P14PSD D75 MB G2	IP20
911401590643	DN590B LED15/940 P14PSD D75 MB G2	IP20
911401590743	DN590B LED15/930 P14PSD D75 WB G2	IP20
911401590843	DN590B LED15/940 P14PSD D75 WB G2	IP20
911401590943	DN590X LED15/940 P14WIA D75 NB G2	IP20
911401591043	DN590X LED15/940 P14WIA D75 MB G2	IP20
911401591143	DN590X LED15/940 P14WIA D75 WB G2	IP20
911401502444	DN589B LED12/840 P7PSU D125 VWB-M UE G2	IP20
911401592443	DN588B LED9/830 P6PSU D125 VWB-M G2	IP20
911401592543	DN588B LED9/840 P6PSU D125 VWB-M G2	IP20
911401592843	DN589B LED11/830 P8PSU D125 VWB-M G2	IP20
911401592943	DN589B LED11/840 P8PSU D125 VWB-M G2	IP20
911401593243	DN589B LED11/830 P8PSD D125 VWB-M G2	IP20
911401593343	DN589B LED11/840 P8PSD D125 VWB-M G2	IP20
911401593643	DN590B LED17/830 P13PSU D125 VWB-M G2	IP20
911401593743	DN590B LED17/840 P13PSU D125 VWB-M G2	IP20
911401594043	DN590B LED17/830 P14PSD D125 VWB-M G2	IP20
911401594143	DN590B LED17/840 P14PSD D125 VWB-M G2	IP20
911401594443	DN591B LED22/830 P17PSU D125 VWB-M G2	IP20
911401594543	DN591B LED22/840 P17PSU D125 VWB-M G2	IP20
911401594843	DN591B LED22/830 P18PSD D125 VWB-M G2	IP20
911401594943	DN591B LED22/840 P18PSD D125 VWB-M G2	IP20
911401595243	DN591X LED22/840 P17WIA D125 VWB-M G2	IP20
911401595443	DN592B LED26/830 P21PSU D125 VWB-M G2	IP20
911401595543	DN592B LED26/840 P21PSU D125 VWB-M G2	IP20
911401595843	DN592B LED26/830 P22PSD D125 VWB-M G2	IP20
911401595943	DN592B LED26/840 P22PSD D125 VWB-M G2	IP20
911401596243	DN592X LED26/840 P21WIA D125 VWB-M G2	IP20
911401504144	DN594B LED39/TNW P30PSD D200 VWB G2	IP20
911401504944	DN594B LED36/CED P31PSD D200 VWB G2	IP20
911401505744	DN594X LED41/TNW P32PSD D200 VWB G2	IP20
911401506544	DN594X LED38/CED P32PSD D200 VWB G2	IP20
911401502644	DN590B LED17/840 P10PSU D150 WB UE G2	IP20
911401503144	DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB WP G2	IP20/65
911401503244	DN592B LED27/830 P21PSU D150 WB G2	IP20
911401503344	DN592B LED27/840 P21PSU D150 WB G2	IP20
911401503844	DN592B LED26/TNW P23PSD D150 WB G2	IP20
911401504644	DN592B LED24/CED P24PSD D150 WB G2	IP20
911401505444	DN592X LED29/TNW P25PSD D150 WB G2	IP20
911401506244	DN592X LED26/CED P26PSD D150 WB G2	IP20
911401596443	DN589B LED12/830 P8PSU D150 WB G2	IP20
911401596543	DN589B LED12/840 P8PSU D150 WB G2	IP20
911401596643	DN590B LED18/830 P13PSU D150 WB G2	IP20
911401596743	DN590B LED18/840 P13PSU D150 WB G2	IP20
911401596843	DN591B LED23/830 P17PSU D150 WB G2	IP20
911401596943	DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB G2	IP20
911401597043	DN589B LED12/830 P8PSD D150 WB G2	IP20

Order Code	Full Product Name	防水防塵規範 (IP)
911401597143	DN589B LED12/840 P8PSD D150 WB G2	IP20
911401597243	DN590B LED18/830 P14PSD D150 WB G2	IP20
911401597343	DN590B LED18/840 P14PSD D150 WB G2	IP20
911401597443	DN591B LED23/830 P17PSD D150 WB G2	IP20
911401597543	DN591B LED23/840 P17PSD D150 WB G2	IP20
911401597643	DN589X LED12/840 P9WIA D150 WB G2	IP20
911401597743	DN592B LED27/830 P22PSD D150 WB G2	IP20

認證與應用

Order Code	Full Product Name	環境溫度範圍
911401502944	DN589B LED10/840 P8PSU D100 WB WP G2	-20 °C 至 40 °C
911401503544	DN589B LED11/TNW P10PSD D100 WB G2	-20 至 +40 °C
911401504344	DN589B LED10/CED P10PSD D100 WB G2	-20 至 +40 °C
911401505144	DN589X LED8/TNW P7PSD D100 WB G2	-20 至 +40 °C
911401505944	DN589X LED7/CED P7PSD D100 WB G2	-20 至 +40 °C
911401591243	DN588B LED5/930 P4PSU D100 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401591343	DN588B LED5/940 P4PSU D100 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401591443	DN589B LED10/930 P8PSU D100 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401591543	DN589B LED10/940 P8PSU D100 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401591643	DN590B LED16/930 P13PSU D100 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401591743	DN590B LED16/940 P13PSU D100 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401591843	DN589B LED10/930 P8PSD D100 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401591943	DN589B LED10/940 P8PSD D100 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401592043	DN590B LED16/930 P14PSD D100 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401592143	DN590B LED16/940 P14PSD D100 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401592243	DN589X LED10/940 P9WIA D100 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401592343	DN590X LED16/940 P14WIA D100 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401503744	DN591B LED21/TNW P18PSD D125 VWB G2	-20 至 +40 °C
911401504544	DN591B LED19/CED P18PSD D125 VWB G2	-20 至 +40 °C
911401505344	DN591X LED17/TNW P13PSD D125 VWB G2	-20 至 +40 °C
911401506144	DN591X LED15/CED P14PSD D125 VWB G2	-20 至 +40 °C
911401500044	DN596B LED80/830 P62PSU D200 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401500144	DN596B LED80/840 P62PSU D200 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401500444	DN596B LED80/830 P59PSD D200 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401500544	DN596B LED80/840 P59PSD D200 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401500844	DN591B LED19/830 P13PSU D200 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401500944	DN591B LED19/840 P13PSU D200 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401501244	DN591B LED19/830 P13PSD D200 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401501344	DN591B LED19/840 P13PSD D200 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401501544	DN591X LED19/840 P13WIA D200 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401501844	DN593B LED29/830 P20PSU D200 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401501944	DN593B LED29/840 P20PSU D200 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401502244	DN593B LED29/830 P21PSD D200 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401502344	DN593B LED29/840 P21PSD D200 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401502844	DN591B LED23/840 P13PSU D200 WB UE G2	-20 °C 至 40 °C
911401504044	DN594B LED37/TNW P30PSD D200 WB G2	-20 至 +40 °C
911401504844	DN594B LED34/CED P31PSD D200 WB G2	-20 至 +40 °C
911401505644	DN594X LED39/TNW P32PSD D200 WB G2	-20 至 +40 °C
911401506444	DN594X LED36/CED P32PSD D200 WB G2	-20 至 +40 °C
911401598243	DN594B LED42/830 P30PSU D200 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401598343	DN594B LED42/840 P30PSU D200 WB G2	-20 °C 至 40 °C

Order Code	Full Product Name	防水防塵規範 (IP)
911401597843	DN592B LED27/840 P22PSD D150 WB G2	IP20
911401597943	DN592X LED27/840 P21WIA D150 WB G2	IP20
911401503944	DN592B LED28/TNW P23PSD D150 VWB G2	IP20
911401504744	DN592B LED26/CED P24PSD D150 VWB G2	IP20
911401505544	DN592X LED30/TNW P25PSD D150 VWB G2	IP20
911401506344	DN592X LED28/CED P26PSD D150 VWB G2	IP20

Order Code	Full Product Name	環境溫度範圍
911401598643	DN594B LED42/830 P31PSD D200 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401598743	DN594B LED42/840 P31PSD D200 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401598943	DN594X LED42/840 P30WIA D200 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401599243	DN595B LED61/830 P46PSU D200 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401599343	DN595B LED61/840 P46PSU D200 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401599643	DN595B LED61/830 P47PSD D200 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401599743	DN595B LED61/840 P47PSD D200 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401500244	DN596B LED80/830 P59PSD D200 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401500344	DN596B LED80/840 P59PSD D200 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401500644	DN591B LED19/830 P13PSU D200 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401500744	DN591B LED19/840 P13PSU D200 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401501044	DN591B LED19/830 P13PSD D200 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401501144	DN591B LED19/840 P13PSD D200 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401501444	DN591X LED19/840 P13WIA D200 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401501644	DN593B LED29/830 P20PSU D200 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401501744	DN593B LED29/840 P20PSU D200 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401502044	DN593B LED29/830 P21PSD D200 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401502144	DN593B LED29/840 P21PSD D200 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401502744	DN591B LED23/840 P13PSU D200 VWB-M UE G2	-20 °C 至 40 °C
911401598043	DN594B LED42/830 P30PSU D200 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401598143	DN594B LED42/840 P30PSU D200 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401598443	DN594B LED42/830 P31PSD D200 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401598543	DN594B LED42/840 P31PSD D200 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401598843	DN594X LED42/840 P30WIA D200 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401599043	DN595B LED61/830 P46PSU D200 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401599143	DN595B LED61/840 P46PSU D200 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401599443	DN595B LED61/830 P47PSD D200 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401599543	DN595B LED61/840 P47PSD D200 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401599843	DN596B LED80/830 P62PSU D200 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401599943	DN596B LED80/840 P62PSU D200 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401502544	DN589B LED12/840 P7PSU D125 WB UE G2	-20 °C 至 40 °C
911401503044	DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB WP G2	-20 °C 至 40 °C
911401503644	DN591B LED20/TNW P18PSD D125 WB G2	-20 至 +40 °C
911401504444	DN591B LED19/CED P18PSD D125 WB G2	-20 至 +40 °C
911401505244	DN591X LED16/TNW P13PSD D125 WB G2	-20 至 +40 °C
911401506044	DN591X LED15/CED P14PSD D125 WB G2	-20 至 +40 °C
911401592643	DN588B LED9/830 P6PSU D125 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401592743	DN588B LED9/840 P6PSU D125 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401593043	DN589B LED11/830 P8PSU D125 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401593143	DN589B LED11/840 P8PSU D125 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401593443	DN589B LED11/830 P8PSD D125 WB G2	-20 °C 至 40 °C

Order Code	Full Product Name	環境溫度範圍
911401593543	DN589B LED11/840 P8PSD D125 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401593843	DN590B LED17/830 P13PSU D125 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401593943	DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401594243	DN590B LED17/830 P14PSD D125 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401594343	DN590B LED17/840 P14PSD D125 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401594643	DN591B LED22/830 P17PSU D125 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401594743	DN591B LED22/840 P17PSU D125 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401595043	DN591B LED22/830 P18PSD D125 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401595143	DN591B LED22/840 P18PSD D125 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401595343	DN591X LED22/840 P17WIA D125 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401595643	DN592B LED26/830 P21PSU D125 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401595743	DN592B LED26/840 P21PSU D125 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401596043	DN592B LED26/830 P22PSD D125 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401596143	DN592B LED26/840 P22PSD D125 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401596343	DN592X LED26/840 P21WIA D125 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401588543	DN588B LED5/930 P4PSU D75 NB G2	-20 °C 至 40 °C
911401588643	DN588B LED5/940 P4PSU D75 NB G2	-20 °C 至 40 °C
911401588743	DN588B LED5/930 P4PSU D75 MB G2	-20 °C 至 40 °C
911401588843	DN588B LED5/940 P4PSU D75 MB G2	-20 °C 至 40 °C
911401588943	DN588B LED5/930 P4PSU D75 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401589043	DN588B LED5/940 P4PSU D75 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401589143	DN589B LED10/930 P8PSU D75 NB G2	-20 °C 至 40 °C
911401589243	DN589B LED10/940 P8PSU D75 NB G2	-20 °C 至 40 °C
911401589343	DN589B LED10/930 P8PSU D75 MB G2	-20 °C 至 40 °C
911401589443	DN589B LED10/940 P8PSU D75 MB G2	-20 °C 至 40 °C
911401589543	DN589B LED10/930 P8PSU D75 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401589643	DN589B LED10/940 P8PSU D75 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401589743	DN590B LED15/930 P14PSU D75 NB G2	-20 °C 至 40 °C
911401589843	DN590B LED15/940 P14PSU D75 NB G2	-20 °C 至 40 °C
911401589943	DN590B LED15/930 P14PSU D75 MB G2	-20 °C 至 40 °C
911401590043	DN590B LED15/940 P14PSU D75 MB G2	-20 °C 至 40 °C
911401590143	DN590B LED15/930 P14PSU D75 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401590243	DN590B LED15/940 P14PSU D75 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401590343	DN590B LED15/930 P14PSD D75 NB G2	-20 °C 至 40 °C
911401590443	DN590B LED15/940 P14PSD D75 NB G2	-20 °C 至 40 °C
911401590543	DN590B LED15/930 P14PSD D75 MB G2	-20 °C 至 40 °C
911401590643	DN590B LED15/940 P14PSD D75 MB G2	-20 °C 至 40 °C
911401590743	DN590B LED15/930 P14PSD D75 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401590843	DN590B LED15/940 P14PSD D75 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401590943	DN590X LED15/940 P14WIA D75 NB G2	-20 °C 至 40 °C
911401591043	DN590X LED15/940 P14WIA D75 MB G2	-20 °C 至 40 °C
911401591143	DN590X LED15/940 P14WIA D75 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401502444	DN589B LED12/840 P7PSU D125 VWB-M UE G2	-20 °C 至 40 °C
911401592443	DN588B LED9/830 P6PSU D125 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401592543	DN588B LED9/840 P6PSU D125 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401592843	DN589B LED11/830 P8PSU D125 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401592943	DN589B LED11/840 P8PSU D125 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401593243	DN589B LED11/830 P8PSD D125 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C

Order Code	Full Product Name	環境溫度範圍
911401593343	DN589B LED11/840 P8PSD D125 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401593643	DN590B LED17/830 P13PSU D125 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401593743	DN590B LED17/840 P13PSU D125 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401594043	DN590B LED17/830 P14PSD D125 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401594143	DN590B LED17/840 P14PSD D125 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401594443	DN591B LED22/830 P17PSU D125 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401594543	DN591B LED22/840 P17PSU D125 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401594843	DN591B LED22/830 P18PSD D125 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401594943	DN591B LED22/840 P18PSD D125 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401595243	DN591X LED22/840 P17WIA D125 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401595443	DN592B LED26/830 P21PSU D125 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401595543	DN592B LED26/840 P21PSU D125 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401595843	DN592B LED26/830 P22PSD D125 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401595943	DN592B LED26/840 P22PSD D125 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401596243	DN592X LED26/840 P21WIA D125 VWB-M G2	-20 °C 至 40 °C
911401504144	DN594B LED39/TNW P30PSD D200 VWB G2	-20 至 +40 °C
911401504944	DN594B LED36/CED P31PSD D200 VWB G2	-20 至 +40 °C
911401505744	DN594X LED41/TNW P32PSD D200 VWB G2	-20 至 +40 °C
911401506544	DN594X LED38/CED P32PSD D200 VWB G2	-20 至 +40 °C
911401502644	DN590B LED17/840 P10PSU D150 WB UE G2	-20 °C 至 40 °C
911401503144	DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB WP G2	-20 °C 至 40 °C
911401503244	DN592B LED27/830 P21PSU D150 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401503344	DN592B LED27/840 P21PSU D150 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401503844	DN592B LED26/TNW P23PSD D150 WB G2	-20 至 +40 °C
911401504644	DN592B LED24/CED P24PSD D150 WB G2	-20 至 +40 °C
911401505444	DN592X LED29/TNW P25PSD D150 WB G2	-20 至 +40 °C
911401506244	DN592X LED26/CED P26PSD D150 WB G2	-20 至 +40 °C
911401596443	DN589B LED12/830 P8PSU D150 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401596543	DN589B LED12/840 P8PSU D150 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401596643	DN590B LED18/830 P13PSU D150 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401596743	DN590B LED18/840 P13PSU D150 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401596843	DN591B LED23/830 P17PSU D150 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401596943	DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401597043	DN589B LED12/830 P8PSD D150 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401597143	DN589B LED12/840 P8PSD D150 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401597243	DN590B LED18/830 P14PSD D150 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401597343	DN590B LED18/840 P14PSD D150 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401597443	DN591B LED23/830 P17PSD D150 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401597543	DN591B LED23/840 P17PSD D150 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401597643	DN589X LED12/840 P9WIA D150 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401597743	DN592B LED27/830 P22PSD D150 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401597843	DN592B LED27/840 P22PSD D150 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401597943	DN592X LED27/840 P21WIA D150 WB G2	-20 °C 至 40 °C
911401503944	DN592B LED28/TNW P23PSD D150 VWB G2	-20 至 +40 °C
911401504744	DN592B LED26/CED P24PSD D150 VWB G2	-20 至 +40 °C
911401505544	DN592X LED30/TNW P25PSD D150 VWB G2	-20 至 +40 °C
911401506344	DN592X LED28/CED P26PSD D150 VWB G2	-20 至 +40 °C

