



# Philips LuxSpace Compact, indbygget: Ultraeffektiv, stilfuld og designet til cirkulæritet

## LuxSpace Compact, indbygget

Philips LuxSpace er designet til at give den perfekte kombination af effektivitet, høj visuel komfort og stilfuldt design uden at gå på kompromis med lysets ydeevne. LuxSpace tilbyder en lang levetid og effektivitet på op til 185 lm/W, sammen med fremragende farvegengivelse og lysfordeling, som har stor indflydelse på lysets visuelle og ikke-visuelle effekter på menneskers sundhed og velvære. LuxSpace downlight-serien tilbyder et bredt udvalg af muligheder for at skabe den ønskede stemning og understøtte brugerkomfort, uanset hvilken applikation der er tale om. Til kontorapplikationer tilbyder LuxSpace dedikerede justerbare hvide armaturer med lysstyring til døgnbelysningsløsninger og kontorkompatible versioner (UGR19).

### Fordele

- Klassens bedste effektivitet med op til 185lm/W
- Giver et blødt og naturligt lys med god synskomfort
- Omfattende designmuligheder med monterings typer, kantfarver og reflektorer
- Perfekt loftintegration med smal kant eller kantløs version til gipslofter
- Forbedret blændingskontrol, der som standard opfylder kravene til kontorbelysning
- Høj farvekvalitet med Ra90-mulighed (R9>50)
- Giver ensartet belysning takket være bred lysfordeling
- Understøtter Human Centric-belysning med justerbar hvid og integreret lysstyring

## LuxSpace Compact, indbygget

### Funktioner

- Mini (DN560B/DN561B), Compact (DN610B) og Square (DN572B) til indbyggede anvendelser
- Rund (DN570C/DN571C) version til påbygget montering
- Valg af fem optikker: højglans, falmede linjer, mat, hvid og sort
- UGR19 er standard for Compact og valgfri til andre versioner
- Hvid (RAL9003), grå (RAL9006) og sort (RAL9004) er standard, hvor enhver anden RAL-farve er mulig at efterspørge
- Kompatibel med central nødbelysning med DC (PSED-drivertype)
- Andet ekstraudstyr: PG og PGO (IP54-front), nødbelysning (ét batteri til 3 timer), ledningsgennemføring, Eca- og B2ca-kabel- og stikmuligheder
- Forlænget levetid på 50.000 timer ved L90

### Anvendelsesområder

- Kontorer
- Detailhandel
- Hospitaler og plejehjem
- Hotel og restaurationsbranchen
- Lufthavne
- Kommunale Bygninger
- Atrier

### Versions



LuxSpace Compact, Recessed -  
Faded lines reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -  
Faded lines reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -  
Matt reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed -  
Protection Glass

## LuxSpace Compact, indbygget

### Versions

LuxSpace Compact, Recessed -  
Matt reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -  
Clear reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -  
Clear reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed -  
Clear reflector, White Rim, 240mm  
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -  
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -  
Clear reflector, White Rim, 225mm  
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -  
Matt reflector, Rimless




LuxSpace Compact, Recessed -  
Faded lines reflector, Silver Rim



## LuxSpace Compact, indbygget

### Målskitse



### Oplysninger om produktet



LuxSpace Compact, Recessed -  
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -  
Matt reflector, Rimless



LuxSpace Compact, Recessed -  
Rimless accessory



LuxSpace Compact, Recessed -  
Black reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -  
White adaptor ring 240mm cut-out

## LuxSpace Compact, indbygget

### Oplysninger om produktet

LuxSpace Compact, Recessed -  
Silver adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -  
White adaptor ring 225mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -  
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -  
Faded lines reflector, White Rim,  
Tunable-white



LuxSpace Compact, Recessed -  
Black adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -  
Clear reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -  
Matt reflector, Silver Rim



| Generelle oplysninger                       |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Driver inkluderet                           | Ja                                             |
| Antal forkoblingsenheder                    | 1 enhed                                        |
| Lysteknisk                                  |                                                |
| Optiktype                                   | -                                              |
| Drift og el                                 |                                                |
| Beskyttelsesklasse IEC                      | Sikkerhedsklasse II                            |
| Indgangsspænding                            | 220-240 V                                      |
| Linjefrekvens                               | 50 to 60 Hz                                    |
| Velegnet til tilfældigt skift               | Nej                                            |
| Mekanik og armaturhus                       |                                                |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse           | IK02                                           |
| Godkendelse og anvendelsesområde            |                                                |
| Omgivelsestemperaturområde                  | +10 til +35 °C                                 |
| CE-mærke                                    | Ja                                             |
| Mærke for brændbarhed                       | Til montering på normaltantændelige overflader |
| Glødetrådtest                               | Temperatur 650 °C, varighed 30 s               |
| Indledende ydelse (overholder IEC-standard) |                                                |
| Lysstrømtolerance                           | -10% / +10%                                    |
| Produktdata                                 |                                                |
| Produktseriekode                            | DN610B                                         |

Lysteknisk

| Order Code   | Full Product Name                  | Korreleret farvetemperatur (nom.) | Farvegengivelsesindeks (CRI) | Lyseffekt (nominel) | Lysstrøm |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|----------|
|              |                                    |                                   |                              | (nom.)              |          |
| 910505104698 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK      | 4000 K                            | 80                           | 185 lm/W            | 2.000 lm |
| 910505104680 | DN610B 20S/840 PSU-E M WH          | 4000 K                            | 80                           | 117 lm/W            | 2.100 lm |
| 910505104685 | DN610B 24S/840 PSU-E M WH          | 4000 K                            | 80                           | 124 lm/W            | 2.400 lm |
| 910505104757 | DN610B 40S/TWH DIA-E C WH          | Tunable white 2700-6500 K         | 80                           | 121 lm/W            | 4.000 lm |
| 910505104704 | DN610B 20S/840 PSU-E M SI          | 4000 K                            | 80                           | 117 lm/W            | 2.100 lm |
| 910505104693 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG     | 4000 K                            | 80                           | 185 lm/W            | 2.000 lm |
| 910505104695 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG     | 4000 K                            | 80                           | 187 lm/W            | 2.500 lm |
| 910505104699 | DN610B 20S/840 PSU-E M BK          | 4000 K                            | 80                           | 117 lm/W            | 2.100 lm |
| 910505104697 | DN610B 20S/840UE PSU-E C BK        | 4000 K                            | 80                           | 185 lm/W            | 2.000 lm |
| 910505104702 | DN610B 20S/840UE PSU-E C SI        | 4000 K                            | 80                           | 185 lm/W            | 2.000 lm |
| 910505104753 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH | 4000 K                            | 80                           | 185 lm/W            | 2.000 lm |
| 910505104701 | DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK        | 4000 K                            | 80                           | 96 lm/W             | 2.200 lm |
| 910505104752 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH | 4000 K                            | 80                           | 185 lm/W            | 2.000 lm |
| 910505104678 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH      | 4000 K                            | 80                           | 185 lm/W            | 2.000 lm |
| 910505104683 | DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH      | 4000 K                            | 80                           | 187 lm/W            | 2.500 lm |
| 910505104706 | DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH      | 3000 K                            | 80                           | 181 lm/W            | 1.950 lm |
| 910505104709 | DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH      | 3000 K                            | 80                           | 179 lm/W            | 2.400 lm |
| 910505104755 | DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH      | 4000 K                            | 90                           | 176 lm/W            | 1.900 lm |
| 910505104751 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RML       | 4000 K                            | 80                           | 185 lm/W            | 2.000 lm |

| Order Code   | Full Product Name                      | Korreleret<br>farvetemperatur<br>(nom.) | Farvegengivelsesindeks<br>(CRI) | Lyseffekt<br>(nominel)<br>(nom.) | Lysstrøm |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|
| 910505104703 | DN610B 20S/<br>840UE PSU-E FLR<br>SI   | 4000 K                                  | 80                              | 185 lm/W                         | 2.000 lm |
| 910505104681 | DN610B 20S/840<br>PSU-E BKR WH         | 4000 K                                  | 80                              | 96 lm/W                          | 2.200 lm |
| 910505104686 | DN610B 24S/840<br>PSU-E BKR WH         | 4000 K                                  | 80                              | 95 lm/W                          | 2.700 lm |
| 910505104694 | DN610B 20S/<br>840UE PSU-E C<br>WH PGO | 4000 K                                  | 80                              | 185 lm/W                         | 2.000 lm |
| 910505104696 | DN610B 24S/<br>840UE PSU-E C<br>WH PGO | 4000 K                                  | 80                              | 187 lm/W                         | 2.500 lm |
| 910505104677 | DN610B 20S/<br>840UE PSU-E C<br>WH     | 4000 K                                  | 80                              | 185 lm/W                         | 2.000 lm |
| 910505104682 | DN610B 24S/<br>840UE PSU-E C<br>WH     | 4000 K                                  | 80                              | 187 lm/W                         | 2.500 lm |
| 910505104687 | DN610B 40S/<br>840UE PSU-E C<br>WH     | 4000 K                                  | 80                              | 168 lm/W                         | 4.200 lm |
| 910505104691 | DN610B 60S/<br>840UE PSU-E C<br>WH     | 4000 K                                  | 80                              | 158 lm/W                         | 5.900 lm |
| 910505104705 | DN610B 20S/<br>830UE PSU-E C<br>WH     | 3000 K                                  | 80                              | 181 lm/W                         | 1.950 lm |
| 910505104708 | DN610B 24S/<br>830UE PSU-E C<br>WH     | 3000 K                                  | 80                              | 179 lm/W                         | 2.400 lm |
| 910505104716 | DN610B 20S/<br>840UE PSD-E C<br>WH     | 4000 K                                  | 80                              | 169 lm/W                         | 2.200 lm |
| 910505104719 | DN610B 24S/<br>840UE PSD-E C<br>WH     | 4000 K                                  | 80                              | 176 lm/W                         | 2.400 lm |
| 910505104722 | DN610B 40S/<br>840UE PSD-E C<br>WH     | 4000 K                                  | 80                              | 162 lm/W                         | 4.200 lm |
| 910505104725 | DN610B 20S/<br>840UE DIA-E C WH        | 4000 K                                  | 80                              | 169 lm/W                         | 2.200 lm |
| 910505104728 | DN610B 20S/<br>840UE DIA-VLC-E<br>C WH | 4000 K                                  | 80                              | 169 lm/W                         | 2.200 lm |
| 910505104731 | DN610B 60S/<br>840UE PSD-E C<br>WH     | 4000 K                                  | 80                              | 158 lm/W                         | 5.900 lm |

| Order Code   | Full Product Name                   | Korreleret                | Farvegengivelsesindeks<br>(CRI) | Lyseffekt           | Lysstrøm |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
|              |                                     | farvetemperatur<br>(nom.) |                                 | (nominel)<br>(nom.) |          |
| 910505104742 | DN610B 20S/<br>840UE WIA-E C<br>WH  | 4000 K                    | 80                              | 159 lm/W            | 2.200 lm |
| 910505104745 | DN610B 24S/<br>840UE WIA-E C<br>WH  | 4000 K                    | 80                              | 167 lm/W            | 2.400 lm |
| 910505104748 | DN610B 40S/<br>840UE WIA-E C<br>WH  | 4000 K                    | 80                              | 142 lm/W            | 4.200 lm |
| 910505104754 | DN610B 20S/<br>940UE PSU-E C<br>WH  | 4000 K                    | 90                              | 176 lm/W            | 1.900 lm |
| 910505104679 | DN610B 20S/<br>840UE PSU-E WR<br>WH | 4000 K                    | 80                              | 171 lm/W            | 1.850 lm |
| 910505104684 | DN610B 24S/<br>840UE PSU-E WR<br>WH | 4000 K                    | 80                              | 172 lm/W            | 2.300 lm |
| 910505104707 | DN610B 20S/<br>830UE PSU-E WR<br>WH | 3000 K                    | 80                              | 162 lm/W            | 1.750 lm |
| 910505104710 | DN610B 24S/<br>830UE PSU-E WR<br>WH | 3000 K                    | 80                              | 164 lm/W            | 2.200 lm |

Drift og el

| Order Code   | Full Product Name                  | Strømforbrug | Order Code   | Full Product Name               | Strømforbrug |
|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| 910505104698 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK      | 10,8 W       | 910505104694 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO | 10,8 W       |
| 910505104680 | DN610B 20S/840 PSU-E M WH          | 18 W         | 910505104696 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO | 13,4 W       |
| 910505104685 | DN610B 24S/840 PSU-E M WH          | 19,4 W       | 910505104677 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH     | 10,8 W       |
| 910505104757 | DN610B 40S/TWH DIA-E C WH          | 33 W         | 910505104682 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH     | 13,4 W       |
| 910505104704 | DN610B 20S/840 PSU-E M SI          | 18 W         | 910505104687 | DN610B 40S/840UE PSU-E C WH     | 25 W         |
| 910505104693 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG     | 10,8 W       | 910505104691 | DN610B 60S/840UE PSU-E C WH     | 37 W         |
| 910505104695 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG     | 13,4 W       | 910505104705 | DN610B 20S/830UE PSU-E C WH     | 10,8 W       |
| 910505104699 | DN610B 20S/840 PSU-E M BK          | 18 W         | 910505104708 | DN610B 24S/830UE PSU-E C WH     | 13,4 W       |
| 910505104697 | DN610B 20S/840UE PSU-E C BK        | 10,8 W       | 910505104716 | DN610B 20S/840UE PSD-E C WH     | 13 W         |
| 910505104702 | DN610B 20S/840UE PSU-E C SI        | 10,8 W       | 910505104719 | DN610B 24S/840UE PSD-E C WH     | 13,6 W       |
| 910505104753 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH | 10,8 W       | 910505104722 | DN610B 40S/840UE PSD-E C WH     | 26 W         |
| 910505104701 | DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK        | 23 W         | 910505104725 | DN610B 20S/840UE DIA-E C WH     | 13 W         |
| 910505104752 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH | 10,8 W       | 910505104728 | DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH | 13 W         |
| 910505104678 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH      | 10,8 W       | 910505104731 | DN610B 60S/840UE PSD-E C WH     | 37,5 W       |
| 910505104683 | DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH      | 13,4 W       | 910505104742 | DN610B 20S/840UE WIA-E C WH     | 13,8 W       |
| 910505104706 | DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH      | 10,8 W       | 910505104745 | DN610B 24S/840UE WIA-E C WH     | 14,4 W       |
| 910505104709 | DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH      | 13,4 W       | 910505104748 | DN610B 40S/840UE WIA-E C WH     | 29,5 W       |
| 910505104755 | DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH      | 10,8 W       | 910505104754 | DN610B 20S/940UE PSU-E C WH     | 10,8 W       |
| 910505104751 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RML       | 10,8 W       | 910505104679 | DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH    | 10,8 W       |
| 910505104703 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI      | 10,8 W       | 910505104684 | DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH    | 13,4 W       |
| 910505104681 | DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH        | 23 W         | 910505104707 | DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH    | 10,8 W       |
| 910505104686 | DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH        | 28,5 W       | 910505104710 | DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH    | 13,4 W       |

Lysstyringssystemer og dæmpning

| Order Code   | Full Product Name                  | Dæmpbar |
|--------------|------------------------------------|---------|
| 910505104698 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK      | Nej     |
| 910505104680 | DN610B 20S/840 PSU-E M WH          | Nej     |
| 910505104685 | DN610B 24S/840 PSU-E M WH          | Nej     |
| 910505104757 | DN610B 40S/TWH DIA-E C WH          | Ja      |
| 910505104704 | DN610B 20S/840 PSU-E M SI          | Nej     |
| 910505104693 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG     | Nej     |
| 910505104695 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG     | Nej     |
| 910505104699 | DN610B 20S/840 PSU-E M BK          | Nej     |
| 910505104697 | DN610B 20S/840UE PSU-E C BK        | Nej     |
| 910505104702 | DN610B 20S/840UE PSU-E C SI        | Nej     |
| 910505104753 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH | Nej     |
| 910505104701 | DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK        | Nej     |
| 910505104752 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH | Nej     |
| 910505104678 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH      | Nej     |
| 910505104683 | DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH      | Nej     |
| 910505104706 | DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH      | Nej     |
| 910505104709 | DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH      | Nej     |
| 910505104755 | DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH      | Nej     |
| 910505104751 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RML       | Nej     |
| 910505104703 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI      | Nej     |
| 910505104681 | DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH        | Nej     |
| 910505104686 | DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH        | Nej     |

| Order Code   | Full Product Name               | Dæmpbar |
|--------------|---------------------------------|---------|
| 910505104694 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO | Nej     |
| 910505104696 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO | Nej     |
| 910505104677 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH     | Nej     |
| 910505104682 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH     | Nej     |
| 910505104687 | DN610B 40S/840UE PSU-E C WH     | Nej     |
| 910505104691 | DN610B 60S/840UE PSU-E C WH     | Nej     |
| 910505104705 | DN610B 20S/830UE PSU-E C WH     | Nej     |
| 910505104708 | DN610B 24S/830UE PSU-E C WH     | Nej     |
| 910505104716 | DN610B 20S/840UE PSD-E C WH     | Ja      |
| 910505104719 | DN610B 24S/840UE PSD-E C WH     | Ja      |
| 910505104722 | DN610B 40S/840UE PSD-E C WH     | Ja      |
| 910505104725 | DN610B 20S/840UE DIA-E C WH     | Ja      |
| 910505104728 | DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH | Ja      |
| 910505104731 | DN610B 60S/840UE PSD-E C WH     | Ja      |
| 910505104742 | DN610B 20S/840UE WIA-E C WH     | Ja      |
| 910505104745 | DN610B 24S/840UE WIA-E C WH     | Ja      |
| 910505104748 | DN610B 40S/840UE WIA-E C WH     | Ja      |
| 910505104754 | DN610B 20S/940UE PSU-E C WH     | Nej     |
| 910505104679 | DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH    | Nej     |
| 910505104684 | DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH    | Nej     |
| 910505104707 | DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH    | Nej     |
| 910505104710 | DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH    | Nej     |

Mekanik og armaturhus

| Order Code   | Full Product Name                  | Farve på armaturhus | Kode for indtrængningsbeskyttelse |
|--------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 910505104698 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK      | Sort                | IP20                              |
| 910505104680 | DN610B 20S/840 PSU-E M WH          | Hvid                | IP20                              |
| 910505104685 | DN610B 24S/840 PSU-E M WH          | Hvid                | IP20                              |
| 910505104757 | DN610B 40S/TWH DIA-E C WH          | Hvid                | IP20                              |
| 910505104704 | DN610B 20S/840 PSU-E M SI          | Sølv                | IP20                              |
| 910505104693 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG     | Hvid                | IP20/54                           |
| 910505104695 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG     | Hvid                | IP20/54                           |
| 910505104699 | DN610B 20S/840 PSU-E M BK          | Sort                | IP20                              |
| 910505104697 | DN610B 20S/840UE PSU-E C BK        | Sort                | IP20                              |
| 910505104702 | DN610B 20S/840UE PSU-E C SI        | Sølv                | IP20                              |
| 910505104753 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH | Hvid                | IP20                              |

| Order Code   | Full Product Name                  | Farve på armaturhus | Kode for indtrængningsbeskyttelse |
|--------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 910505104701 | DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK        | Sort                | IP20                              |
| 910505104752 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH | Hvid                | IP20                              |
| 910505104678 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH      | Hvid                | IP20                              |
| 910505104683 | DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH      | Hvid                | IP20                              |
| 910505104706 | DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH      | Hvid                | IP20                              |
| 910505104709 | DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH      | Hvid                | IP20                              |
| 910505104755 | DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH      | Hvid                | IP20                              |
| 910505104751 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RML       | Hvid                | IP20                              |
| 910505104703 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI      | Sølv                | IP20                              |
| 910505104681 | DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH        | Hvid                | IP20                              |
| 910505104686 | DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH        | Hvid                | IP20                              |

| Order Code   | Full Product Name                  | Farve på<br>armaturhus | Kode for<br>indtrængningsbeskyttelse |
|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 910505104694 | DN610B 20S/840UE<br>PSU-E C WH PGO | Hvid                   | IP20/54                              |
| 910505104696 | DN610B 24S/840UE<br>PSU-E C WH PGO | Hvid                   | IP20/54                              |
| 910505104677 | DN610B 20S/840UE<br>PSU-E C WH     | Hvid                   | IP20                                 |
| 910505104682 | DN610B 24S/840UE<br>PSU-E C WH     | Hvid                   | IP20                                 |
| 910505104687 | DN610B 40S/840UE<br>PSU-E C WH     | Hvid                   | IP20                                 |
| 910505104691 | DN610B 60S/840UE<br>PSU-E C WH     | Hvid                   | IP20                                 |
| 910505104705 | DN610B 20S/830UE<br>PSU-E C WH     | Hvid                   | IP20                                 |
| 910505104708 | DN610B 24S/830UE<br>PSU-E C WH     | Hvid                   | IP20                                 |
| 910505104716 | DN610B 20S/840UE<br>PSD-E C WH     | Hvid                   | IP20                                 |
| 910505104719 | DN610B 24S/840UE<br>PSD-E C WH     | Hvid                   | IP20                                 |
| 910505104722 | DN610B 40S/840UE<br>PSD-E C WH     | Hvid                   | IP20                                 |

| Order Code   | Full Product Name                   | Farve på<br>armaturhus | Kode for<br>indtrængningsbeskyttelse |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 910505104725 | DN610B 20S/840UE DIA-<br>E C WH     | Hvid                   | IP20                                 |
| 910505104728 | DN610B 20S/840UE DIA-<br>VLC-E C WH | Hvid                   | IP20                                 |
| 910505104731 | DN610B 60S/840UE<br>PSD-E C WH      | Hvid                   | IP20                                 |
| 910505104742 | DN610B 20S/840UE<br>WIA-E C WH      | Hvid                   | IP20                                 |
| 910505104745 | DN610B 24S/840UE<br>WIA-E C WH      | Hvid                   | IP20                                 |
| 910505104748 | DN610B 40S/840UE<br>WIA-E C WH      | Hvid                   | IP20                                 |
| 910505104754 | DN610B 20S/940UE<br>PSU-E C WH      | Hvid                   | IP20                                 |
| 910505104679 | DN610B 20S/840UE<br>PSU-E WR WH     | Hvid                   | IP20                                 |
| 910505104684 | DN610B 24S/840UE<br>PSU-E WR WH     | Hvid                   | IP20                                 |
| 910505104707 | DN610B 20S/830UE<br>PSU-E WR WH     | Hvid                   | IP20                                 |
| 910505104710 | DN610B 24S/830UE<br>PSU-E WR WH     | Hvid                   | IP20                                 |

Godkendelse og anvendelsesområde

| Order Code   | Full Product Name                  | ENEC-mærke |
|--------------|------------------------------------|------------|
| 910505104698 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK      | ENEC-mærke |
| 910505104680 | DN610B 20S/840 PSU-E M WH          | ENEC-mærke |
| 910505104685 | DN610B 24S/840 PSU-E M WH          | ENEC-mærke |
| 910505104757 | DN610B 40S/TWH DIA-E C WH          | -          |
| 910505104704 | DN610B 20S/840 PSU-E M SI          | ENEC-mærke |
| 910505104693 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG     | ENEC-mærke |
| 910505104695 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG     | ENEC-mærke |
| 910505104699 | DN610B 20S/840 PSU-E M BK          | ENEC-mærke |
| 910505104697 | DN610B 20S/840UE PSU-E C BK        | ENEC-mærke |
| 910505104702 | DN610B 20S/840UE PSU-E C SI        | ENEC-mærke |
| 910505104753 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH | ENEC-mærke |
| 910505104701 | DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK        | ENEC-mærke |
| 910505104752 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH | ENEC-mærke |
| 910505104678 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH      | ENEC-mærke |
| 910505104683 | DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH      | ENEC-mærke |
| 910505104706 | DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH      | ENEC-mærke |
| 910505104709 | DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH      | ENEC-mærke |
| 910505104755 | DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH      | ENEC-mærke |
| 910505104751 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RML       | ENEC-mærke |
| 910505104703 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI      | ENEC-mærke |
| 910505104681 | DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH        | ENEC-mærke |
| 910505104686 | DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH        | ENEC-mærke |

| Order Code   | Full Product Name               | ENEC-mærke |
|--------------|---------------------------------|------------|
| 910505104694 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO | ENEC-mærke |
| 910505104696 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO | ENEC-mærke |
| 910505104677 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH     | ENEC-mærke |
| 910505104682 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH     | ENEC-mærke |
| 910505104687 | DN610B 40S/840UE PSU-E C WH     | ENEC-mærke |
| 910505104691 | DN610B 60S/840UE PSU-E C WH     | ENEC-mærke |
| 910505104705 | DN610B 20S/830UE PSU-E C WH     | ENEC-mærke |
| 910505104708 | DN610B 24S/830UE PSU-E C WH     | ENEC-mærke |
| 910505104716 | DN610B 20S/840UE PSD-E C WH     | ENEC-mærke |
| 910505104719 | DN610B 24S/840UE PSD-E C WH     | ENEC-mærke |
| 910505104722 | DN610B 40S/840UE PSD-E C WH     | ENEC-mærke |
| 910505104725 | DN610B 20S/840UE DIA-E C WH     | ENEC-mærke |
| 910505104728 | DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH | ENEC-mærke |
| 910505104731 | DN610B 60S/840UE PSD-E C WH     | ENEC-mærke |
| 910505104742 | DN610B 20S/840UE WIA-E C WH     | ENEC-mærke |
| 910505104745 | DN610B 24S/840UE WIA-E C WH     | ENEC-mærke |
| 910505104748 | DN610B 40S/840UE WIA-E C WH     | ENEC-mærke |
| 910505104754 | DN610B 20S/940UE PSU-E C WH     | ENEC-mærke |
| 910505104679 | DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH    | ENEC-mærke |
| 910505104684 | DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH    | ENEC-mærke |
| 910505104707 | DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH    | ENEC-mærke |
| 910505104710 | DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH    | ENEC-mærke |


Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

# LuxSpace Compact, indbygget


| Order Code   | Full Product Name                  | Indledende kromaticitet |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|
| 910505104698 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK      | (0.38,0.38)             |
| 910505104680 | DN610B 20S/840 PSU-E M WH          | (0.38,0.38)             |
| 910505104685 | DN610B 24S/840 PSU-E M WH          | (0.38,0.38)             |
| 910505104757 | DN610B 40S/TWH DIA-E C WH          | -                       |
| 910505104704 | DN610B 20S/840 PSU-E M SI          | (0.38,0.38)             |
| 910505104693 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG     | (0.38,0.38)             |
| 910505104695 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG     | (0.38,0.38)             |
| 910505104699 | DN610B 20S/840 PSU-E M BK          | (0.38,0.38)             |
| 910505104697 | DN610B 20S/840UE PSU-E C BK        | (0.38,0.38)             |
| 910505104702 | DN610B 20S/840UE PSU-E C SI        | (0.38,0.38)             |
| 910505104753 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH | (0.38,0.38)             |
| 910505104701 | DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK        | (0.38,0.38)             |
| 910505104752 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH | (0.38,0.38)             |
| 910505104678 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH      | (0.38,0.38)             |
| 910505104683 | DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH      | (0.38,0.38)             |
| 910505104706 | DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH      | (0.44,0.40)             |
| 910505104709 | DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH      | (0.44,0.40)             |
| 910505104755 | DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH      | (0.38,0.38)             |
| 910505104751 | DN610B 20S/840UE PSU-E C RML       | (0.38,0.38)             |
| 910505104703 | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI      | (0.38,0.38)             |
| 910505104681 | DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH        | (0.38,0.38)             |
| 910505104686 | DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH        | (0.38,0.38)             |

| Order Code   | Full Product Name               | Indledende kromaticitet |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|
| 910505104694 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO | (0.38,0.38)             |
| 910505104696 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO | (0.38,0.38)             |
| 910505104677 | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH     | (0.38,0.38)             |
| 910505104682 | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH     | (0.38,0.38)             |
| 910505104687 | DN610B 40S/840UE PSU-E C WH     | (0.38,0.38)             |
| 910505104691 | DN610B 60S/840UE PSU-E C WH     | (0.38,0.38)             |
| 910505104705 | DN610B 20S/830UE PSU-E C WH     | (0.44,0.40)             |
| 910505104708 | DN610B 24S/830UE PSU-E C WH     | (0.44,0.40)             |
| 910505104716 | DN610B 20S/840UE PSD-E C WH     | (0.38,0.38)             |
| 910505104719 | DN610B 24S/840UE PSD-E C WH     | (0.38,0.38)             |
| 910505104722 | DN610B 40S/840UE PSD-E C WH     | (0.38,0.38)             |
| 910505104725 | DN610B 20S/840UE DIA-E C WH     | (0.38,0.38)             |
| 910505104728 | DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH | (0.38,0.38)             |
| 910505104731 | DN610B 60S/840UE PSD-E C WH     | (0.38,0.38)             |
| 910505104742 | DN610B 20S/840UE WIA-E C WH     | (0.38,0.38)             |
| 910505104745 | DN610B 24S/840UE WIA-E C WH     | (0.38,0.38)             |
| 910505104748 | DN610B 40S/840UE WIA-E C WH     | (0.38,0.38)             |
| 910505104754 | DN610B 20S/940UE PSU-E C WH     | (0.38,0.38)             |
| 910505104679 | DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH    | (0.38,0.38)             |
| 910505104684 | DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH    | (0.38,0.38)             |
| 910505104707 | DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH    | (0.44,0.40)             |
| 910505104710 | DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH    | (0.44,0.40)             |


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI -  
910505104691




Polar Normal (separate) - DN610BI -  
910505104678




Polar Normal (separate) - DN610BI -  
910505104693



Polar Normal (separate) - DN610BI -  
910505104696




Polar Normal (separate) - DN610BI -  
910505104757




Polar Normal (separate) - DN610BI -  
910505104677


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI -  
910505104753




Polar Normal (separate) - DN610BI -  
910505104728




Polar Normal (separate) - DN610BI -  
910505104708




Polar Normal (separate) - DN610BI -  
910505104751




Polar Normal (separate) - DN610BI -  
910505104704




Polar Normal (separate) - DN610BI -  
910505104701



Polar Normal (separate) - DN610BI -  
910505104695




Polar Normal (separate) - DN610BI -  
910505104686




Polar Normal (separate) - DN610BI -  
910505104698


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104680**




**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104697**




**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104682**




**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104687**




**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104694**




**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104683**



**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104681**




**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104685**




**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104679**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104684**




**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104722**




**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104719**




**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104706**




**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104754**




**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104707**



**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104752**




**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104703**




**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104731**


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104755**




**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104716**




**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104748**




**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104702**




**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104745**




**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104705**



**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104709**




**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104699**




**Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104742**

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN610BI -  
910505104725



Polar Normal (separate) - DN610BI -  
910505104710

