



# Philips LuxSpace Compact, encastré : ultra-efficace, élégant et conçu pour la circularité

## LuxSpace Compact, encastré

Philips LuxSpace est conçu pour offrir la combinaison parfaite d'efficacité, de confort visuel élevé et de design élégant sans compromettre les performances d'éclairage. LuxSpace offre une longue durée de vie et une efficacité allant jusqu'à 185 lm/W, ainsi qu'un excellent rendu des couleurs et une excellente répartition de la lumière qui ont une influence majeure sur les effets visuels et non visuels de la lumière sur la santé et le bien-être humains. La famille de downlights LuxSpace offre un large choix d'options pour créer l'ambiance souhaitée et favoriser le confort de l'utilisateur, quelle que soit l'application. Pour les applications de bureau, LuxSpace propose des luminaires blancs réglables dédiés avec des commandes d'éclairage pour les solutions d'éclairage circadien et des versions conformes aux normes de bureau (UGR19).

## LuxSpace Compact, encastré

### Avantages

- Efficacité optimale jusqu'à 185 lm/W
- Une lumière douce et naturelle assure un confort visuel
- Nombreuses options de conception avec différents types de montage, couleurs de bord et réflecteurs
- Intégration parfaite au plafond avec ses versions à bord fin ou sans rebord pour les plafonds en plâtre
- Le contrôle amélioré de l'éblouissement est conforme aux normes d'éclairage des bureaux
- Rendu des couleurs élevé jusqu'à IRC 90 (R9>50)
- Fournit un éclairage uniforme grâce à une large distribution de lumière
- Prend en charge les solutions d'éclairage circadien avec des luminaires blancs réglables et des commandes d'éclairage intégrées

### Fonctions

- Types Mini (DN560B/DN561B), Compact (DN610B) et Square (DN572B) pour applications encastrées
- Versions rondes à monter en surface (DN570C/DN571C)
- Choix parmi cinq optiques : brillante, lignes déteintes, mate, blanche et noire
- UGR19 est standard pour Compact et en option pour les autres versions
- Le blanc (RAL9003), le gris (RAL9006) et le noir (RAL9004) sont standards, toute autre couleur RAL étant possible sur demande
- Adaptation à l'éclairage de secours central avec une alimentation CC (type de ballast PSED)
- Plusieurs options supplémentaires : PG et PGO (partie frontale IP54), éclairage de secours (batterie unique de 3h), câblage traversant, câble Eca et B2ca, et options de connecteurs
- Durée de vie utile prolongée de 50 000 heures à L90

### Application

- Bureaux
- Commerces
- Hôpitaux et centres de soin
- Hôtellerie
- Aéroports
- Bâtiments publics
- Atriums

### Versions



LuxSpace Compact, Recessed -  
Faded lines reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -  
Matt reflector, White Rim

# LuxSpace Compact, encastré

## Versions

LuxSpace Compact, Recessed -  
Matt reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed -  
Matt reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -  
Clear reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -  
Clear reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed -  
Clear reflector, White Rim, 240mm  
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -  
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -  
Clear reflector, White Rim, 225mm  
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -  
Matt reflector, Rimless



# LuxSpace Compact, encastré

## Versions


LuxSpace Compact, Recessed -  
Faded lines reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed -  
Protection Glass Opal



## Schéma dimensionnel



## Détails sur le produit

LuxSpace Compact, Recessed -  
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -  
Matt reflector, Rimless



LuxSpace Compact, Recessed -  
Rimless accessory



LuxSpace Compact, Recessed -  
Black reflector, White Rim



# LuxSpace Compact, encastré

## Détails sur le produit

LuxSpace Compact, Recessed -  
White adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -  
Silver adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -  
White adaptor ring 225mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -  
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -  
Black adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -  
Clear reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -  
Matt reflector, Silver Rim



| Informations générales                 |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Driver inclus                          | Oui                                                |
| Nombre d'appareillages                 | 1 unité                                            |
| Données techniques de l'éclairage      |                                                    |
| Type d'optique                         | -                                                  |
| Fonctionnement et électricité          |                                                    |
| Classe de protection CEI               | Classe de sécurité II                              |
| Tension d'entrée                       | 220-240 V                                          |
| Fréquence linéaire                     | 50 to 60 Hz                                        |
| Convient pour la commutation aléatoire | Non                                                |
| Mécanique et boîtier                   |                                                    |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK02                                               |
| Approbation et application             |                                                    |
| Gamme de températures ambiantes        | +10 à +35 °C                                       |
| Marquage CE                            | Oui                                                |
| Marquage ENEC                          | Marquage ENEC                                      |
| Inflammabilité                         | Pour montage sur surfaces normalement inflammables |
| Essai au fil incandescent              | Température 650 °C, durée 30 s                     |
| Performances initiales                 |                                                    |
| Tolérance de flux lumineux             | -10% / +10%                                        |
| Données du produit                     |                                                    |
| Code famille de produits               | DN610B                                             |

Données techniques de l'éclairage

| Order Code | Full Product Name                  | Température de couleur corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur (IRC) | Efficacité lumineuse (nominale) | Flux lumineux |
|------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 83585600   | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK      | 4000 K                                 | 80                               | 185 lm/W                        | 2 000 lm      |
| 83567200   | DN610B 20S/840 PSU-E M WH          | 4000 K                                 | 80                               | 117 lm/W                        | 2 100 lm      |
| 83572600   | DN610B 24S/840 PSU-E M WH          | 4000 K                                 | 80                               | 124 lm/W                        | 2 400 lm      |
| 83590000   | DN610B 20S/840 PSU-E M SI          | 4000 K                                 | 80                               | 117 lm/W                        | 2 100 lm      |
| 83580100   | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG     | 4000 K                                 | 80                               | 185 lm/W                        | 2 000 lm      |
| 83582500   | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG     | 4000 K                                 | 80                               | 187 lm/W                        | 2 500 lm      |
| 83586300   | DN610B 20S/840 PSU-E M BK          | 4000 K                                 | 80                               | 117 lm/W                        | 2 100 lm      |
| 83584900   | DN610B 20S/840UE PSU-E C BK        | 4000 K                                 | 80                               | 185 lm/W                        | 2 000 lm      |
| 83588700   | DN610B 20S/840UE PSU-E C SI        | 4000 K                                 | 80                               | 185 lm/W                        | 2 000 lm      |
| 83639600   | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH | 4000 K                                 | 80                               | 185 lm/W                        | 2 000 lm      |
| 83587000   | DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK        | 4000 K                                 | 80                               | 96 lm/W                         | 2 200 lm      |
| 83638900   | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH | 4000 K                                 | 80                               | 185 lm/W                        | 2 000 lm      |
| 83565800   | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH      | 4000 K                                 | 80                               | 185 lm/W                        | 2 000 lm      |
| 83570200   | DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH      | 4000 K                                 | 80                               | 187 lm/W                        | 2 500 lm      |
| 83592400   | DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH      | 3000 K                                 | 80                               | 181 lm/W                        | 1 950 lm      |
| 83595500   | DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH      | 3000 K                                 | 80                               | 179 lm/W                        | 2 400 lm      |
| 83641900   | DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH      | 4000 K                                 | 90                               | 176 lm/W                        | 1 900 lm      |
| 83637200   | DN610B 20S/840UE PSU-E C RML       | 4000 K                                 | 80                               | 185 lm/W                        | 2 000 lm      |
| 83589400   | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI      | 4000 K                                 | 80                               | 185 lm/W                        | 2 000 lm      |
| 83568900   | DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH        | 4000 K                                 | 80                               | 96 lm/W                         | 2 200 lm      |
| 83573300   | DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH        | 4000 K                                 | 80                               | 95 lm/W                         | 2 700 lm      |
| 83581800   | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO    | 4000 K                                 | 80                               | 185 lm/W                        | 2 000 lm      |
| 83583200   | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO    | 4000 K                                 | 80                               | 187 lm/W                        | 2 500 lm      |
| 83564100   | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH        | 4000 K                                 | 80                               | 185 lm/W                        | 2 000 lm      |

| Order Code | Full Product Name               | Température de couleur corrélée (nom.) | Indice de rendu de couleur (IRC) | Efficacité lumineuse (nominale) | Flux lumineux |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 83569600   | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH     | 4000 K                                 | 80                               | 187 lm/W                        | 2 500 lm      |
| 83574000   | DN610B 40S/840UE PSU-E C WH     | 4000 K                                 | 80                               | 168 lm/W                        | 4 200 lm      |
| 83578800   | DN610B 60S/840UE PSU-E C WH     | 4000 K                                 | 80                               | 158 lm/W                        | 5 900 lm      |
| 83591700   | DN610B 20S/830UE PSU-E C WH     | 3000 K                                 | 80                               | 181 lm/W                        | 1 950 lm      |
| 83594800   | DN610B 24S/830UE PSU-E C WH     | 3000 K                                 | 80                               | 179 lm/W                        | 2 400 lm      |
| 83602000   | DN610B 20S/840UE PSD-E C WH     | 4000 K                                 | 80                               | 169 lm/W                        | 2 200 lm      |
| 83605100   | DN610B 24S/840UE PSD-E C WH     | 4000 K                                 | 80                               | 176 lm/W                        | 2 400 lm      |
| 83608200   | DN610B 40S/840UE PSD-E C WH     | 4000 K                                 | 80                               | 162 lm/W                        | 4 200 lm      |
| 83611200   | DN610B 20S/840UE DIA-E C WH     | 4000 K                                 | 80                               | 169 lm/W                        | 2 200 lm      |
| 83614300   | DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH | 4000 K                                 | 80                               | 169 lm/W                        | 2 200 lm      |
| 83617400   | DN610B 60S/840UE PSD-E C WH     | 4000 K                                 | 80                               | 158 lm/W                        | 5 900 lm      |
| 83628000   | DN610B 20S/840UE WIA-E C WH     | 4000 K                                 | 80                               | 159 lm/W                        | 2 200 lm      |
| 83631000   | DN610B 24S/840UE WIA-E C WH     | 4000 K                                 | 80                               | 167 lm/W                        | 2 400 lm      |
| 83634100   | DN610B 40S/840UE WIA-E C WH     | 4000 K                                 | 80                               | 142 lm/W                        | 4 200 lm      |
| 83640200   | DN610B 20S/940UE PSU-E C WH     | 4000 K                                 | 90                               | 176 lm/W                        | 1 900 lm      |
| 83566500   | DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH    | 4000 K                                 | 80                               | 171 lm/W                        | 1 850 lm      |
| 83571900   | DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH    | 4000 K                                 | 80                               | 172 lm/W                        | 2 300 lm      |
| 83593100   | DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH    | 3000 K                                 | 80                               | 162 lm/W                        | 1 750 lm      |
| 83596200   | DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH    | 3000 K                                 | 80                               | 164 lm/W                        | 2 200 lm      |

## Fonctionnement et électricité

| Order Code | Full Product Name              | Consommation électrique |
|------------|--------------------------------|-------------------------|
| 83585600   | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK  | 10,8 W                  |
| 83567200   | DN610B 20S/840 PSU-E M WH      | 18 W                    |
| 83572600   | DN610B 24S/840 PSU-E M WH      | 19,4 W                  |
| 83590000   | DN610B 20S/840 PSU-E M SI      | 18 W                    |
| 83580100   | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG | 10,8 W                  |
| 83582500   | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG | 13,4 W                  |
| 83586300   | DN610B 20S/840 PSU-E M BK      | 18 W                    |

| Order Code | Full Product Name                  | Consommation électrique |
|------------|------------------------------------|-------------------------|
| 83584900   | DN610B 20S/840UE PSU-E C BK        | 10,8 W                  |
| 83588700   | DN610B 20S/840UE PSU-E C SI        | 10,8 W                  |
| 83639600   | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH | 10,8 W                  |
| 83587000   | DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK        | 23 W                    |
| 83638900   | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH | 10,8 W                  |
| 83565800   | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH      | 10,8 W                  |
| 83570200   | DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH      | 13,4 W                  |

LuxSpace Compact, encastré

| Order Code | Full Product Name               | Consommation électrique |
|------------|---------------------------------|-------------------------|
| 83592400   | DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH   | 10,8 W                  |
| 83595500   | DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH   | 13,4 W                  |
| 83641900   | DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH   | 10,8 W                  |
| 83637200   | DN610B 20S/840UE PSU-E C RML    | 10,8 W                  |
| 83589400   | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI   | 10,8 W                  |
| 83568900   | DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH     | 23 W                    |
| 83573300   | DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH     | 28,5 W                  |
| 83581800   | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO | 10,8 W                  |
| 83583200   | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO | 13,4 W                  |
| 83564100   | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH     | 10,8 W                  |
| 83569600   | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH     | 13,4 W                  |
| 83574000   | DN610B 40S/840UE PSU-E C WH     | 25 W                    |
| 83578800   | DN610B 60S/840UE PSU-E C WH     | 37 W                    |
| 83591700   | DN610B 20S/830UE PSU-E C WH     | 10,8 W                  |
| 83594800   | DN610B 24S/830UE PSU-E C WH     | 13,4 W                  |

Commandes et gradation

| Order Code | Full Product Name                  | Variation de l'intensité lumineuse |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 83585600   | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK      | Non                                |
| 83567200   | DN610B 20S/840 PSU-E M WH          | Non                                |
| 83572600   | DN610B 24S/840 PSU-E M WH          | Non                                |
| 83590000   | DN610B 20S/840 PSU-E M SI          | Non                                |
| 83580100   | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG     | Non                                |
| 83582500   | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG     | Non                                |
| 83586300   | DN610B 20S/840 PSU-E M BK          | Non                                |
| 83584900   | DN610B 20S/840UE PSU-E C BK        | Non                                |
| 83588700   | DN610B 20S/840UE PSU-E C SI        | Non                                |
| 83639600   | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH | Non                                |
| 83587000   | DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK        | Non                                |
| 83638900   | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH | Non                                |
| 83565800   | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH      | Non                                |
| 83570200   | DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH      | Non                                |
| 83592400   | DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH      | Non                                |
| 83595500   | DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH      | Non                                |
| 83641900   | DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH      | Non                                |
| 83637200   | DN610B 20S/840UE PSU-E C RML       | Non                                |
| 83589400   | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI      | Non                                |
| 83568900   | DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH        | Non                                |
| 83573300   | DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH        | Non                                |
| 83581800   | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO    | Non                                |

Mécanique et boîtier

| Order Code | Full Product Name             | Couleur du corps | Indice de protection |
|------------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| 83585600   | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK | Noir             | IP20                 |
| 83567200   | DN610B 20S/840 PSU-E M WH     | Blanc            | IP20                 |
| 83572600   | DN610B 24S/840 PSU-E M WH     | Blanc            | IP20                 |
| 83590000   | DN610B 20S/840 PSU-E M SI     | Argent           | IP20                 |

| Order Code | Full Product Name               | Consommation électrique |
|------------|---------------------------------|-------------------------|
| 83602000   | DN610B 20S/840UE PSD-E C WH     | 13 W                    |
| 83605100   | DN610B 24S/840UE PSD-E C WH     | 13,6 W                  |
| 83608200   | DN610B 40S/840UE PSD-E C WH     | 26 W                    |
| 83611200   | DN610B 20S/840UE DIA-E C WH     | 13 W                    |
| 83614300   | DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH | 13 W                    |
| 83617400   | DN610B 60S/840UE PSD-E C WH     | 37,5 W                  |
| 83628000   | DN610B 20S/840UE WIA-E C WH     | 13,8 W                  |
| 83631000   | DN610B 24S/840UE WIA-E C WH     | 14,4 W                  |
| 83634100   | DN610B 40S/840UE WIA-E C WH     | 29,5 W                  |
| 83640200   | DN610B 20S/940UE PSU-E C WH     | 10,8 W                  |
| 83566500   | DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH    | 10,8 W                  |
| 83571900   | DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH    | 13,4 W                  |
| 83593100   | DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH    | 10,8 W                  |
| 83596200   | DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH    | 13,4 W                  |

| Order Code | Full Product Name               | Variation de l'intensité lumineuse |
|------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 83583200   | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO | Non                                |
| 83564100   | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH     | Non                                |
| 83569600   | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH     | Non                                |
| 83574000   | DN610B 40S/840UE PSU-E C WH     | Non                                |
| 83578800   | DN610B 60S/840UE PSU-E C WH     | Non                                |
| 83591700   | DN610B 20S/830UE PSU-E C WH     | Non                                |
| 83594800   | DN610B 24S/830UE PSU-E C WH     | Non                                |
| 83602000   | DN610B 20S/840UE PSD-E C WH     | Oui                                |
| 83605100   | DN610B 24S/840UE PSD-E C WH     | Oui                                |
| 83608200   | DN610B 40S/840UE PSD-E C WH     | Oui                                |
| 83611200   | DN610B 20S/840UE DIA-E C WH     | Oui                                |
| 83614300   | DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH | Oui                                |
| 83617400   | DN610B 60S/840UE PSD-E C WH     | Oui                                |
| 83628000   | DN610B 20S/840UE WIA-E C WH     | Oui                                |
| 83631000   | DN610B 24S/840UE WIA-E C WH     | Oui                                |
| 83634100   | DN610B 40S/840UE WIA-E C WH     | Oui                                |
| 83640200   | DN610B 20S/940UE PSU-E C WH     | Non                                |
| 83566500   | DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH    | Non                                |
| 83571900   | DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH    | Non                                |
| 83593100   | DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH    | Non                                |
| 83596200   | DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH    | Non                                |

| Order Code | Full Product Name              | Couleur du corps | Indice de protection |
|------------|--------------------------------|------------------|----------------------|
| 83580100   | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG | Blanc            | IP20/54              |
| 83582500   | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG | Blanc            | IP20/54              |
| 83586300   | DN610B 20S/840 PSU-E M BK      | Noir             | IP20                 |
| 83584900   | DN610B 20S/840UE PSU-E C BK    | Noir             | IP20                 |

LuxSpace Compact, encastré

| Order Code | Full Product Name                  | Couleur du corps | Indice de protection |
|------------|------------------------------------|------------------|----------------------|
| 83588700   | DN610B 20S/840UE PSU-E C SI        | Argent           | IP20                 |
| 83639600   | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH | Blanc            | IP20                 |
| 83587000   | DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK        | Noir             | IP20                 |
| 83638900   | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH | Blanc            | IP20                 |
| 83565800   | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH      | Blanc            | IP20                 |
| 83570200   | DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH      | Blanc            | IP20                 |
| 83592400   | DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH      | Blanc            | IP20                 |
| 83595500   | DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH      | Blanc            | IP20                 |
| 83641900   | DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH      | Blanc            | IP20                 |
| 83637200   | DN610B 20S/840UE PSU-E C RML       | Blanc            | IP20                 |
| 83589400   | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI      | Argent           | IP20                 |
| 83568900   | DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH        | Blanc            | IP20                 |
| 83573300   | DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH        | Blanc            | IP20                 |
| 83581800   | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO    | Blanc            | IP20/54              |
| 83583200   | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO    | Blanc            | IP20/54              |
| 83564100   | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH        | Blanc            | IP20                 |
| 83569600   | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH        | Blanc            | IP20                 |
| 83574000   | DN610B 40S/840UE PSU-E C WH        | Blanc            | IP20                 |


| Order Code | Full Product Name               | Couleur du corps | Indice de protection |
|------------|---------------------------------|------------------|----------------------|
| 83578800   | DN610B 60S/840UE PSU-E C WH     | Blanc            | IP20                 |
| 83591700   | DN610B 20S/830UE PSU-E C WH     | Blanc            | IP20                 |
| 83594800   | DN610B 24S/830UE PSU-E C WH     | Blanc            | IP20                 |
| 83602000   | DN610B 20S/840UE PSD-E C WH     | Blanc            | IP20                 |
| 83605100   | DN610B 24S/840UE PSD-E C WH     | Blanc            | IP20                 |
| 83608200   | DN610B 40S/840UE PSD-E C WH     | Blanc            | IP20                 |
| 83611200   | DN610B 20S/840UE DIA-E C WH     | Blanc            | IP20                 |
| 83614300   | DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH | Blanc            | IP20                 |
| 83617400   | DN610B 60S/840UE PSD-E C WH     | Blanc            | IP20                 |
| 83628000   | DN610B 20S/840UE WIA-E C WH     | Blanc            | IP20                 |
| 83631000   | DN610B 24S/840UE WIA-E C WH     | Blanc            | IP20                 |
| 83634100   | DN610B 40S/840UE WIA-E C WH     | Blanc            | IP20                 |
| 83640200   | DN610B 20S/940UE PSU-E C WH     | Blanc            | IP20                 |
| 83566500   | DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH    | Blanc            | IP20                 |
| 83571900   | DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH    | Blanc            | IP20                 |
| 83593100   | DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH    | Blanc            | IP20                 |
| 83596200   | DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH    | Blanc            | IP20                 |

Performances initiales


| Order Code | Full Product Name                  | Chromaticité initiale |
|------------|------------------------------------|-----------------------|
| 83585600   | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK      | (0.38,0.38)           |
| 83567200   | DN610B 20S/840 PSU-E M WH          | (0.38,0.38)           |
| 83572600   | DN610B 24S/840 PSU-E M WH          | (0.38,0.38)           |
| 83590000   | DN610B 20S/840 PSU-E M SI          | (0.38,0.38)           |
| 83580100   | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG     | (0.38,0.38)           |
| 83582500   | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG     | (0.38,0.38)           |
| 83586300   | DN610B 20S/840 PSU-E M BK          | (0.38,0.38)           |
| 83584900   | DN610B 20S/840UE PSU-E C BK        | (0.38,0.38)           |
| 83588700   | DN610B 20S/840UE PSU-E C SI        | (0.38,0.38)           |
| 83639600   | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH | (0.38,0.38)           |
| 83587000   | DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK        | (0.38,0.38)           |
| 83638900   | DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH | (0.38,0.38)           |
| 83565800   | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH      | (0.38,0.38)           |
| 83570200   | DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH      | (0.38,0.38)           |
| 83592400   | DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH      | (0.44,0.40)           |
| 83595500   | DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH      | (0.44,0.40)           |
| 83641900   | DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH      | (0.38,0.38)           |
| 83637200   | DN610B 20S/840UE PSU-E C RML       | (0.38,0.38)           |
| 83589400   | DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI      | (0.38,0.38)           |
| 83568900   | DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH        | (0.38,0.38)           |
| 83573300   | DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH        | (0.38,0.38)           |
| 83581800   | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO    | (0.38,0.38)           |

| Order Code | Full Product Name               | Chromaticité initiale |
|------------|---------------------------------|-----------------------|
| 83583200   | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO | (0.38,0.38)           |
| 83564100   | DN610B 20S/840UE PSU-E C WH     | (0.38,0.38)           |
| 83569600   | DN610B 24S/840UE PSU-E C WH     | (0.38,0.38)           |
| 83574000   | DN610B 40S/840UE PSU-E C WH     | (0.38,0.38)           |
| 83578800   | DN610B 60S/840UE PSU-E C WH     | (0.38,0.38)           |
| 83591700   | DN610B 20S/830UE PSU-E C WH     | (0.44,0.40)           |
| 83594800   | DN610B 24S/830UE PSU-E C WH     | (0.44,0.40)           |
| 83602000   | DN610B 20S/840UE PSD-E C WH     | (0.38,0.38)           |
| 83605100   | DN610B 24S/840UE PSD-E C WH     | (0.38,0.38)           |
| 83608200   | DN610B 40S/840UE PSD-E C WH     | (0.38,0.38)           |
| 83611200   | DN610B 20S/840UE DIA-E C WH     | (0.38,0.38)           |
| 83614300   | DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH | (0.38,0.38)           |
| 83617400   | DN610B 60S/840UE PSD-E C WH     | (0.38,0.38)           |
| 83628000   | DN610B 20S/840UE WIA-E C WH     | (0.38,0.38)           |
| 83631000   | DN610B 24S/840UE WIA-E C WH     | (0.38,0.38)           |
| 83634100   | DN610B 40S/840UE WIA-E C WH     | (0.38,0.38)           |
| 83640200   | DN610B 20S/940UE PSU-E C WH     | (0.38,0.38)           |
| 83566500   | DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH    | (0.38,0.38)           |
| 83571900   | DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH    | (0.38,0.38)           |
| 83593100   | DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH    | (0.44,0.40)           |
| 83596200   | DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH    | (0.44,0.40)           |


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104691




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104678




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104693




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104696




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104677




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104753



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104728






Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104708



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104751




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104704

Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104701




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104695



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104686

Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104698

Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104680




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104697


Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104682

Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104687


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104694




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104683




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104681




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104685




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104679




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104684



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104722




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104719




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104706


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104754




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104707




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104752




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104703




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104731




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104755



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104716




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104748




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104702


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI -  
910505104745




Polar Normal (separate) - DN610BI -  
910505104705




Polar Normal (separate) - DN610BI -  
910505104709




Polar Normal (separate) - DN610BI -  
910505104699



Polar Normal (separate) - DN610BI -  
910505104742



Polar Normal (separate) - DN610BI -  
910505104725



Polar Normal (separate) - DN610BI -  
910505104710

## LuxSpace Compact, encastré

