



Philips LuxSpace Compact, innfelt: Ultraeffektiv, stilig og designet for sirkularitet

LuxSpace Compact, innfelt

Philips LuxSpace er designet for å gi den perfekte kombinasjonen av effektivitet, høy visuell komfort og stilig design uten å gå på kompromiss med lysytelsen. LuxSpace tilbyr en lang levetid og effekt på opptil 185 lm/W, sammen med utmerket fargegjengivelse og lysfordeling som har stor innflytelse på de visuelle og ikke-visuelle effektene av lys på menneskers helse og velvære. LuxSpace downlight-serien tilbyr et bredt utvalg av alternativer for å skape ønsket atmosfære for å støtte brukerens komfort og velvære, uansett bruksområde. Til kontorbruk tilbyr LuxSpace dedikerte justerbare armaturer med hvitt lys og lysstyring for døgnrytmeløsninger og kontortilpassede versjoner (UGR19).

Fordeler

- Markedets beste effektivitet på opptil 185 lm/W
- Skånsomt, naturlig lys sikrer visuell komfort
- Omfattende designalternativer for monteringsstype, kantfarge og reflektorer
- Perfekt takintegrasjon med smal kant eller kantløse versjoner for gipstak
- Forbedret blendingskontroll samsvarer med standarder for kontorbelysning
- Høy fargegjengivelse opp til CRI 90 (R9>50)
- Gir jevn belysning takket være bred lysfordeling
- Gir døgnrytmebelysningsløsninger armaturer med justerbart hvitt lys og integrert lysstyring

LuxSpace Compact, innfelt

Funksjoner

- Mini (DN560B/DN561B), Kompakt (DN610B) og kvadrat (DN572B) til innfelling
- Utenpåliggende runde (DN570C/DN571C) versjoner
- Fem optikkvalg: Høyglanset, myke linjer, matt, hvit og svart
- UGR19 er standard for Compact og valgfritt for andre versjoner
- Hvit (RAL9003), grå (RAL9006) og svart (RAL9004) er standard, med alle andre RAL-farger mulig på forespørsel
- I samsvar med krav til sentral nødbelysning med DC (PSED-drivertype)
- Flere tilleggsalternativer: PG og PGO (IP54-frontdeksel), nødbelysning (ett batteri, tre timer), gjennomkobling, Eca- og B2ca-kabler og kontaktalternativer
- Forlenget brukstid på 50 000 timer ved L90

Søknad

- Kontorer
- Detaljhandel
- Sykehus og omsorgsboliger
- Hotell, restaurant og catering
- Flyplasser
- Kommunale bygg
- Atrier

Versions

LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, innfelt

Versions

LuxSpace Compact, Recessed -
Protection Glass



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, White Rim, 240mm
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, White Rim, 225mm
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Rimless



LuxSpace Compact, innfelt

Versions


LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, White Rim



Målskisse



Produkt detaljer

LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Rimless



LuxSpace Compact, Recessed -
Rimless accessory



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, White Rim



LuxSpace Compact, innfelt

Produkt detaljer

LuxSpace Compact, Recessed -
White adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Silver adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
White adaptor ring 225mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, White Rim,
Tunable-white



LuxSpace Compact, Recessed -
Black adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, White Rim



LuxSpace Compact, innfelt

Produkt detaljer



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Silver Rim

Generell informasjon

Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet

Teknisk belysning

Optikktype	-
------------	---

Drift og elektronikk

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

Mekanikk og innfatning

Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02
-------------------------------	------

Godkjenning og bruksområde

For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	-10% / +10%
-------------------	-------------

Produktdata

Produktseriekode	DN610B
------------------	--------

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	4000 K	80	117 lm/W	2 100 lm
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	4000 K	80	124 lm/W	2 400 lm
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Tunable white 2700-6500 K	80	121 lm/W	4 000 lm
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	4000 K	80	117 lm/W	2 100 lm
910505104693	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104695	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	4000 K	80	187 lm/W	2 500 lm
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	4000 K	80	117 lm/W	2 100 lm
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	4000 K	80	96 lm/W	2 200 lm
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
910505104678	DN610B 20S/ 840UE PSU-E FLR WH	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104683	DN610B 24S/ 840UE PSU-E FLR WH	4000 K	80	187 lm/W	2 500 lm
910505104706	DN610B 20S/ 830UE PSU-E FLR WH	3000 K	80	181 lm/W	1 950 lm
910505104709	DN610B 24S/ 830UE PSU-E FLR WH	3000 K	80	179 lm/W	2 400 lm
910505104755	DN610B 20S/ 940UE PSU-E FLR WH	4000 K	90	176 lm/W	1 900 lm
910505104751	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C RML	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104703	DN610B 20S/ 840UE PSU-E FLR SI	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	4000 K	80	96 lm/W	2 200 lm
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	4000 K	80	95 lm/W	2 700 lm
910505104694	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C WH PGO	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104696	DN610B 24S/ 840UE PSU-E C WH PGO	4000 K	80	187 lm/W	2 500 lm
910505104677	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C WH	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104682	DN610B 24S/ 840UE PSU-E C WH	4000 K	80	187 lm/W	2 500 lm
910505104687	DN610B 40S/ 840UE PSU-E C WH	4000 K	80	168 lm/W	4 200 lm
910505104691	DN610B 60S/ 840UE PSU-E C WH	4000 K	80	158 lm/W	5 900 lm
910505104705	DN610B 20S/ 830UE PSU-E C WH	3000 K	80	181 lm/W	1 950 lm
910505104708	DN610B 24S/ 830UE PSU-E C WH	3000 K	80	179 lm/W	2 400 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	4000 K	80	169 lm/W	2 200 lm
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	4000 K	80	176 lm/W	2 400 lm
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	4000 K	80	162 lm/W	4 200 lm
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	4000 K	80	169 lm/W	2 200 lm
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	4000 K	80	169 lm/W	2 200 lm
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	4000 K	80	158 lm/W	5 900 lm
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	4000 K	80	159 lm/W	2 200 lm
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	4000 K	80	167 lm/W	2 400 lm
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	4000 K	80	142 lm/W	4 200 lm
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	4000 K	90	176 lm/W	1 900 lm
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	4000 K	80	171 lm/W	1 850 lm
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	4000 K	80	172 lm/W	2 300 lm
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	3000 K	80	162 lm/W	1 750 lm
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	3000 K	80	164 lm/W	2 200 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	10,8 W	910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	18 W
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	18 W	910505104693	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	10,8 W
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	19,4 W	910505104695	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	13,4 W
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	33 W	910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	18 W

LuxSpace Compact, innfelt

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	10,8 W
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	10,8 W
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	10,8 W
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	23 W
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	10,8 W
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	10,8 W
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	13,4 W
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	10,8 W
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	13,4 W
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	10,8 W
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	10,8 W
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	10,8 W
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	23 W
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	28,5 W
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	10,8 W
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	13,4 W
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	10,8 W
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	13,4 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	25 W
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	37 W
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	10,8 W
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	13,4 W
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	13 W
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	13,6 W
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	26 W
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	13 W
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	13 W
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	37,5 W
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	13,8 W
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	14,4 W
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	29,5 W
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	10,8 W
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	10,8 W
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	13,4 W
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	10,8 W
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	13,4 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	Nei
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	Nei
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	Nei
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Ja
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	Nei
910505104693	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	Nei
910505104695	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	Nei
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	Nei
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	Nei
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	Nei
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	Nei
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	Nei
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	Nei
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	Nei
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	Nei
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	Nei
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	Nei
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	Nei
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	Nei
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	Nei
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	Nei
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	Nei

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	Nei
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	Nei
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	Nei
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	Nei
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	Nei
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	Nei
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	Nei
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	Nei
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	Ja
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	Ja
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	Ja
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	Ja
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	Ja
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	Ja
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	Ja
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	Ja
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	Ja
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	Nei
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	Nei
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	Nei
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	Nei
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	Nei

Mekanikk og innfatning

Ingress			
Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge	beskyttelseskode
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	Svart	IP20

Ingress			
Order Code	Full Product Name	Innfatningsfarge	beskyttelseskode
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	Hvit	IP20

LuxSpace Compact, innfelt

Order Code	Full Product Name	Ingress	
		Innfatningsfarge	beskyttelseskode
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	Hvit	IP20
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Hvit	IP20
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	Sølvfarget	IP20
910505104693	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	Hvit	IP20/54
910505104695	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	Hvit	IP20/54
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	Svart	IP20
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	Svart	IP20
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	Sølvfarget	IP20
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	Hvit	IP20
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	Svart	IP20
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	Hvit	IP20
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	Hvit	IP20
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	Hvit	IP20
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	Hvit	IP20
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	Hvit	IP20
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	Hvit	IP20
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	Hvit	IP20
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	Sølvfarget	IP20
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	Hvit	IP20
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	Hvit	IP20
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	Hvit	IP20/54
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	Hvit	IP20/54

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	ENEC-merke
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	ENEC-merke
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	ENEC-merke
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	ENEC-merke
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	-
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	ENEC-merke

Order Code	Full Product Name	Ingress	
		Innfatningsfarge	beskyttelseskode
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	Hvit	IP20
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	Hvit	IP20
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	Hvit	IP20
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	Hvit	IP20
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	Hvit	IP20
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	Hvit	IP20
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	Hvit	IP20
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	Hvit	IP20
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	Hvit	IP20
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	Hvit	IP20
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	Hvit	IP20
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	Hvit	IP20
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	Hvit	IP20
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	Hvit	IP20
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	Hvit	IP20
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	Hvit	IP20
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	Hvit	IP20
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	Hvit	IP20
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	Hvit	IP20
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	Hvit	IP20

Order Code	Full Product Name	ENEC-merke
910505104693	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	ENEC-merke
910505104695	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	ENEC-merke
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	ENEC-merke
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	ENEC-merke
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	ENEC-merke

LuxSpace Compact, innfelt

Order Code	Full Product Name	ENEC-merke
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	ENEC-merke
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	ENEC-merke
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	ENEC-merke
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	ENEC-merke
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	ENEC-merke
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	ENEC-merke
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	ENEC-merke
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	ENEC-merke
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	ENEC-merke
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	ENEC-merke
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	ENEC-merke
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	ENEC-merke
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	ENEC-merke
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	ENEC-merke
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	ENEC-merke
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	ENEC-merke
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	ENEC-merke


Order Code	Full Product Name	ENEC-merke
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	ENEC-merke
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	ENEC-merke
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	ENEC-merke
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	ENEC-merke
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	ENEC-merke
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	ENEC-merke
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	ENEC-merke
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	ENEC-merke
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	ENEC-merke
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	ENEC-merke
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	ENEC-merke
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	ENEC-merke
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	ENEC-merke
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	ENEC-merke
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	ENEC-merke
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	ENEC-merke
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	ENEC-merke

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)


Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	(0.38,0.38)
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	(0.38,0.38)
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	(0.38,0.38)
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	-
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	(0.38,0.38)
910505104693	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	(0.38,0.38)
910505104695	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	(0.38,0.38)
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	(0.38,0.38)
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	(0.38,0.38)
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	(0.38,0.38)
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	(0.38,0.38)
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	(0.38,0.38)
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	(0.38,0.38)
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	(0.44,0.40)
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	(0.44,0.40)
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	(0.38,0.38)
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	(0.38,0.38)
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	(0.38,0.38)
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	(0.38,0.38)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	(0.38,0.38)
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	(0.38,0.38)
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	(0.44,0.40)
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	(0.44,0.40)
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	(0.38,0.38)
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	(0.38,0.38)
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	(0.38,0.38)
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	(0.38,0.38)
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	(0.44,0.40)
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	(0.44,0.40)


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104691




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104678




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104693




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104696




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104757




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104677



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104753




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104728




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104708


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104751




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104704




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104701




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104695




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104686




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104698



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104680




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104697




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104682


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104687




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104694




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104683




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104681




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104685




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104679



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104684




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104722




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104719


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104706




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104754




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104707




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104752




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104703




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104731



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104755




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104716




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104748


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104702




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104745




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104705




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104709




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104699



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104742



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104725



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104710

LuxSpace Compact, innfelt

