



Philips LuxSpace Compact, infälld: Ultraeffektiv, elegant och utformad för cirkularitet

LuxSpace Compact, infälld

Philips LuxSpace är utformat för att ge den perfekta kombinationen av effektivitet, hög visuell komfort och elegant design utan att kompromissa med belysningsprestandan. LuxSpace erbjuder en lång livslängd och effektivitet på upp till 185 lm/W, tillsammans med utmärkt färgåtergivning och ljusfördelning som har stor inverkan på ljusets visuella och icke-visuella effekter på människors hälsa och välbefinnande. LuxSpace downlight-serien erbjuder ett brett utbud av alternativ för att skapa önskad atmosfär och stödja användarkomforten, oavsett användningsområde. För kontorsapplikationer erbjuder LuxSpace särskilda justerbara vita armaturer med ljusstyrning för dygnsrytm-ljusslösningar och kontorskompatibla versioner (UGR19).

Fördelar

- Utmärkt effektivitet på upp till 185 lm/W
- Mjukt och naturligt ljus ger visuell komfort
- Omfattande designalternativ för montering, listfärger och reflektorer
- Perfekt takintegrering med smal list eller utförande utan list för gipstak
- Förbättrad bländningskontroll uppfyller standarder för kontorsbelysning
- Hög färgåtergivning upp till CRI 90 (R9>50)
- Ger jämn belysning tack vare bred ljusfördelning
- Stödjer lösningar för dygnsrytm med reglerbara lampor med vitt ljus och integrerade belysningskontroller

LuxSpace Compact, infälld

Funktioner

- De infällda applikationerna Mini (DN560B/DN561B), Compact (DN610B) och Square (DN572B)
- Utanpåliggande runda versioner (DN570C/DN571C)
- Välj mellan fem typer av optik: högglans, fade-lines, matt, vit och svart
- UGR19 är standard för Compact och tillval för andra versioner
- Vit (RAL9003), grå (RAL9006) och svart (RAL9004) är standard, med alla andra RAL-färger möjliga på begäran
- Uppfyller normerna för användning som central nödbelysning med DC-matning (PSED-driftdon)
- Flera extra tillval: PG och PGO (IP54 frontskydd), nödbelysning (ett batteri för 3 timmar), genomgående kabel, kabel- och kontaktdonsalternativ för Eca och B2ca
- Förlängd livslängd på 50 000 timmar vid L90

Användning

- Kontor
- Butiker
- Sjukhus och vårdcentraler
- Hotell och restaurang
- Flygplatser
- Offentliga byggnader
- Atrium

Versions

LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Protection Glass



LuxSpace Compact, infälld

Versions

LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, White Rim, 240mm
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, White Rim, 225mm
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Rimless



LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, infälld

Versions

LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, White Rim




LuxSpace Compact, Recessed -
Protection Glass Opal



LuxSpace Compact, Recessed -
White reflector, White Rim



Måttskiss



Produktinformation

LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Rimless



LuxSpace Compact, infälld

Produktinformation

LuxSpace Compact, Recessed -
Rimless accessory



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
White adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Silver adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
White adaptor ring 225mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, White Rim,
Tunable-white



LuxSpace Compact, infälld

Produktinformation

LuxSpace Compact, Recessed -
Black adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, infälld

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Optiktyp	-
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej
Mekanik och armaturhus	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
CE-märkning	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	-10% / +10%
Produktdata	
Produktfamilj kod	DN610B

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde)	Ljusflöde
		(Nom)		(nom)	
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	4000 K	80	117 lm/W	2 100 lm
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	4000 K	80	124 lm/W	2 400 lm
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Tunable white 2700-6500 K	80	121 lm/W	4 000 lm
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	4000 K	80	117 lm/W	2 100 lm
910505104693	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104695	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	4000 K	80	187 lm/W	2 500 lm
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	4000 K	80	117 lm/W	2 100 lm
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	4000 K	80	96 lm/W	2 200 lm
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	4000 K	80	187 lm/W	2 500 lm
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	3000 K	80	181 lm/W	1 950 lm
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	3000 K	80	179 lm/W	2 400 lm
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	4000 K	90	176 lm/W	1 900 lm
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	4000 K	80	96 lm/W	2 200 lm
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	4000 K	80	95 lm/W	2 700 lm
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde)	Ljusflöde
		(Nom)		(nom)	
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	4000 K	80	187 lm/W	2 500 lm
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	4000 K	80	185 lm/W	2 000 lm
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	4000 K	80	187 lm/W	2 500 lm
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	4000 K	80	168 lm/W	4 200 lm
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	4000 K	80	158 lm/W	5 900 lm
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	3000 K	80	181 lm/W	1 950 lm
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	3000 K	80	179 lm/W	2 400 lm
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	4000 K	80	169 lm/W	2 200 lm
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	4000 K	80	176 lm/W	2 400 lm
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	4000 K	80	162 lm/W	4 200 lm
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	4000 K	80	169 lm/W	2 200 lm
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	4000 K	80	169 lm/W	2 200 lm
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	4000 K	80	158 lm/W	5 900 lm
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	4000 K	80	159 lm/W	2 200 lm
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	4000 K	80	167 lm/W	2 400 lm
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	4000 K	80	142 lm/W	4 200 lm
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	4000 K	90	176 lm/W	1 900 lm
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	4000 K	80	171 lm/W	1 850 lm
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	4000 K	80	172 lm/W	2 300 lm
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	3000 K	80	162 lm/W	1 750 lm
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	3000 K	80	164 lm/W	2 200 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	10,8 W	910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	18 W
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	18 W	910505104693	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	10,8 W
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	19,4 W	910505104695	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	13,4 W
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	33 W	910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	18 W

LuxSpace Compact, infälld

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	10,8 W
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	10,8 W
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	10,8 W
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	23 W
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	10,8 W
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	10,8 W
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	13,4 W
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	10,8 W
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	13,4 W
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	10,8 W
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	10,8 W
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	10,8 W
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	23 W
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	28,5 W
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	10,8 W
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	13,4 W
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	10,8 W
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	13,4 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	25 W
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	37 W
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	10,8 W
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	13,4 W
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	13 W
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	13,6 W
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	26 W
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	13 W
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	13 W
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	37,5 W
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	13,8 W
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	14,4 W
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	29,5 W
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	10,8 W
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	10,8 W
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	13,4 W
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	10,8 W
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	13,4 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	Nej
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	Nej
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	Nej
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Ja
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	Nej
910505104693	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	Nej
910505104695	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	Nej
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	Nej
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	Nej
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	Nej
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	Nej
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	Nej
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	Nej
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	Nej
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	Nej
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	Nej
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	Nej
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	Nej
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	Nej
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	Nej
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	Nej
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	Nej

Order Code	Full Product Name	Dimbar
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	Nej
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	Nej
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	Nej
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	Nej
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	Nej
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	Nej
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	Nej
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	Nej
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	Ja
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	Ja
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	Ja
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	Ja
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	Ja
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	Ja
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	Ja
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	Ja
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	Ja
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	Nej
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	Nej
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	Nej
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	Nej
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	Nej

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg	Kod för kapslingsklass
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	Svart	IP20

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg	Kod för kapslingsklass
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	Vit	IP20
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	Vit	IP20

LuxSpace Compact, infälld

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg	Kod för kapslingsklass
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Vit	IP20
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	Silver	IP20
910505104693	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	Vit	IP20/54
910505104695	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	Vit	IP20/54
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	Svart	IP20
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	Svart	IP20
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	Silver	IP20
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	Vit	IP20
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	Svart	IP20
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	Vit	IP20
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	Vit	IP20
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	Vit	IP20
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	Vit	IP20
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	Vit	IP20
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	Vit	IP20
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	Vit	IP20
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	Silver	IP20
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	Vit	IP20
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	Vit	IP20
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	Vit	IP20/54
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	Vit	IP20/54
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	Vit	IP20

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	ENEC-märkning
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	ENEC-märkning
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	ENEC-märkning
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	ENEC-märkning
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	-
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	ENEC-märkning
910505104693	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	ENEC-märkning
910505104695	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	ENEC-märkning

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg	Kod för kapslingsklass
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	Vit	IP20
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	Vit	IP20
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	Vit	IP20
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	Vit	IP20
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	Vit	IP20
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	Vit	IP20
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	Vit	IP20
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	Vit	IP20
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	Vit	IP20
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	Vit	IP20
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	Vit	IP20
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	Vit	IP20
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	Vit	IP20
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	Vit	IP20
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	Vit	IP20
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	Vit	IP20
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	Vit	IP20
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	Vit	IP20
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	Vit	IP20

Order Code	Full Product Name	ENEC-märkning
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	ENEC-märkning
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	ENEC-märkning
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	ENEC-märkning
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	ENEC-märkning
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	ENEC-märkning
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	ENEC-märkning
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	ENEC-märkning

LuxSpace Compact, infälld

Order Code	Full Product Name	ENEC-märkning
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	ENEC-märkning
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	ENEC-märkning
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	ENEC-märkning
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	ENEC-märkning
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	ENEC-märkning
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	ENEC-märkning
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	ENEC-märkning
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	ENEC-märkning
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	ENEC-märkning
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	ENEC-märkning
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	ENEC-märkning
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	ENEC-märkning
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	ENEC-märkning
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	ENEC-märkning
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	ENEC-märkning


Order Code	Full Product Name	ENEC-märkning
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	ENEC-märkning
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	ENEC-märkning
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	ENEC-märkning
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	ENEC-märkning
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	ENEC-märkning
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	ENEC-märkning
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	ENEC-märkning
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	ENEC-märkning
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	ENEC-märkning
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	ENEC-märkning
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	ENEC-märkning
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	ENEC-märkning
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	ENEC-märkning
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	ENEC-märkning
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	ENEC-märkning

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)


Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	(0.38,0.38)
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	(0.38,0.38)
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	(0.38,0.38)
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	-
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	(0.38,0.38)
910505104693	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	(0.38,0.38)
910505104695	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	(0.38,0.38)
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	(0.38,0.38)
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	(0.38,0.38)
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	(0.38,0.38)
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	(0.38,0.38)
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	(0.38,0.38)
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	(0.38,0.38)
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	(0.44,0.40)
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	(0.44,0.40)
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	(0.38,0.38)
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	(0.38,0.38)
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	(0.38,0.38)
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	(0.38,0.38)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	(0.38,0.38)
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	(0.38,0.38)
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	(0.44,0.40)
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	(0.44,0.40)
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	(0.38,0.38)
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	(0.38,0.38)
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	(0.38,0.38)
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	(0.38,0.38)
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	(0.44,0.40)
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	(0.44,0.40)


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104691




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104678




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104693




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104696




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104757




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104677



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104753




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104728




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104708


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104751




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104704




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104701




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104695




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104686




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104698



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104680




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104697




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104682


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104687




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104694




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104683




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104681




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104685




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104679



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104684




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104722




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104719


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104706




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104754




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104707




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104752




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104703




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104731



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104755




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104716




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104748


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104702




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104745




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104705




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104709




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104699



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104742



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104725



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104710

LuxSpace Compact, infälld

