




PrimaVision Mini (20W, 35W a 50W) pro CDM – miniaturní rozměry

PrimaVision Mini for CDM

Miniaturní elektronický předřadník pro výbojky CDM – inovativní řešení

Výhody

- Miniaturní rozměry umožňují stylový design a jednoduchou výměnu zdroje
- Optimální výkon světelných zdrojů díky minimální toleranci výkonu světelného zdroje
- Snadné pro zabudování do svítidla

Vlastnosti


- Funkce Loop Through (v nezávislé verzi)
- Nejmenší předřadník a nejvyšší výkon v miniaturním provedení
- Minimální rozptyl příkonu světelného zdroje
- Ovládané mikroprocesorem
- Detekce konce životnosti světelného zdroje
- Vysoká teplota okolí T_a a teplota pláště T_c
- Dlouhá životnost – 40 000 hodin

Aplikace


- zvýrazňující a dekorativní osvětlení s výkonem 20/25/50 W pro obchody, veřejná prostranství, haly a kanceláře
- Vhodné pouze pro vnitřní použití

PrimaVision Mini for CDM

Versions





GPPR_IPV5CDMM_0013-Product photo



GPPR_IPV5CDMM_0003-Product photo

Rozměrové výkresy



Provozní a elektrické	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
89060000	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz	24

Mechanické a materiály

Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

Order Code	Full Product Name	Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)
67159600	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	32

PrimaVision Mini for CDM

Order Code	Full Product Name	Tělo
89060000	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz	Independent

Order Code	Full Product Name	Tělo
67159600	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S

