




PrimaVision Mini (20 W, 35 W og 50 W) til CDM – miniaturestørrelsen forbedrer kreativiteten

PrimaVision Mini for CDM

Miniature HID elektronisk forkobling til CDM-lyskilder – giver frihed til at være kreativ og nyskabende i armaturdesign

Fordele

- Miniaturestørrelsen muliggør elegant armaturdesign og eftermontering af halogenerstatning
- Optimal lyskildedydelse takket være minimal tolerance for lyskildeeffekt
- Armaturdesign som passer ind de fleste steder

Funktioner


- "Loop Through"-funktion (i uafhængig version)
- Den mindste forkobling og det højeste wattforbrug i miniaturestørrelse
- Minimal spredning af lyskildeeffekt
- Mikroprocessor-testet
- Registrering af lyskildens slutlevetid
- Høje Tambient og Tcase-temperaturer
- Lang levetid på 40.000 timer

PrimaVision Mini for CDM

Anvendelsesområder

- Velegnet til 20/25/50 W effekt- og dekorativ belysning i butikker, fællesarealer, lobbyer og kontorer
- Kun til indendørs brug

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm
HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

