




PrimaVision Mini (20 W, 35 W og 50 W) for CDM – liten størrelse, flere muligheter

PrimaVision Mini for CDM

Små HID elektroniske forkoblinger for CDM-lyskilder – sprenger grensene for kreativitet og innovasjon i armaturredesign

Fordeler

- Liten enhet gir stilfullt design og mulighet for utskiftning av halogen
- Optimal ytelse takket være minimal effekttoleranse
- Enkel montering av armaturet

Funksjoner


- viderekoblingsfunksjon (i frittstående versjon)
- de minste forkoblingene og den høyeste effekten i miniatyrstørrelse
- Minimalt effekttap
- styrt av mikroprosessor
- lyskilde med slutt-på-levetid-deteksjon
- høye T-ambient- og T-case-temperaturer
- lang levetid på 40 000 timer

Søknad

- 20/25/50 W aksentbelysning og dekorativ belysning til butikker, offentlige rom, vestibyer og kontorer
- Kun til innendørs bruk

PrimaVision Mini for CDM

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm
HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

