




PrimaVision Mini (20, 35 a 50 W) pre CDM výbojky – miniatúrna veľkosť pre vyššiu kreativitu

PrimaVision Mini pre CDM

Miniatúrny elektronický predradník HID pre CDM výbojky – ponúka nové možnosti kreatívneho a inovatívneho dizajnu svietidiel

Výhody

- Miniaturizácia umožňuje štýlový dizajn svietidla a zámenu halogénových žiaroviek
- Optimálny výkon výbojky vďaka minimálnej tolerancii napájania
- Jednoduchý dizajn svietidiel

Vlastnosti


- Funkcia Loop Through (v samostatnej verzii)
- Najmenší predradník a najvyšší výkon v miniatúrnej veľkosti
- Minimálny rozptyl v napájaní svetelného zdroja
- Ovládanie mikroprocesorom
- Detekcia konca životnosti výbojky
- Vysoké teploty T-okolia a T-case
- Dlhá životnosť 40.000 hodín

Aplikácie


- 20, 25 a 50-wattové akcentačné a dekoratívne osvetlenie predajní, verejných priestranstiev, hál a kancelárií
- Vhodný len na interiérové použitie

PrimaVision Mini pre CDM

Versions




GPPR_IPV5CDMM_0013-Product photo




GPPR_IPV5CDMM_0003-Product photo

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
89060000	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz	24

Order Code	Full Product Name	Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
67159600	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	32

PrimaVision Mini pre CDM

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Teleso
89060000	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz	Independent

Order Code	Full Product Name	Teleso
67159600	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S

