




PrimaVision Mini (20 W, 35 W & 50 W) för CDM – Miniatyrstorlek för större kreativ frihet

PrimaVision Mini for CDM

Miniatyrstorlekar av elektroniska HID-driftdon för CDM-lampor; öppnar upp gränserna för kreativitet och innovation i armaturdesign.

Fördelar

- Miniatyrstorlek som ger en stilfull armaturdesign och möjlighet att ersätta halogenbaserade lösningar
- Optimala prestanda tack vare lägsta möjliga tolerans för lampström
- Förenklar ny armaturdesign

Funktioner


- Överkoppling (fristående modell)
- Litet driftdon och hög effekt i miniatyrstorlek
- Minimal spridning av lampström
- Mikroprocessorstyrd
- Avkänning av lampor som nått slutet av sin livslängd
- Höga Tambient- och Tcase-temperaturer
- Lång livslängd på 40 000 timmar

PrimaVision Mini for CDM

Användning


- 20 W, 25 W och 50 W accent- och dekorationsbelysning för butiker, allmänna utrymmen, receptioner och kontor
- Endast för inomhusbruk

Versions



GPPR_IPV5CDMM_0013-Product photo

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm
HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

