



PrimaVision Compact (35, 50 y 70 W) para CDM: rendimiento robusto de alta calidad

PrimaVision Compact para CDM

Equipo electrónico HID ligero, compacto y de alta calidad para un rendimiento óptimo y fiable de las lámparas CDM de 35, 50 y 70 W

Beneficios

- La tolerancia mínima de la potencia de lámpara proporciona un rendimiento óptimo de esta
- Un 30% de duración adicional para las lámparas CDM
- Elimina cualquier parpadeo visible de la lámpara

Características

- Mínima dispersión de potencia de la lámpara
- Baja pérdida de energía del equipo
- Detección del final del ciclo de vida útil de las lámparas
- Altas temperaturas Tambient y Tcase
- Larga duración de 40.000 horas

Aplicaciones

- Iluminación de acento y decorativa de 35/50/70 W para tiendas, espacios públicos, vestíbulos y oficinas
- Adecuada sólo para usos interiores

PrimaVision Compact para CDM

Versions






GPPR_IPVG4pp_PHL_0001-Product photo



GPPR_IPVG4pp_PHL_0010

Plano de dimensiones



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|---|--------|---------|----------|----------|---------|
| HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4,8 mm | 34,5 mm | 188,0 mm | 170,0 mm | 82,7 mm |
| HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz | 4,8 mm | 34,5 mm | 188,0 mm | 170,0 mm | 82,7 mm |
| HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4,8 mm | 34,5 mm | 188,0 mm | 170,0 mm | 82,7 mm |

| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4,9 mm | 32,2 mm | 109,6 mm | 98,5 mm | 74,4 mm | 63,7 mm |
| HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4,9 mm | 32,2 mm | 109,6 mm | 98,5 mm | 74,4 mm | 63,7 mm |

Detalles del producto



HID-PV C 50 /I

PrimaVision Compact para CDM

Operativos y eléctricos

| | |
|-----------------------|-------------|
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz |
| Tensión de entrada | 220 a 240 V |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |

Operativos y eléctricos

| Order Code | Full Product Name | Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.) |
|------------|-------------------------------------|--|
| 93365900 | HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz | 24 |
| 85973700 | HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz | 24 |
| 85988100 | HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz | 20 |

| Order Code | Full Product Name | Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.) |
|------------|-------------------------------------|--|
| 85962100 | HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz | 24 |
| 85974400 | HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz | 20 |

Mecánicos y de carcasa

| Order Code | Full Product Name | Carcasa |
|------------|-------------------------------------|---------|
| 93365900 | HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz | /I |
| 85973700 | HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz | /I |
| 85988100 | HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz | /I |

| Order Code | Full Product Name | Carcasa |
|------------|-------------------------------------|---------|
| 85962100 | HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz | /S |
| 85974400 | HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz | /S |

