



# PrimaVision Compact (35W, 50W & 70W) for CDM – Qualité élevée et excellentes performances

## HID-PrimaVision CDM

Ballast électronique HID de haute qualité, compact et léger pour des performances optimales et fiables des lampes CDM de 35,50 et 70 W

### Avantages

- La tolérance de puissance minimale de la lampe offre un rendement optimal
- Durée de vie de la lampe CDM augmentée jusqu'à 30 %
- Élimination de tous les clignotements de lampe visibles

### Fonctions

- Diffusion minimale de la puissance de la lampe
- Faibles pertes d'énergie de l'appareillage
- Détection de la fin de vie de la lampe
- Températures Tambiante et Tcase (coffret) élevées
- Durée de vie élevée de 40 000 heures

### Application

- Éclairage d'accentuation et de décoration pour les commerces, les espaces publics, les halls d'entrée et les bureaux
- Utilisation à l'intérieur uniquement




# HID-PrimaVision CDM

## Versions



GPPR\_IPVG4pp\_PHL\_0001-Product photo


## Schéma dimensionnel



| Product                                | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|----------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4,8 mm | 34,5 mm | 188,0 mm | 170,0 mm | 82,7 mm |
| HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz    | 4,8 mm | 34,5 mm | 188,0 mm | 170,0 mm | 82,7 mm |
| HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4,8 mm | 34,5 mm | 188,0 mm | 170,0 mm | 82,7 mm |

| Product                                | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      | B2      |
|----------------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4,9 mm | 32,2 mm | 109,6 mm | 98,5 mm | 74,4 mm | 63,7 mm |
| HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4,9 mm | 32,2 mm | 109,6 mm | 98,5 mm | 74,4 mm | 63,7 mm |

## Détails sur le produit



HID-PV C 50 /I

# HID-PrimaVision CDM

## Fonctionnement et électricité

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz  |
| Tension d'entrée   | 220 à 240 V |
| Fréquence linéaire | 50 to 60 Hz |

## Fonctionnement et électricité

| Order Code    | Full Product Name                      | Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.) |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8727900933659 | HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz    | 24                                                      |
| 8711500881700 | HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG | 24                                                      |
| 8711500881717 | HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG | 20                                                      |

| Order Code    | Full Product Name                      | Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.) |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8711500881687 | HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG | 24                                                      |
| 8711500881694 | HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG | 20                                                      |

## Mécanique et boîtier

| Order Code    | Full Product Name                      | Corps du luminaire |
|---------------|----------------------------------------|--------------------|
| 8727900933659 | HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz    | /I                 |
| 8711500881700 | HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG | /I                 |
| 8711500881717 | HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG | /I                 |

| Order Code    | Full Product Name                      | Corps du luminaire |
|---------------|----------------------------------------|--------------------|
| 8711500881687 | HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG | /S                 |
| 8711500881694 | HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG | /S                 |

