



PrimaVision Compact (35W, 50W & 70W) for CDM – Qualité élevée et excellentes performances

HID-PrimaVision CDM

Ballast électronique HID de haute qualité, compact et léger pour des performances optimales et fiables des lampes CDM de 35,50 et 70 W

Avantages

- La tolérance de puissance minimale de la lampe offre un rendement optimal
- Durée de vie de la lampe CDM augmentée jusqu'à 30 %
- Élimination de tous les clignotements de lampe visibles

Fonctions

- Diffusion minimale de la puissance de la lampe
- Faibles pertes d'énergie de l'appareillage
- Détection de la fin de vie de la lampe
- Températures Tambiante et Tcase (coffret) élevées
- Durée de vie élevée de 40 000 heures

Application

- Éclairage d'accentuation et de décoration pour les commerces, les espaces publics, les halls d'entrée et les bureaux
- Utilisation à l'intérieur uniquement




HID-PrimaVision CDM

Versions



GPPR_IPVG4pp_PHL_0001-Product photo

Schéma dimensionnel



| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 |
|---|--------|---------|----------|----------|---------|
| HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4.8 mm | 34.5 mm | 188.0 mm | 170.0 mm | 82.7 mm |
| HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz | 4.8 mm | 34.5 mm | 188.0 mm | 170.0 mm | 82.7 mm |
| HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4.8 mm | 34.5 mm | 188.0 mm | 170.0 mm | 82.7 mm |

| Product | D1 | C1 | A1 | A2 | B1 | B2 |
|---|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4.9 mm | 32.2 mm | 109.6 mm | 98.5 mm | 74.4 mm | 63.7 mm |
| HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4.9 mm | 32.2 mm | 109.6 mm | 98.5 mm | 74.4 mm | 63.7 mm |

Détails sur le produit



HID-PV C 50 /I

HID-PrimaVision CDM

Fonctionnement et électricité

| | |
|--------------------|-------------|
| Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz |
| Tension d'entrée | 220 à 240 V |
| Fréquence linéaire | 50 to 60 Hz |

Fonctionnement et électricité

| Order Code | Full Product Name | Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.) |
|------------|-------------------------------------|---|
| 93365900 | HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz | 24 |
| 85973700 | HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz | 24 |
| 85988100 | HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz | 20 |

| Order Code | Full Product Name | Nombre de produits sur disjoncteur (16 A type B) (nom.) |
|------------|-------------------------------------|---|
| 85962100 | HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz | 24 |
| 85974400 | HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz | 20 |

Mécanique et boîtier

| Order Code | Full Product Name | Corps du luminaire |
|------------|-------------------------------------|--------------------|
| 93365900 | HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz | /I |
| 85973700 | HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz | /I |
| 85988100 | HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz | /I |

| Order Code | Full Product Name | Corps du luminaire |
|------------|-------------------------------------|--------------------|
| 85962100 | HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz | /S |
| 85974400 | HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz | /S |

