



Performa berkualitas tinggi dan kuat

PrimaVision Compact for CDM

Control gear elektronik HID ringan, kompak, dan berkualitas tinggi untuk performa optimal serta andal lampu CDM 20, 35, 50, dan 70 W

Benefits

- Performa lampu optimal karena toleransi daya lampu minimal
- Masa pakai lampu CDM meningkat hingga 30%
- Menghilangkan semua kedip lampu yang terlihat

Features


- Penyebaran daya lampu minimal
- Kehilangan energi control gear rendah
- Pendeteksian akhir masa pakai lampu
- Suhu T-ambien dan T-penutup tinggi
- Masa pakai lama, 40.000 jam

Application

- Pencahayaan aksen dan dekoratif untuk toko, ruang publik, lobi, dan kantor
- Hanya cocok untuk penggunaan dalam ruangan

PrimaVision Compact for CDM

Dimensional drawing



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm
HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Mekanis dan Housing	
Housing	/S

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Jumlah Produk pada MCB (16A Tipe B) (Nom)
913700652766	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	24

Order Code	Full Product Name	Jumlah Produk pada MCB (16A Tipe B) (Nom)
913700652966	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	20

