



# PrimaVision Compact (35 W, 50 W și 70 W) pentru CDM – Calitate înantă și performanță solidă

## PrimaVision Compact for CDM

Echipament electronic HID de înaltă calitate, compact și ușor pentru performanță optimă și fiabilă a lămpilor CDM de 35, 50 și 70 W

### Beneficii

- Performanță optimă a lămpii, mulțumită toleranței minime a puterii lămpii
- Durata de viață a lămpii CDM extinsă cu până la 30 %
- Exclue orice pâlpăire vizibilă a lămpii

### Caracteristici


- Distribuie minimă a puterii lămpii
- Pierderi reduse de energie la aparataj
- Detectarea finalului vieții lămpii
- Temperatură ambiantă și temperatură carcasă reduse
- Durată de viață mare de 40.000 de ore

### Cerere


- Iluminat de accent și decorativ pentru magazine, spații publice, holuri și birouri
- Adecvat doar pentru uz în interior

# PrimaVision Compact for CDM

## Versions






GPPR\_IPVG4pp\_PHL\_0001-Product photo



GPPR\_IPVG4pp\_PHL\_0010


## Cote



| Product                                | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|----------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4,8 mm | 34,5 mm | 188,0 mm | 170,0 mm | 82,7 mm |
| HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz    | 4,8 mm | 34,5 mm | 188,0 mm | 170,0 mm | 82,7 mm |
| HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4,8 mm | 34,5 mm | 188,0 mm | 170,0 mm | 82,7 mm |

| Product                                | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      | B2      |
|----------------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4,9 mm | 32,2 mm | 109,6 mm | 98,5 mm | 74,4 mm | 63,7 mm |
| HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG | 4,9 mm | 32,2 mm | 109,6 mm | 98,5 mm | 74,4 mm | 63,7 mm |

## Detalii produs



HID-PV C 50 /I

# PrimaVision Compact for CDM

| Funcționare și sistem electric |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Frecvență de intrare           | De la 50 până la 60 Hz  |
| Tensiune de intrare            | De la 220 până la 240 V |
| Frecvență linie                | 50 to 60 Hz             |

## Funcționare și sistem electric

| Order Code | Full Product Name                   | Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.) |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 93365900   | HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz | 24                                          |
| 85973700   | HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz | 24                                          |
| 85988100   | HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz | 20                                          |

| Order Code | Full Product Name                   | Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.) |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 85962100   | HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz | 24                                          |
| 85974400   | HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz | 20                                          |

## Sistem mecanic și carcasă

| Order Code | Full Product Name                   | Carcasă |
|------------|-------------------------------------|---------|
| 93365900   | HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz | /I      |
| 85973700   | HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz | /I      |
| 85988100   | HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz | /I      |

| Order Code | Full Product Name                   | Carcasă |
|------------|-------------------------------------|---------|
| 85962100   | HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz | /S      |
| 85974400   | HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz | /S      |

