



PrimaVision Compact (35W、50W&70W) —— 高品质，性能稳固

PrimaVision Compact for CDM

小巧轻便高品质的 HID 电子镇流器，CDM 光源提供优质可靠的保障

优点

- 特定工作频率,消除光源频闪,带来舒适的照明效果
- CDM 光源灯泡寿命增加高达 30%

特点

- 功耗低散热少
- 具备全面的光源寿终及过热/压/载、短路等异常态保护功能
- 40000 小时的长使用寿命

应用


- 产品应用
- 适用于商店、公共区域、大堂及办公室的 35/ 50/70 W 重点与装饰照明
- 仅适用于室内

PrimaVision Compact for CDM

Versions






GPPR_IPVG4pp_PHL_0001-Product photo



GPPR_IPVG4pp_PHL_0008


二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4.8 mm	34.5 mm	188.0 mm	170.0 mm	82.7 mm
HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4.8 mm	34.5 mm	188.0 mm	170.0 mm	82.7 mm
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4.8 mm	34.5 mm	188.0 mm	170.0 mm	82.7 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4.9 mm	32.2 mm	109.6 mm	98.5 mm	74.4 mm	63.7 mm
HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4.9 mm	32.2 mm	109.6 mm	98.5 mm	74.4 mm	63.7 mm

产品详细



HID-PV C 50 /I

PrimaVision Compact for CDM

操作和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
输入电压	220 至 240 V
纹频率	50 to 60 Hz

操作和电气

Order Code	Full Product Name	MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)(标称)
913700665166	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	24
913700653166	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	24
913700653266	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	20

Order Code	Full Product Name	MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)(标称)
913700652766	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	24
913700652966	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	20

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	外壳
913700665166	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I
913700653166	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	/I
913700653266	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	/I

Order Code	Full Product Name	外壳
913700652766	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	/S
913700652966	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	/S

