HID-PrimaVision Xtreme para CPO: equipos Xtreme para la máxima fiabilidad

PrimaVision Xtreme para CPO

Equipos electrónicos de gran fiabilidad y flexibilidad para lámparas CPO; diseñados para ahorrar energía mediante una eficacia de iluminación mejor que la de los equipos electromagnéticos y para reducir los costes de mantenimiento gracias a la vida útil de 80.000 horas y a la protección integrada contra tormentas.

Beneficios

- Conjuntamente con la lámpara CPO, el equipo permite crear el sistema de luz blanca más eficiente del sector dentro de su gama de potencia
- Hasta un 15% de ahorro de energía gracias a la mayor eficiencia del equipo (92%) y un mejor control del nivel de consumo en sobretensión (frente a los balastos electromagnéticos)
- Reducción al mínimo de los costes de mantenimiento gracias a la prolongada vida útil Xtreme de 80.000 horas y a la protección integrada contra descargas eléctricas

Características

- Larga duración Xtreme de 80.000 horas, con un 90% de supervivencia a Tc = 80 °C
- Protección Xtreme contra descargas eléctricas, 10 kV/5 kA
- Protección Xtreme contra la humedad y las vibraciones
- Mejor eficiencia de iluminación que los balastos magnéticos
- Estabilización precisa de la potencia de lámpara entre el 95 y el 97% en un amplio intervalo de tensiones de red de 180 a 300 V

PrimaVision Xtreme para CPO

Aplicaciones

- Iluminación residencial
- Alumbrado decorativo urbano
- Alumbrado vial

Versions

GPPR IPVCPOXt PHL 0012

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.

PrimaVision Xtreme para CPO

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tensión de entrada	208-240-277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

Mecánicos y de carcasa	
Carcasa	Q

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
24143000	HID-PV Xt 60 CPO L1 208-277V	11
24145400	HID-PV Xt 90 CPO L1 208-277V	5

Order Code	Full Product Name	Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
24147800	HID-PV Xt 140 CPO L1 208-277V	5

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.