



Qualität bei hoher Leistung

PrimaVision Power für CDM

Das leistungsstarke HID-PrimaVision Power ist ein hochwertiges elektronisches Vorschaltgerät für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen hoher Leistung. HID-PrimaVision erlaubt den optimalen Betrieb von CDM-Lampen hoher Leistung, insbesondere dort, wo es auf eine hohe Lichtstärke ankommt. Dank der intelligenten SOFT START-Funktion können mehr Leuchten an einem Sicherungsautomaten betrieben werden als bisher.

Vorteile

- Verhindert spannungsabhängige Farbabweichungen der Lampe
- Größere Anzahl von EVG pro Sicherungsautomat
- Weitere Versionen mit vorkonfektionierten Kabeln verfügbar

Merkmale

- Geeignet für CDM-Lampen mit 100 und 150 W
- In zwei Gehäuseformen verfügbar (S = Leuchteneinbau und I = mit Zugentlastung)
- SOFT START-Funktion
- Konstantes Licht ohne sichtbares Flackern
- 40.000 h Lebensdauer ($T_{a} = 45\text{ °C}$)

Anwendung

- Für Akzent- und dekorative Beleuchtung im Innenbereich
- Für Anwendungen mit sehr geringer Schalthäufigkeit
- Zur Modernisierung bestehender CDM-Beleuchtung


PrimaVision Power für CDM

Versions



GPPR_IPVG4U_0003-Product photo

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM	4,8 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm
220-240V 50/60Hz						

