



PrimaVision Power (100 y 150 W) para CDM: gran potencia en un espacio reducido

PrimaVision Power para CDM

El equipo PrimaVision Power está diseñado para un rendimiento óptimo de las lámparas CDM de 100 y 150 W, idóneas donde es imprescindible una alta intensidad de luz.

Beneficios

- La tolerancia mínima de la potencia de lámpara proporciona un rendimiento óptimo de esta
- Un 30% de duración adicional para las lámparas CDM
- Elimina cualquier parpadeo visible de la lámpara

Características

- Cableado pasante (en versión independiente)
- Baja pérdida de energía del equipo
- Detección del final del ciclo de vida útil de las lámparas
- Altas temperaturas Tambient y Tcase
- Larga duración de 40.000 horas

Aplicaciones

- 100 y 150 W: zonas de altura, iluminación de acento y decorativa para tiendas, espacios públicos, vestíbulos y oficinas
- Adecuada sólo para usos interiores


PrimaVision Power para CDM

Versions



GPPR_IPVG4U_0003-Product photo

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

