



PrimaVision Power (100 W et 150 W) pour CDM – Une puissance élevée dans un format réduit

HID-PrimaVision CDM

L'appareillage PrimaVision Power a été conçu pour assurer des performances optimales aux lampes CDM de 100 et 150 W, convenant ainsi parfaitement aux situations où une intensité élevée est indispensable.

Avantages

- La tolérance de puissance minimale de la lampe offre un rendement optimal
- Durée de vie de la lampe jusqu'à 30 % supérieure pour les lampes CDM
- Élimination de tous les clignotements de lampe visibles

Fonctions

- Fonction Loop Through (dans la version indépendante)
- Faibles pertes d'énergie de l'appareillage
- Détection de la fin de vie de la lampe
- Températures Tambiante et Tboîtier élevées
- Durée de vie élevée de 40 000 heures

Application

- 100 et 150 W : zone de grande hauteur, éclairage d'accentuation et de décoration pour les commerces, les espaces publics, les halls d'entrée et les bureaux
- Utilisation à l'intérieur uniquement


HID-PrimaVision CDM

Versions



GPPR_IPVG4U_0003-Product photo

Schéma dimensionnel



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM	4,8 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm
220-240V 50/60Hz						

