



PrimaVision Power (100W & 150W) a CDM-lámpákhoz – Nagy teljesítmény kis méretben

PrimaVision Power CDM-hez

A PrimaVision Power szerelvény a CDM 100 és 150 W-os fényforrások optimális teljesítményéért felel – ideális ott, ahol a nagy erősségű fény a fontos.

Előnyök

- A lámpa minimális teljesítményingadozása optimális teljesítményt eredményez
- CDM-lámpák esetén akár 30%-kal hosszabb élettartam érhető el
- A lámpa észlelhető villogását teljesen megszünteti

Szolgáltatások

- Loop Through áthurkolási funkció (független változatban)
- Alacsony energiavesztésű szerelvény
- Érzékeli a lámpa élettartamának végét
- Magas környezeti és burkolat-hőmérséklet
- Hosszú, akár 40 000 órás élettartam

Alkalmazás

- 100 és 150 W: csarnokvilágítás, kiemelő és díszvilágítás üzletekben, közösségi terekben, előcsarnokokban és irodákban
- Kizárólag beltéri használatra alkalmas


PrimaVision Power CDM-hez

Versions



GPPR_IPVG4U_0003-Product photo

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

