



PrimaVision Power (100 W e 150 W) per lampade CDM - Alta potenza in un formato compatto

PrimaVision Power for CDM

L'alimentatore PrimaVision Power è concepito per le performance ottimali delle lampade CDM da 100 e 150 W ed è ideale per le applicazioni che richiedono luce ad alta intensità.

Vantaggi

- Performance ottimali della lampada grazie alla tolleranza minima della potenza della lampada
- Durata della lampada più lunga del 30% per le lampade CDM
- Eliminazione dello sfarfallio visibile della lampada

Caratteristiche

- Funzionalità Loop Through (nella versione indipendente)
- Perdite di energia alimentatore ridotte
- Rilevamento termine ciclo di vita della lampada
- Temperature Tambient e Tcase elevate
- Lunga durata di 40.000 ore

Applicazione

- 100 e 150 W: illuminazione di spazi aperti, d'accento e decorativa con altezze elevate per negozi, aree pubbliche, lobby e uffici
- Adatto solo per l'uso in ambienti interni


PrimaVision Power for CDM

Versions



GPPR_IPVG4U_0003-Product photo

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM	4,8 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm
220-240V 50/60Hz						

