



PrimaVision Power (100 & 150 W) voor CDM: Hoog vermogen in een klein formaat

HID-PrimaVision Power CDM

Het PrimaVision Power-VSA is ontworpen voor optimale prestaties van 100 en 150 W CDM-lampen: ideaal wanneer licht met een hoge intensiteit belangrijk is

Voordelen

- Optimale lampprestaties dankzij minimale tolerantie op lampvermogen
- Tot 30% langere lamplevensduur voor CDM-lampen
- Voorkomt al het zichtbare geknipper van lampen

Kenmerken

- Doorlusfunctie (in onafhankelijke uitvoering)
- VSA met laag vermogensverlies
- Detectie van einde lamplevensduur
- Hoge omgevings- en behuizingstemperaturen
- Lange levensduur van 40.000 uur

Toepassing

- 100 en 150 W: ruimten met hoge plafonds, accent- en decoratieverlichting voor winkels, openbare ruimten, lobby's en kantoren
- Alleen geschikt voor binnengebruik


HID-PrimaVision Power CDM

Versions



GPPR_IPVG4U_0003-Product photo

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM	4,8 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm
220-240V 50/60Hz						

