



PrimaVision SDW-TG (50 W og 100 W) til SDW-TG – høj kvalitet og robust ydeevne

PrimaVision for SDW-TG

Robust og let HID elektronisk forkobling i ét stykke til SDW-TG-lyskilder (hvid mini-SON) Let elektronisk forkobling i ét stykke til 50 og 100 W SDW-TG-lyskilder (hvid mini-SON)

Fordele

- Optimal lyskildeydelse takket være minimal tolerance for lyskildeeffekt
- Reducerer farveforskelle mellem lyskilder og indledende lumenspredning
- Ydeevne er uafhængig af netspænding

Funktioner

- Fås som standardversion (/S) til brug i et armatur eller med separat trækafastning til uafhængig brug på et (falsk) loft
- Minimal spredning af lyskildeeffekt
- Registrering af lyskildens slutlevetid
- Høje rum- og endekappetemperaturer
- Lang levetid på 40.000 timer

Anvendelsesområder

- Velegnet til atmosfærebelysning i butikker (fx møbelforretninger) samt udstillingsbelysning i bagerier, blomsterbutikker og slagterforretninger
- Kun til indendørs brug


PrimaVision for SDW-TG

Versions



GPPR_IPVG4TG_PHL_0001-Product photo

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

