PHILIPS

Lighting

PrimaVision SDW-TG (50 y 100 W) para SDW-TG: rendimiento robusto de alta calidad

PrimaVision para Sodio Blanco

Equipo electrónico HID robusto, ligero y en una pieza para lámparas SDW-TG (Mini White SON). Equipo electrónico ligero en una pieza para lámparas SDW-TG de 50 y 100 W (Mini White SON)

Beneficios

- La tolerancia mínima de la potencia de lámpara proporciona un rendimiento óptimo de esta
- Reduce las diferencias de color entre lámparas y la dispersión lumínica inicial
- Funcionamiento independiente de la tensión de red

Características

- Disponible en versión Estándar (/S) para usar en luminarias, o con carcasa protectora de bornas para el uso independiente en un (falso) techo
- Mínima dispersión de potencia de la lámpara
- Detección del final del ciclo de vida útil de las lámparas
- Altas temperaturas Tambiente y Tcarcasa
- Larga duración de 40.000 horas

PrimaVision para Sodio Blanco

Aplicaciones

- Iluminación de tiendas para lograr un ambiente acogedor (p. ej., en tiendas de muebles) y exposición excelente de productos frescos (p. ej., carnicerías, panaderías, floristerías)
- Adecuada sólo para usos interiores

Versions

GPPR_IPVG4TG_PHL_0001-Product photo

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.