



PrimaVision SDW-TG (50W & 100W) a SDW-TG lámpákhoz – Kiváló minőség és teljesítmény

PrimaVision SDW-TG-hez

Erős, könnyű és egy darabból álló HID elektronikus szerelvény a SDW-TG lámpákhoz (mini White SON) Könnyű és egy darabból álló elektronikus szerelvény a 50 és 100 W-os SDW-TG lámpákhoz (mini White SON)

Előnyök

- A lámpa minimális teljesítményingadozása optimális teljesítményt eredményez
- Csökkenti a lámpák közötti szinkülönbséget és a kezdeti fényszórást
- A hálózati feszültségtől független teljesítmény

Szolgáltatások

- Rendelhető alapváltozatban (/S) világítótestben való használathoz vagy külön, tehermentesítőként használva álmennyezethez
- A lámpa teljesítményszórása minimális
- Érzékeli a lámpa élettartamának végét
- Magas környezeti és burkolat-hőmérséklet
- Hosszú, akár 40 000 órás élettartam

PrimaVision SDW-TG-hez

Alkalmazás


- Bolti világítástechnika egy kellemes légkört hoz létre (pl. bútorüzletekben) és tökéletes megvilágításba helyezi a friss termékeket (pl. hentesboltok, pékségek, virágüzletek)
- Kizárólag beltéri használatra alkalmas

Versions



GPPR_IPVG4TG_PHL_0001-Product photo

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

