



# PrimaVision SDW-TG (50 & 100 W) voor SDW-TG: Hoge kwaliteit en robuuste prestaties

## HID-PrimaVision SDW-TG (Mini White SON)

Robuust, lichtgewicht elektronisch HID-VSA uit één stuk voor SDW-TG-lampen (mini White SON). Lichtgewicht elektronisch VSA uit één stuk voor 50 en 100 W SDW-TG-lampen (mini White SON)

### Voordelen

- Optimale lampprestaties dankzij minimale tolerantie op lampvermogen
- Beperkt kleurverschillen tussen lampen en initiële spreiding in lichtopbrengst
- Prestaties zijn onafhankelijk van netspanning

### Kenmerken

- Verkrijgbaar in uitvoering Standard (/S) voor gebruik in een armatuur, of met afzonderlijke trekontlasting voor onafhankelijk gebruik op een (systeem)plafond
- Minimale spreiding van lampvermogen
- Detectie van einde lamplevensduur
- Hoge omgevings- en behuizingstemperaturen
- Lange levensduur van 40.000 uur

# HID-PrimaVision SDW-TG (Mini White SON)

## Toepassing


- Winkerverlichting, voor een gezellige sfeer (bijv. in meubelzaken) en een uitstekende presentatie van verse levensmiddelen (bijv. in slagerijen, bakkerijen en bloemisten)
- Alleen geschikt voor binnengebruik

## Versions



GPPR\_IPVG4TG\_PHL\_0001-Product photo

## Maatschets



| Product                                  | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HID-PV 100 /S SDW-TG<br>220-240V 50/60Hz | 4,5 mm | 37,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |

