



PrimaVision SDW-TG (50 & 100 W) voor SDW-TG: Hoge kwaliteit en robuuste prestaties

HID-PrimaVision SDW-TG (Mini White SON)

Robuust, lichtgewicht elektronisch HID-VSA uit één stuk voor SDW-TG-lampen (mini White SON). Lichtgewicht elektronisch VSA uit één stuk voor 50 en 100 W SDW-TG-lampen (mini White SON)

Voordelen

- Optimale lampprestaties dankzij minimale tolerantie op lampvermogen
- Beperkt kleurverschillen tussen lampen en initiële spreiding in lichtopbrengst
- Prestaties zijn onafhankelijk van netspanning

Kenmerken

- Verkrijgbaar in uitvoering Standard (/S) voor gebruik in een armatuur, of met afzonderlijke trekcontasting voor onafhankelijk gebruik op een (systeem)plafond
- Minimale spreiding van lampvermogen
- Detectie van einde lamplevensduur
- Hoge omgevings- en behuizingstemperaturen
- Lange levensduur van 40.000 uur

HID-PrimaVision SDW-TG (Mini White SON)

Toepassing


- Winkerverlichting, voor een gezellige sfeer (bijv. in meubelzaken) en een uitstekende presentatie van verse levensmiddelen (bijv. in slagerijen, bakkerijen en bloemisten)
- Alleen geschikt voor binnengebruik

Versions



GPPR_IPVG4TG_PHL_0001-Product photo

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

