



PrimaVision SDW-TG (50W & 100W) para SDW-TG – Desempenho de alta qualidade e robusto

PrimaVision for SDW-TG

Controlo electrónico HID robusto, leve e monobloco para lâmpadas SDW-TG (mini White SON) Controlo electrónico leve, monobloco para lâmpadas SDW-TG de 50 e 100 W (mini White SON)

Benefícios

- Desempenho ideal da lâmpada graças a uma tolerância mínima da potência da lâmpada
- Reduz as diferenças de cor entre lâmpadas e a difusão inicial de lúmens
- O desempenho é independente da tensão de rede

Características

- Disponível como versão Standard (/S) para utilização numa luminária ou com protector separado para utilização independente num tecto (falso)
- Difusão mínima da potência da lâmpada
- Detecção do fim de vida da lâmpada
- Temperaturas Tambient e Tcase elevadas
- Longa duração de 40.000 horas

PrimaVision for SDW-TG

Aplicação


- Iluminação de lojas, para um ambiente acolhedor (por exemplo, em lojas de móveis) e óptima exposição de produtos frescos (por exemplo, em talhos, padarias, floristas)
- Adequado apenas para utilização no interior

Versions



GPPR_IPVG4TG_PHL_0001-Product photo

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

