



# PrimaVision SDW-TG (35 W, 50 W și 70 W) pentru SDW-TG - Calitate înaltă și performanță solidă

## PrimaVision for SDW-TG

Echipament electronic HID solid, ușor și dintr-o singură bucată pentru lămpi SDW-TG (mini White SON) Echipament electronic ușor, dintr-o singură bucată pentru lămpi SDW-TG de 50 și 100 W (mini White SON)

### Beneficii

- Performanță optimă a lămpii, mulțumită toleranței minime a puterii lămpii
- Reduce diferențele de culoare dintre lămpi și distribuția inițială a fluxului luminos
- Funcționarea nu depinde de tensiunea rețelei

### Caracteristici

- Disponibil în varianta Standard (/S) pentru utilizare într-un corp de iluminat sau cu eliberare de tensiune separată pentru utilizare independentă pe un tavan (fals)
- Distribuie minimă a puterii lămpii
- Detectarea finalului vieții lămpii
- Temperatură ambiantă și temperatură carcasă reduse
- Durată de viață mare de 40.000 de ore

# PrimaVision for SDW-TG

## Cerere


- Iluminat în magazine, pentru o atmosferă confortabilă (de ex. în magazinele de mobilă) și expunerea excelentă a mărfurilor proaspete (de ex. în măcelării, brutării, florării)
- Adecvat doar pentru uz în interior

## Versions



GPPR\_IPVG4TG\_PHL\_0001-Product photo

## Cote



| Product                                  | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HID-PV 100 /S SDW-TG<br>220-240V 50/60Hz | 4,5 mm | 37,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |

