



PrimaVision SDW-TG (50 och 100 W) för SDW-TG – högkvalitativ och robust

PrimaVision for SDW-TG

Robust och lättviktigt elektroniskt HID-driftdon i ett stycke för SDW-TG-lampor (Mini White SON) Lättviktigt elektroniskt driftdon i ett stycke för SDW-TG-lampor på 50 och 100 W (Mini White SON)

Fördelar

- Optimal prestanda tack vare lägsta möjliga tolerans för lampström
- Minskar färgskillnaderna mellan lamporna och den ursprungliga ljusspridningen
- Prestandan är oberoende av nätspänningen

Funktioner

- Finns i standardmodell (/S) för användning i armaturer eller med separat dragavlastning för fristående användning på innertak
- Minimal spridning av lampström
- Avkänning av lampor som nått slutet av sin livslängd
- Höga Tambient- och Tcase-temperaturer
- Lång livslängd på 40 000 timmar

Användning

- Butiksbelysning (skapar en mysig atmosfär i exempelvis möbelbutiker), utmärkt display av färska varor (exempelvis i slaktbutiker, bagerier, blomsterbutiker)
- Endast för inomhusbruk


PrimaVision for SDW-TG

Versions



GPPR_IPVG4TG_PHL_0001-Product photo

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
220-240V 50/60Hz						

