



Luotettavat Xtreme-virtalähteet

PrimaVision Xtreme SON-lampuille

Erittäin luotettavat elektroniset virtalähteet SON-lampuille. Suunniteltu säästämään energiaa magneettisia virtalähteitä paremman tehokkuuden ansiosta. Suunniteltu pienentämään ylläpitokustannuksia jopa 80 000 tunnin käyttöiän ja integroidun ylijännitesuojauksen ansiosta.

Hyödyt

- Jopa 15 %:n energiansäästö liitäntälaitteen suuren tehokkuuden (92 %) ja ylijännitetilanteiden paremman tehonhallinnan ansiosta (verrattuna magneettisiin liitäntälaitteisiin)
- Minimoi ylläpitokustannukset Xtreme-tekniikan mahdollistaman 80 000 tunnin käyttöiän ja integroidun ylijännitesuojauksen ansiosta
- Tavallista parempi valon laatu, koska PrimaVision Xtreme -liitäntälaitteet mahdollistavat tasaisen valon koko valaistusverkossa ja poistavat välkkymisilmiön (jota magneettiset liitäntälaitteet aiheuttavat)

Ominaisuudet


- Käyttöiältään erittäin pitkä Xtreme-tekniikka: 80 000 tunnin jälkeen vähintään 90 %:n eloonjäämisaste, kun kotelon lämpötila on 80 °C
- Xtreme-ylijännitesuojaus (10 kV / 5 kA)
- Xtreme-suojaus kosteutta ja tärinää vastaan
- Magneettisia liitäntälaitteita parempi tehokkuus
- Tarkka lampputehon vakautus (95–97 %) laajalla verkkojännitealueella (180–300 V)

Käyttökohteet

- Asuinalueiden valaistus
- Julkisivuvalaistus
- Tie- ja maantievalaistus

PrimaVision Xtreme SON-lampuille

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
PV Xt Q 150W SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
PV Xt Q 70W SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Tulajännite	208–240–277 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)
913700690566	PV Xt Q 70W SON	11

Order Code	Full Product Name	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)
913700690766	PV Xt Q 150W SON	5

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Runko
913700690566	PV Xt Q 70W SON	Q

Order Code	Full Product Name	Runko
913700690766	PV Xt Q 150W SON	-

