



Der Standard für die Bäckerei-Beleuchtung

MASTER SDW-TG Mini

MASTER SDW-TG Mini ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben.

Vorteile

- Schöner warmweißer Farbeindruck

Merkmale

- Gute Farbwiedergabe insbesondere bei Rot-, Gelb- und Brauntönen
- UV-Block für reduziertes Ausbleichrisiko

Anwendung

- Für die Beleuchtung von Schuh- und Lederwaren, frischen Lebensmitteln, Wein und Backwaren

Hinweise

- Nur mit speziellem Vorschaltgerät von Philips verwenden.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

MASTER SDW-TG Mini

Versions




LPPR_SDW-TG_50W_GX12-1-Product photo



LPPR SDW-TG 100W GX12-1

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0.75 in	18 mm	54.5 mm	57.5 mm	56 mm	110 mm
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0.75 in	14.5 mm	53.5 mm	56.5 mm	55 mm	103 mm

Allgemeine Informationen

Socket	GX12-1
Betriebsstellung	UNIVERSAL

Lichttechnische Daten

Farbkoordinate X (Nom)	0.478
Farbkoordinate Y (nom.)	0.415
Lichtfarbe	Goldweiß
Ähnlichste Farbtemperatur	2500 K

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	T19

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	81	44 lm/W	2'400 lm
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	82	52 lm/W	5'300 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Spannung (Nom)	Systemleistung
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	85 V	54.0 W

Order Code	Full Product Name	Spannung (Nom)	Systemleistung
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	91 V	102.0 W

MASTER SDW-TG Mini

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	Quecksilbergehalt (max.)	Quecksilbergehalt (Nom)	Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	Quecksilbergehalt (max.)	Quecksilbergehalt (Nom)
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	54 kWh	5.7 mg	5.7 mg		100W/825 GX12-1 1CT/12			
20233815	MST SDW-TG MINI	102 kWh	15.2 mg	15.2 mg					

