



Produkt beskrivelse

MASTER SDW-TG Mini

Familie med høyeffektive damplamper med varm lysfarge til bruk i små, åpne armaturer designet for MASTERColour CDM-T lamper

Fordeler

- Enestående lysstyrke og ypperlig fargegjengivelse, spesielt rød og gull
- Høy lampeeffektivitet resulterer i lave driftskostnader og lav varme-avgivelse
- Lang levetid sammenlignet med gløde- og halogenlamper

Funksjoner

- Varm hvit lysfarge, meget god farge gjengivelse, spesielt suveren rødfarge gjengivelse
- Lampedesign er velegnet til å bruke i armaturer for MASTERColour CDM-T power-spot
- UV-block glass

Søknad

- Butikkbelysning (skaper koselig atmosfære f.eks. i møbelbutikker) Utmerket presentasjon av ferske varer (hos slakteren, i bakerier eller blomsterbutikk)

Warnings and safety

- Bare til bruk med eget Philips-kontrollutstyr
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

MASTER SDW-TG Mini

Versions




LPPR_SDW-TG_50W_GX12-1-Product photo



LPPR SDW-TG 100W GX12-1

Målskisse



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	18 mm	54,5 mm	57,5 mm	56 mm	110 mm
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	GX12-1
Driftsposisjon	UNIVERSAL
Teknisk belysning	
Kromatisk koordinat X (nom)	0,478
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,415
Fargebetegnelse	Gyllen hvit
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2500 K
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	T19

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
928159905131	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	81	44 lm/W	2 400 lm
928158905131	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	82	52 lm/W	5 300 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928159905131	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	85 V	54,0 W

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928158905131	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	91 V	102,0 W

MASTER SDW-TG Mini

Godkjenning og bruksområde

		Energiforbruk	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
Order Code	Full Product Name	kWh/1000 t		
928159905131	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	54 kWh	5,7 mg	5,7 mg

		Energiforbruk	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
Order Code	Full Product Name	kWh/1000 t		
928158905131	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	102 kWh	15,2 mg	15,2 mg

