



Неймовірні кольори, тепла атмосфера

MASTER SDW-TG Mini

Лінійка високоефективних газорозрядних ламп теплого кольору для використання в малорозмірних відкритих світильниках із лампами MASTERColour CDM-T

Переваги

- Виняткова яскравість і кольоропередача теплих кольорів, зокрема червоного й золотистого
- Висока ефективність лампи за низьких експлуатаційних витрат і тепловиділення
- Довгий термін експлуатації порівняно з лампами розжарювання та галогеновими лампами

Характеристики

- Унікальний теплий колір
- Конструкція лампи підходить для використання в точкових світильниках MASTERColour CDM-T
- Скло із захистом від УФ-променів

Застосування

- Освітлення крамниць для створення затишної атмосфери (наприклад, у меблевих салонах) і демонстрування свіжих товарів (у м'ясних, хлібних або квіткових магазинах)

Попередження та безпека

- Використовуються лише зі спеціальним модулем регулювання Philips
- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

MASTER SDW-TG Mini

Версії




LPPR_SDW-TG_50W_GX12-1-Product photo



LPPR SDW-TG 100W GX12-1

Розміри



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	18 mm	54,5 mm	57,5 mm	56 mm	110 mm
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm

Загальна інформація	
Розташування виводів	GX12-1
Робоче положення	УНІВЕРСАЛЬНЕ
Світлотехнічні	
Координата хроматичності X (номінальна)	0,478
Координата хроматичності Y (номінальна)	0,415
Позначення кольору	Золотистий білий
Корельована колірна температура (ном.)	2500 K
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Прозорий
Матеріал лампи	Скло
Форма лампи	T19

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
928159905131	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	81	44 lm/W	2 400 lm
928158905131	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	82	52 lm/W	5 300 lm

Експлуатаційні й електричні

MASTER SDW-TG Mini

Order Code	Full Product Name	Споживана	
		Напруга (ном.)	потужність
928159905131	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	85 V	54,0 W

Order Code	Full Product Name	Споживана	
		Напруга (ном.)	потужність
928158905131	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	91 V	102,0 W

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії	Вміст ртуті	Вміст ртуті
		кВт/1000 год	(макс.)	(ном.)
928159905131	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	54 kWh	5,7 mg	5,7 mg
928158905131	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	102 kWh	15,2 mg	15,2 mg

