



產品說明

MASTER SDW-TG Mini 迷你高強度放電燈

高效率放電燈暖色系列，主要用於 MASTERColour CDM-T 燈管專用的小型開放式燈具

优点

- 絕佳的亮度與演色性，紅色和金色等暖色系尤其出色
- 高效率燈具，節省電費支出，降低光照熱度
- 使用壽命優於白熾燈與鹵素燈

特点

- 獨特的暖色系品質
- 燈管設計十分適用於 MASTERColour CDM-T「能量點」照明燈具
- 抗紫外線玻璃

应用

- 店面照明 (營造舒適氣氛，如家具店)、商品增鮮照明 (例如肉鋪、麵包店、花店)

安全提示

- Use only with dedicated Philips control gear
- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

MASTER SDW-TG Mini 迷你高強度放電燈

Versions




LPPR_SDW-TG_50W_GX12-1-Product photo



LPPR SDW-TG 100W GX12-1

二维绘图



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0.75 in	18 mm	54.5 mm	57.5 mm	56 mm	110 mm
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0.75 in	14.5 mm	53.5 mm	56.5 mm	55 mm	103 mm

一般資訊	
燈座基底	GX12-1
操作位置	UNIVERSAL
照明技術	
色度坐標 X (標稱)	0.478
色度坐標 Y (Nom)	0.415
色彩名稱	黃金白色
相關色溫 (標稱)	2500 K
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
燈泡表層	透明
燈泡材質	玻璃
燈泡形狀	T19

照明技術

Order Code	Full Product Name	演色性指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)	光通量
928159905131	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	81	44 lm/W	2,400 lm
928158905131	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	82	52 lm/W	5,300 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	電壓 (標稱)	耗電量
928159905131	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	85 V	54.0 W

Order Code	Full Product Name	電壓 (標稱)	耗電量
928158905131	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	91 V	102.0 W

認證與應用

MASTER SDW-TG Mini 迷你高強度放電燈

Order Code	Full Product Name	能源消耗 kWh/	汞 (Hg) 含量	汞 (Hg) 含量
		1000 h	(最大)	(標稱)
928159905131	MST SDW-TG Mini	54 kWh	5.7 mg	5.7 mg
	50W/825 GX12-1 ICT/12			

Order Code	Full Product Name	能源消耗 kWh/	汞 (Hg) 含量	汞 (Hg) 含量
		1000 h	(最大)	(標稱)
928158905131	MST SDW-TG Mini	102 kWh	15.2 mg	15.2 mg
	100W/825 GX12-1 ICT/12			

