



# Colores increíbles, atmósfera asombrosa

## MASTER SDW-T

Gama de lámparas de descarga de alta eficiencia con color cálido para uso en luminarias abiertas

### Beneficios

- Excepcional brillo y reproducción de color, en especial de los colores cálidos, por ejemplo, rojo y dorado
- La gran eficacia de la lámpara brinda costos operativos bajos y poca generación de calor
- Vida útil prolongada en comparación con las lámparas incandescentes y halógenas

### Características

- Calidad única de color cálido
- El diseño de la lámpara es apto para uso en luminarias de gran focalización (alta intensidad) e iluminación general a gran altura

### Aplicaciones

- Iluminación de comercios (crea una atmósfera acogedora, por ejemplo, mueblerías), presentación excelente de productos frescos (en carnicerías, panaderías, florerías) e iluminación decorativa de exterior (imitación de faroles a gas)

### Advertencias y seguridad

- Usar únicamente con un dispositivo de control Philips dedicado
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevéla a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.


# MASTER SDW-T

## Versions



LPPR\_SDW-T\_50W\_PG12-1-Product photo

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15.4 mm	91 mm	149 mm

