



Tuotekuvaus

MASTER SDW-T WHITE SON

Avoimeen valaisimeen soveltuva, lämmintä valoa antava purkauslamppu

Hyödyt

- Poikkeuksellinen kirkkaus ja värintoisto, erityisesti lämpimien värien korostus
- Suuri valotehokkuus, alhaiset käyttökustannukset ja lämmöntuotto
- Pitkä polttoikä hehku- ja halogeenilamppuihin verrattuna

Ominaisuudet

- Lämmin valkoinen valo, hyvä värintoisto, erinomainen punaisten sävyjen toisto
- Suunniteltu tehokkaisiin ja valovoimaisiin kohdevalaisimiin ja alasvaloihin

Käyttökohteet

- Myymälävalaistus (luo kodikkaan ympäristön esim. huonekaluliikkeisiin), erinomainen korostamaan tuoretuotteita (liha, leipomotuotteet, kukat), korostava ulkovalaistus

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain tarkoituksenmukaisen Philipsin ohjauslaitteen kanssa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

MASTER SDW-T WHITE SON

Versions




LPPR_SDW-T_50W_PG12-1-Product photo



LPPR_SDW-T_35W_PG12-1-Product photo

Mittapiirros



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Yleistä tietoa

Kanta	PG12-1
Käyttöasento	UNIVERSAL

Valaistuksen tekniset tiedot

Kromaattisuuskordinaatti X (nim.)	0,478
Kromaattisuuskordinaatti Y (nim.)	0,415
Värimerkki	Golden White
Värilämpötila (nim.)	2500 K

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Valonlähteen materiaali	Pehmeä lasi
Hehkulampun muoto	T31

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	82	45,45 lm/W	2 500 lm
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	81	40 lm/W	1 320 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	90 V	55,5 W

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Virrankulutus
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	98 V	33,3 W

Merkinnät ja luokitukset

MASTER SDW-T WHITE SON

Full				
Order Code	Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	56 kWh	7,6 mg	7,6 mg
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825	34 kWh	3,8 mg	3,8 mg

Full				
Order Code	Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
	PG12-1 1SL/12			

