PHILIPS

Lighting

Solution hautement efficace et fiable d'éclairage routier

MASTER SON APIA Xtra

Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à fort rendement et grande longévité

Avantages

- Solution la plus rentable (en termes de coût initial et de coût de fonctionnement) de sa catégorie
- Durée de vie de 6 ans
- Haut rendement lumineux sur toute la durée de vie

Fonctions

- Ampoule extérieure ovoïde à revêtement
- Le tube céramique à décharge est doté de la nouvelle technologie Active Philips Integrated Antenna (APIA), qui augmente la longévité de jusqu'à 6 années.
- Le concept « Plus » hautement efficace émet un flux lumineux intense au maintien accru.
- La construction robuste, au nombre réduit de soudures, accroît la résistance aux vibrations et aux chocs, ce qui évite les défaillances prématurées et augmente la durée de vie de la lampe.
- Intensité réglable

Application

- Éclairage pour routes et résidentiel
- Éclairage par projecteur décoratif, illumination
- Éclairage de zones industrielles
- Installations sportives et de loisirs, en intérieur et extérieur

Les données sont sujettes à changement

MASTER SON APIA Xtra

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Versions

LPPR SON-APIA Plus-Xtra E27

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	76 mm	186 mm
MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	91 mm	227 mm
MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	91 mm	227 mm
MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	71 mm	156 mm

Informations générales	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL
Données techniques de l'éclairage	
Coordonnée chromatique Y	0,42
Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Verre traité

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
8727900928174	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	E27

Order Code	Full Product Name	Culot
8727900927436	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	E40

MASTER SON APIA Xtra

Order Code	Full Product Name	Culot
8727900927450	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	E40

Order Code	Full Product Name	Culot
8727900927733	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	E40

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Coordonnée chromatique X	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8727900928174	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	0,54	1900 K	89,19 lm/W	6.600 lm
8727900927436	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	0,535	2000 K	100 lm/W	10.000 lm
8727900927450	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	0,535	2000 K	113,64 lm/W	17.600 lm

Order Code	Full Product Name	Coordonnée chromatique X	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
8727900927733	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	0,535	2000 K	120,77 lm/W	31.400 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Consommation électrique
8727900928174	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	92 V	74,0 W
8727900927436	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	97 V	100,0 W

Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Consommation électrique
8727900927450	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	97 V	154,0 W
8727900927733	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	96 V	260,0 W

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
8727900928174	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	B70
8727900927436	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	B75

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
8727900927450	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	BD90
8727900927733	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	BD90

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h	Taux de mercure (Hg) (max.)	Taux de mercure (Hg) (nom.)
8727900928174	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	74 kWh	12,2 mg	12,2 mg
8727900927436	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	100 kWh	16,3 mg	16,3 mg
8727900927450	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	154 kWh	15,1 mg	15,1 mg

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h	Taux de mercure (Hg) (max.)	Taux de mercure (Hg) (nom.)
8727900927733	MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	260 kWh	15,1 mg	15,1 mg





© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.