



Vysokoúčinné a najspoľahlivejšie riešenie osvetlenia ciest

MASTER SON APIA Plus Xtra

Vysokotlaková sodíková výbojka s opalizovanou oválnou vonkajšou bankou, vysoký výkon a najdlhšia spoľahlivá životnosť

Výhody

- Cenovo najvýhodnejšie riešenie (nielen pri zavedení, ale aj pri prevádzkovaní) v tejto kategórii
- Životnosť 6 rokov
- Maximálny svetelný tok zachovaný počas celej doby životnosti

Vlastnosti

- Potiahnutá vonkajšia banka oválneho tvaru
- Keramická výbojková trubica obsahuje novú technológiu APIA (Active Philips Integrated Antenna), ktorá zlepšuje a predlžuje životnosť až na 6 rokov
- Vysokoúčinná koncepcia „Plus“ je zárukou výborného svetelného výkonu a zlepšeného zachovania svetelného toku
- Robustná konštrukcia s minimálnym počtom zvarov je veľmi odolná voči vibráciám a nárazom, čo znižuje poruchovosť a predlžuje životnosť výbojky
- Stmievateľné.

Aplikácie


- Osvetlenie ciest a obytných štvrtí
- Dekoratívne nasvetlenie objektov, svetelná výzdoba
- Priemyselné osvetlenie priestranstiev
- Rekreačné športové zariadenia, interiér a exteriér

MASTER SON APIA Plus Xtra

Varovanie a ochrana

- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci jeho životnosti (normy IEC60662, IEC 62035)
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	76 mm	186 mm
MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	91 mm	227 mm
MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	91 mm	227 mm
MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	71 mm	156 mm
MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	71 mm	156 mm

Všeobecné informácie

Prevádzková poloha	UNIVERSAL
--------------------	-----------

Svetelné technické

Chromatická súradnica Y (nom.)	0,42
--------------------------------	------

Index podania farieb (CRI)	-
----------------------------	---

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Sklo s povrchovou úpravou
---------------------------	---------------------------

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Pätica
92813600	MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	E27
92817400	MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	E27
92743600	MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	E40

Order Code	Full Product Name	Pätica
92745000	MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	E40
92773300	MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	E40

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná			
		Chromatická súradnica X (nom.)	teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
92813600	MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	0,54	1900 K	76,47 lm/W	3 900 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradná			
		Chromatická súradnica X (nom.)	teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
92817400	MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	0,54	1900 K	89,19 lm/W	6 600 lm

MASTER SON APIA Plus Xtra

Order Code	Full Product Name	Chromatická súradnica X (nom.)	Náhradná	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
			teplota chromatickosti (nom.)		
92743600	MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	0,535	2000 K	100 lm/W	10 000 lm
92745000	MASTER SON APIA Plus Xtra	0,535	2000 K	113,64 lm/W	17 600 lm

Order Code	Full Product Name	Chromatická súradnica X (nom.)	Náhradná	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
			teplota chromatickosti (nom.)		
	150W E40 1SL/12				
92773300	MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	0,535	2000 K	120,77 lm/W	31 400 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Napätie (nom.)	Spotreba
92813600	MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	81 V	51,0 W
92817400	MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	92 V	74,0 W
92743600	MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	97 V	100,0 W

Order Code	Full Product Name	Napätie (nom.)	Spotreba
92745000	MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	97 V	154,0 W
92773300	MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	96 V	260,0 W

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Tvar žiarovky
92813600	MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	B70
92817400	MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	B70
92743600	MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	B75

Order Code	Full Product Name	Tvar žiarovky
92745000	MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	BD90
92773300	MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	BD90

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Obsah	Obsah
		energie kWh/1 000 h	ortuti (Hg) (max.)	ortuti (Hg) (nom.)
92813600	MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	51 kWh	9,8 mg	9,8 mg
92817400	MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	74 kWh	12,2 mg	12,2 mg
92743600	MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	100 kWh	16,3 mg	16,3 mg
92745000	MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	154 kWh	15,1 mg	15,1 mg

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Obsah	Obsah
		energie kWh/1 000 h	ortuti (Hg) (max.)	ortuti (Hg) (nom.)
92773300	MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	260 kWh	15,1 mg	15,1 mg

