



Високоєфективне та найбільш надійне рішення для дорожнього освітлення

MASTER SON APIA Plus Xtra

Натрієва лампа високого тиску з опаловою зовнішньою колбою, високою світловіддачею та найдовшим терміном надійної експлуатації

Переваги

- Найбільш економічне рішення (як за початковими, так і за поточними витратами) у своїй категорії
- Термін експлуатації – 6 років
- Найвища світлосила протягом усього терміну експлуатації

Характеристики

- Овальна зовнішня колба з покриттям
- Керамічна газорозрядна лампа з новою технологією Active Philips Integrated Antenna (APIA), що забезпечує подовжений термін експлуатації до 6 років
- Високоєфективна концепція «Plus» гарантує високу світловіддачу та покращену стабільність світлового потоку
- Міцна конструкція з невеликою кількістю точок зварювання надзвичайно стійка до вібрації та ударів, що скорочує можливість швидкого виходу лампи з ладу та подовжує термін її експлуатації
- З регульованою яскравістю

Застосування

- Дорожнє освітлення та побутові системи освітлення
- Декоративне заливаюче освітлення, підсвічування
- Освітлення промислових ділянок
- Внутрішнє та зовнішнє освітлення спортивно-оздоровчих об'єктів

Попередження та безпека

- Модуль регулювання має забезпечувати захист після завершення терміну експлуатації (IEC 60662, IEC 62035)
- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Версії




LPPR SON-APIA Plus-Xtra E27



LPPR SON-APIA Plus-Xtra E40

Розміри



Product	D (max)	C (max)
MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	76 mm	186 mm
MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	91 mm	227 mm
MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	71 mm	156 mm
MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	71 mm	156 mm

MASTER SON APIA Plus Xtra

Загальна інформація	
Робоче положення	УНІВЕРСАЛЬНЕ
Світлотехнічні	
Координата хроматичності Y (номінальна)	0,42
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	-
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Так
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Скло з покриттям

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів
928150619835	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	E27
928150719835	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	E27

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів
928150819827	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	E40
928150919827	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	E40

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована			
		Координата хроматичності X (номінальна)	колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
928150619835	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	0,54	1900 K	76,47 lm/W	3 900 lm
928150719835	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	0,54	1900 K	89,19 lm/W	6 600 lm
928150819827	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	0,535	2000 K	100 lm/W	10 000 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована			
		Координата хроматичності X (номінальна)	колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
928150919827	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	0,535	2000 K	113,64 lm/W	17 600 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана	
		Напруга (ном.)	потужність
928150619835	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	81 V	51,0 W
928150719835	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	92 V	74,0 W

Order Code	Full Product Name	Споживана	
		Напруга (ном.)	потужність
928150819827	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	97 V	100,0 W
928150919827	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	97 V	154,0 W

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Форма лампи
928150619835	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	B70
928150719835	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	B70

Order Code	Full Product Name	Форма лампи
928150819827	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	B75
928150919827	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	BD90

MASTER SON APIA Plus Xtra

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год	Вміст ртуті (макс.)	Вміст ртуті (ном.)
928150619835	MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	51 kWh	9,8 mg	9,8 mg
928150719835	MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	74 kWh	12,2 mg	12,2 mg
928150819827	MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	100 kWh	16,3 mg	16,3 mg
928150919827	MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	154 kWh	15,1 mg	15,1 mg

