



Popis produktu

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Vysokotlaková sodíková výbojka s čírou trubicovou vonkajšou bankou, vysoký výkon a najdlhšia spoľahlivá životnosť

Výhody

- Cenovo najvýhodnejšie riešenie (nielen pri zavedení, ale aj pri prevádzkovaní) v tejto kategórii
- Životnosť 6 rokov
- Maximálny svetelný tok zachovaný počas celej doby životnosti

Vlastnosti

- Trubicová vonkajšia banka, zvnútra potiahnutá bielou
- Keramická výbojková trubica obsahuje novú technológiu APIA (Active Philips Integrated Antenna), ktorá zabezpečuje zlepšenú, predĺženú a spoľahlivejšiu životnosť, až šesťročná doba životnosti (Xtra)
- Robustná konštrukcia s minimálnym počtom zvarov je veľmi odolná voči vibráciám a nárazom, čo znižuje poruchovosť a predlžuje životnosť výbojky
- Geter ZrAl zabezpečuje zachovanie svetelného toku vysokej úrovne a znižuje poruchovosť
- Vysokoúčinná koncepcia „Plus“ je zárukou výborného svetelného toku
- Výbojky neobsahujú absolútne žiadne množstvo olova

Aplikácie


- Cestné a rezidenčné osvetlenie
- Priemyselné osvetlenie priestranstiev
- Rekreačné športové zariadenia, interiér a exteriér
- Dekoratívne nasvetlenie objektov, svetelná výzdoba

Varovanie a ochrana

- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci jeho životnosti (normy IEC60662, IEC 62035)
- VF predradník musí byť v súlade s usmernením Philips LDi.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	48 mm	47 mm	132 mm	210 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	48 mm	65 mm	158 mm	257 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	48 mm	83 mm	175 mm	283 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	36 mm	35 mm	102 mm	156 mm
MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

Všeobecné informácie

Prevádzková poloha	UNIVERSAL
--------------------	-----------

Svetelné technické

Chromatická súradnica Y (nom.)	0,42
--------------------------------	------

Index podania farieb (CRI)	-
----------------------------	---

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
---------------------------	------------

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Pätica
93358100	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	E27
92290500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	E27
92323000	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	E40

Order Code	Full Product Name	Pätica
92733700	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	E40
92737500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	E40
92741200	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	E40

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná			
		Chromatická súradnica X (nom.)	teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
93358100	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	0,54	1900 K	83 lm/W	4 500 lm
92290500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	0,54	1900 K	96 lm/W	7 200 lm
92323000	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	0,535	2000 K	110 lm/W	11 550 lm
92733700	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	0,535	2000 K	118,51 lm/W	18 200 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradná			
		Chromatická súradnica X (nom.)	teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
92733700	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	0,535	2000 K	132 lm/W	33 700 lm
92737500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	0,535	2000 K	140 lm/W	55 400 lm
92741200	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	0,535	2000 K	140 lm/W	55 400 lm

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Prúd svetelného zdroja (nom.)	Napätie (nom.)	Spotreba
93358100	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	-	86 V	54,0 W
92290500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	-	92 V	75,0 W
92323000	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	1 150 mA	108 V	105 W

Order Code	Full Product Name	Prúd svetelného zdroja (nom.)	Napätie (nom.)	Spotreba
92733700	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	-	98 V	154,0 W
92737500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	-	99 V	255,0 W
92741200	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	-	98 V	397,0 W

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Tvar žiarovky
93358100	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	T35
92290500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	T35
92323000	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	T46

Order Code	Full Product Name	Tvar žiarovky
92733700	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	T46
92737500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	T46
92741200	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	T46

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h	Obsah ortuti (Hg) (max.)	Obsah ortuti (Hg) (nom.)
93358100	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	54 kWh	9,8 mg	9,8 mg
92290500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	75 kWh	12,2 mg	12,2 mg
92323000	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	103 kWh	16,3 mg	16,3 mg
92733700	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	154 kWh	15,1 mg	15,1 mg
92737500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	255 kWh	15,1 mg	15,1 mg

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h	Obsah ortuti (Hg) (max.)	Obsah ortuti (Hg) (nom.)
92741200	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	397 kWh	19,6 mg	19,6 mg

