



Produktbeskrivelse

SON-T

Højtryksnatriumlyskilde med gennemsigtig rørformet yderkolbe

Fordele

- SON-T er en omkostningseffektiv og driftssikker løsning inden for højtryksnatriumbelysning

Funktioner

- Klar rørformet yderkolbe
- Højt lysudbytte
- Den robuste konstruktion er modstandsdygtig over for vibrationer og stød, hvorved der opnås en lang levetid uden driftsforstyrrelser
- Dæmpning er mulig med særligt udstyr

Anvendelsesområder

- Offentlige områder og byområder
- Dekorativ udendørs projektorbelysning
- Industriel, forretningsmæssig og kommerciel belysning
- Indendørs og udendørs sportsfaciliteter

Advarsler og sikkerhed


- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC 60662 og IEC 62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions



LPPR SON-T E40

Målskitse



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm

