



Product Description

SON-T

Λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης με διαφανές σωληνοειδές εξωτερικό περίβλημα

Οφέλη

- Ο λαμπτήρας SON-T αποτελεί μια οικονομική και αξιόπιστη λύση για τους λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης

Χαρακτηριστικά

- Διαφανές σωληνοειδές εξωτερικό περίβλημα
- Υψηλή απόδοση φωτεινότητας
- Η στιβαρή κατασκευή είναι ανθεκτική στους κραδασμούς και τα χτυπήματα, παρέχοντας αξιόπιστη διάρκεια ζωής
- Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης με αποκλειστικό εξοπλισμό

Εφαρμογή

- Οδικός και οικιακός φωτισμός
- Διακοσμητικός φωτισμός διάχυσης
- Για εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές
- Εσωτερικές και εξωτερικές ψυχαγωγικές αθλητικές εγκαταστάσεις

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ο εξοπλισμός ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει προστασία κύκλου τέλους ζωής (IEC60662, IEC 62035)
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Versions




LPPR SON-T E40



LPPR SON-T E27

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm
SON-T 150W E E40 SL/12	47 mm	58 mm	132 mm	209 mm
SON-T 250W E E40 SL/12	47 mm	66 mm	158 mm	255 mm
SON-T 400W E E40 SL/12	47 mm	82 mm	175 mm	286 mm
SON-T 70W/220 E27 1CT/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

Γενικές πληροφορίες	
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	-
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	E40
21270600	SON-T 150W E E40 SL/12	E40
21288100	SON-T 250W E E40 SL/12	E40

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα
21292800	SON-T 400W E E40 1SL/12	E40
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	E27

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη χρωματικότητας Χ (ονομ.)	Συντεταγμένη χρωματικότητας Υ (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	-	-	130 lm/W
21270600	SON-T 150W E E40 SL/12	-	-	98 lm/W
21288100	SON-T 250W E E40 SL/12	-	-	110 lm/W

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη χρωματικότητας Χ (ονομ.)	Συντεταγμένη χρωματικότητας Υ (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
21292800	SON-T 400W E E40 1SL/12	-	-	123 lm/W
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	0,540	0,413	84 lm/W

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	100 V	960,0 W
21270600	SON-T 150W E E40 SL/12	100 V	153 W
21288100	SON-T 250W E E40 SL/12	100 V	255 W

Order Code	Full Product Name	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
21292800	SON-T 400W E E40 1SL/12	100 V	392,0 W
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	90 V	70,0 W

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	T65
21270600	SON-T 150W E E40 SL/12	T46
21288100	SON-T 250W E E40 SL/12	T46

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
21292800	SON-T 400W E E40 1SL/12	T46
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	T35

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	1.056 kWh	23 mg
21270600	SON-T 150W E E40 SL/12	162 kWh	20,4 mg
21288100	SON-T 250W E E40 SL/12	275 kWh	20,4 mg
21292800	SON-T 400W E E40 1SL/12	431 kWh	24,5 mg
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	77 kWh	16,3 mg

