Descripción del producto

SON-T

Lámpara de sodio de alta presión con lamparita exterior tubular transparente

Beneficios

- SON-T es una solución rentable y confiable en sodio de alta presión

Características

- Lámpara exterior tubular transparente
- Gran eficacia luminosa
- La confección sólida es resistente a la vibración y los impactos, lo que conduce a una vida útil confiable
- Atenuación posible con control dedicado

Aplicaciones

- Iluminación de caminos y residencial
- Proyección decorativa
- Aplicaciones comerciales e industriales
- Instalaciones de deportes recreativos de interior y exterior

Advertencias y seguridad

- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC60662, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

SON-T

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm
SON-T 250W E E40 1SL	47 mm	66 mm	158 mm	255 mm

Información general	
Tapa-base	E40
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL
Información técnica sobre la luz	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2000 K
Índice de producción de color (IRC)	-
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje (nominal)	100 V
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transparente

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	130 lm/W

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
928487200097	SON-T 250W E E40 1SL	110 lm/W

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	960.0 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
928487200097	SON-T 250W E E40 1SL	255 W

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	T65

Order Code	Full Product Name	Forma del foco
928487200097	SON-T 250W E E40 1SL	T46

Aprobación y aplicación

SON-T

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	1,056 kWh	23 mg
928487200097	SON-T 250W E E40 1SL	275 kWh	20.4 mg





© 2025 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus respectivos propietarios.