



Description du produit

SON-T

Lampe à vapeur de sodium haute pression à ampoule extérieure tubulaire

Avantages

- SON-T est une solution rentable et fiable à base de vapeur de sodium haute pression

Fonctions

- Ampoule extérieure tubulaire transparente
- Efficacité lumineuse élevée
- Sa construction robuste accroît la résistance aux vibrations et aux chocs, ce qui lui permet de garantir une durée de vie fiable
- Réglage de l'intensité possible avec appareillage spécifique

Application

- Éclairage pour routes et résidentiel
- Éclairage décoratif par projection
- Applications commerciales et industrielles
- Installations sportives et de loisirs, en intérieur et extérieur

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

SON-T

Versions




LPPR SON-T E40



LPPR SON-T E27

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E E40 1SL/4	66 mm	145 mm	240 mm	390 mm
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm
SON-T 100W E E40 SL/12	47 mm	44 mm	132 mm	209 mm
SON-T 150W E E40 SL/12	47 mm	58 mm	132 mm	209 mm
SON-T 150W E E40 1SL/12	47 mm	58 mm	132 mm	209 mm
SON-T 250W E E40 SL/12	47 mm	66 mm	158 mm	255 mm
SON-T 70W/220 E27 1CT/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

Informations générales

Position de fonctionnement UNIVERSEL

Données techniques de l'éclairage

Température de couleur corrélée (nom.) 2000 K

Indice de rendu de couleur (IRC) -

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Oui

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Transparent

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	E40
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	E40
928487100094	SON-T 150W E E40 1SL/12	E40
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	E40

Order Code	Full Product Name	Culot
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	E40
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	E40
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	E27

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Coordonnée trichromatique x (nominale)	Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	-	-	130 lm/W
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	-	-	90 lm/W
928487100094	SON-T 150W E E40 1SL/12	-	-	98 lm/W
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	-	-	98 lm/W

Order Code	Full Product Name	Coordonnée trichromatique x (nominale)	Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	-	-	110 lm/W
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	-	-	130 lm/W
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	0,540	0,413	84 lm/W

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Consommation électrique
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	100 V	960,0 W
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	100 V	100,0 W
928487100094	SON-T 150W E E40 1SL/12	100 V	153 W
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	100 V	153 W

Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Consommation électrique
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	100 V	255 W
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	100 V	960,0 W
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	90 V	70,0 W

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	T65
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	T46
928487100094	SON-T 150W E E40 1SL/12	T46
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	T46

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	T46
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	T65
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	T35

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h (nom.)	Taux de mercure (Hg) (nom.)
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	1 056 kWh	23 mg
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	110 kWh	18,36 mg
928487100094	SON-T 150W E E40 1SL/12	162 kWh	20,4 mg
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	162 kWh	20,4 mg
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	275 kWh	20,4 mg
928487400091	SON-T 1000W E E40 1SL/4	1 056 kWh	22,65 mg

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h (nom.)	Taux de mercure (Hg) (nom.)
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	77 kWh	16,3 mg

