



Termékleírás

SON-T

Nagynyomású nátriumlámpa átlátszó, cső alakú külső burával

Előnyök

- A SON-T egy költségghatékony és megbízható megoldás

Szolgáltatások

- Átlátszó, cső alakú külső bura
- Magas fényhasznosítás
- Robusztus konstrukció kevesebb hegesztési ponttal, így vibráció- és ütésálló
- Speciális előtétrel szabályozható

Alkalmazás

- Út- és lakóövezet világítás
- Dekoratív fényárvilágítás
- Ipari és kereskedelmi területek
- Szabadidős sportlétesítmények beltéren és kültéren

Figyelmeztetések és biztonság

- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC60662, IEC 62035)
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészséget. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Versions




LPPR SON-T E40



LPPR SON-T E27

Méretezett rajza



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm
SON-T 70W/220 E27 1CT/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

Általános információ	
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS
Technikai adatok	
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2000 K
Színvisszaadási index (CRI)	-
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Fejelés - foglalat
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	E40

Order Code	Full Product Name	Fejelés - foglalat
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	E27

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Színérték X koordinátája (névleges)	Színérték Y koordinátája (névleges)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	-	-	130 lm/W

Order Code	Full Product Name	Színérték X koordinátája (névleges)	Színérték Y koordinátája (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	0,540	0,413	84 lm/W

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	100 V	960,0 W

Order Code	Full Product Name	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	90 V	70,0 W

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	T65

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	T35

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/ 1000 óra	Higanytartalom (Hg) (névleges)
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	1 056 kWh	23 mg
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	77 kWh	16,3 mg

