



Descrierea produsului

SON-T

Lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune și capsulă exterioară tubulară transparentă

Beneficii

- Sursele SON-T sunt eficiente din punct de vedere al costurilor și reprezintă o soluție fiabilă în gama de surse cu vapori de sodiu de înaltă presiune

Caracteristici

- Eficacitate luminoasă ridicată
- Balon exterior tubular din sticlă transparentă clară
- Construcție robustă extrem de rezistentă la vibrații și șocuri, ce duce la o funcționare fiabilă
- Este posibilă reglarea fuxului luminos cu ajutorul unui aparat de variație special

Cerere

- Zone publice și urbane
- Iluminat proiector decorativ
- Iluminat industrial și comercial
- Arene sportive interioare și exterioare

Warnings and safety

- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC60662, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Versions




LPPR SON-T E40



LPPR SON-T E27

Cote



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm
SON-T 70W/220 E27 1CT/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

Informații generale	
Poziție de funcționare	UNIVERSAL
Date tehnice lumină	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2000 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	-
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	E40

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	E27

Date tehnice lumină

		Coordonată cromatică X	Coordonată cromatică Y	Randament luminos (nominal)
Order Code	Full Product Name	(nom.)	(nom.)	(nom.)
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	-	-	130 lm/W

		Coordonată cromatică X	Coordonată cromatică Y	Randament luminos (nominal)
Order Code	Full Product Name	(nom.)	(nom.)	(nom.)
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	0,540	0,413	84 lm/W

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Tensiune (nom.)	Consum de curent
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	100 V	960,0 W

Order Code	Full Product Name	Tensiune (nom.)	Consum de curent
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	90 V	70,0 W

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Formă bec
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	T65

Order Code	Full Product Name	Formă bec
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	T35

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h	Conținut de mercur (Hg) (nom.)
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	1.056 kWh	23 mg
19267715	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	77 kWh	16,3 mg

