



# Опис виробу

## SON-T

Натрієва лампа високого тиску з прозорою трубчастою зовнішньою колбою

### Переваги

- SON-T – економічне та надійне рішення в сегменті натрієвих ламп високого тиску

### Характеристики

- Прозора трубчаста зовнішня колба
- Висока світловіддача
- Міцна конструкція стійка до вібрації та ударів, що забезпечує довгий термін експлуатації
- Затухання за допомогою спеціального модуля регулювання

### Застосування

- Дорожнє освітлення та побутові системи освітлення
- Декоративне заливаюче освітлення
- Комерційні та промислові застосування
- Внутрішнє та зовнішнє освітлення спортивно-оздоровчих об'єктів

### Попередження та безпека


- Модуль регулювання має забезпечувати захист після завершення терміну експлуатації (IEC 60662, IEC 62035)
- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Версії



LPPR SON-T E27

Розміри



| Product                  | D (max) | O      | L      | C (max) |
|--------------------------|---------|--------|--------|---------|
| SON-T 1000W E40 1SL/4    | 66 mm   | 153 mm | 240 mm | 390 mm  |
| SON-T 100W E E40 SL/12   | 47 mm   | 44 mm  | 132 mm | 209 mm  |
| SON-T 150W E E40 SL/12   | 47 mm   | 58 mm  | 132 mm | 209 mm  |
| SON-T 250W E E40 SL/12   | 47 mm   | 66 mm  | 158 mm | 255 mm  |
| SON-T 400W E E40 SL/12   | 47 mm   | 82 mm  | 175 mm | 286 mm  |
| SON-T 70W/220 E27 1CT/12 | 36 mm   | 42 mm  | 102 mm | 156 mm  |

| Загальна інформація                    |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Робоче положення                       | УНІВЕРСАЛЬНЕ |
| Світлотехнічні                         |              |
| Корельована колірна температура (ном.) | 2000 K       |
| Індекс якості кольоропередачі (CRI)    | -            |
| Елементи керування й затемнення        |              |
| З регульованою яскравістю              | Так          |
| Механічні деталі й корпус              |              |
| Обробка лампи                          | Прозорий     |

Загальна інформація

| Order Code   | Full Product Name      | Розташування виводів |
|--------------|------------------------|----------------------|
| 928154509228 | SON-T 1000W E40 1SL/4  | E40                  |
| 928481500092 | SON-T 100W E E40 SL/12 | E40                  |
| 928487100096 | SON-T 150W E E40 SL/12 | E40                  |

| Order Code   | Full Product Name        | Розташування виводів |
|--------------|--------------------------|----------------------|
| 928487200098 | SON-T 250W E E40 SL/12   | E40                  |
| 928487300098 | SON-T 400W E E40 SL/12   | E40                  |
| 928152800035 | SON-T 70W/220 E27 1CT/12 | E27                  |

Світлотехнічні

|              | Full Product           | Координата<br>хроматичності X | Координата<br>хроматичності Y | Світловіддача<br>(номінальна) |
|--------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Order Code   | Name                   | (номінальна)                  | (номінальна)                  | (ном.)                        |
| 928154509228 | SON-T 1000W E40 1SL/4  | -                             | -                             | 130 lm/W                      |
| 928481500092 | SON-T 100W E E40 SL/12 | -                             | -                             | 90 lm/W                       |
| 928487100096 | SON-T 150W E E40 SL/12 | -                             | -                             | 98 lm/W                       |
| 928487200098 | SON-T 250W E E40 SL/12 | -                             | -                             | 110 lm/W                      |

|              | Full Product             | Координата<br>хроматичності X | Координата<br>хроматичності Y | Світловіддача<br>(номінальна) |
|--------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Order Code   | Name                     | (номінальна)                  | (номінальна)                  | (ном.)                        |
| 928487300098 | SON-T 400W E E40 SL/12   | -                             | -                             | 123 lm/W                      |
| 928152800035 | SON-T 70W/220 E27 1CT/12 | 0,540                         | 0,413                         | 84 lm/W                       |

Експлуатаційні й електричні

| Order Code   | Full Product Name      | Напруга (ном.) | Споживана потужність |
|--------------|------------------------|----------------|----------------------|
| 928154509228 | SON-T 1000W E40 1SL/4  | 100 V          | 960,0 W              |
| 928481500092 | SON-T 100W E E40 SL/12 | 100 V          | 100,0 W              |
| 928487100096 | SON-T 150W E E40 SL/12 | 100 V          | 153 W                |

| Order Code   | Full Product Name        | Напруга (ном.) | Споживана потужність |
|--------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| 928487200098 | SON-T 250W E E40 SL/12   | 100 V          | 255 W                |
| 928487300098 | SON-T 400W E E40 SL/12   | 100 V          | 392,0 W              |
| 928152800035 | SON-T 70W/220 E27 1CT/12 | 90 V           | 70,0 W               |

Механічні деталі й корпус

| Order Code   | Full Product Name      | Форма лампи |
|--------------|------------------------|-------------|
| 928154509228 | SON-T 1000W E40 1SL/4  | T65         |
| 928481500092 | SON-T 100W E E40 SL/12 | T46         |
| 928487100096 | SON-T 150W E E40 SL/12 | T46         |

| Order Code   | Full Product Name        | Форма лампи |
|--------------|--------------------------|-------------|
| 928487200098 | SON-T 250W E E40 SL/12   | T46         |
| 928487300098 | SON-T 400W E E40 SL/12   | T46         |
| 928152800035 | SON-T 70W/220 E27 1CT/12 | T35         |

Затвердження й застосування

|              | Full Product Name        | Споживання енергії кВт/<br>1000 год | Вміст ртуті<br>(ном.) |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Order Code   |                          |                                     | (ном.)                |
| 928154509228 | SON-T 1000W E40 1SL/4    | 1 056 kWh                           | 23 mg                 |
| 928481500092 | SON-T 100W E E40 SL/12   | 110 kWh                             | 18,36 mg              |
| 928487100096 | SON-T 150W E E40 SL/12   | 162 kWh                             | 20,4 mg               |
| 928487200098 | SON-T 250W E E40 SL/12   | 275 kWh                             | 20,4 mg               |
| 928487300098 | SON-T 400W E E40 SL/12   | 431 kWh                             | 24,5 mg               |
| 928152800035 | SON-T 70W/220 E27 1CT/12 | 77 kWh                              | 16,3 mg               |

