



产品描述

SON-T

配备烧结氧化铝放电管的高压钠蒸汽灯具，外部配备真空硬玻璃外部灯泡

优点

- 节能、高光效光源
- 可以调光,可以使用调光镇流器进行节能改造

特点

- 光效高达 120lm/W
- 透明直管型外泡壳
- 放电管内充有钠 - 汞混合物和启动气体氙
- 可以调光

应用

- 道路照明
- 城市美化照明
- 工业区域照明
- 公共场所

安全提示


- 控制装置必须包含寿命末期保护功能 (IEC60662、IEC 62035)
- 灯破损几乎不可能对您的健康造成任何影响。如果灯破损，请将房间保持通风 30 分钟，然后最好戴上手套将部件拆下。将破损的灯装入密封塑料袋并带至附近的垃圾箱进行回收。请勿使用真空吸尘器。

Versions



LPPR SON-T E27

二维绘图



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E E40 1SL/4	66 mm	145 mm	240 mm	390 mm
SON-T 100W E E40 1SL/12	44 mm	47 mm	132 mm	209 mm
SON-T 150W E E40 1SL/12	47 mm	58 mm	132 mm	209 mm
SON-T 250W E E40 1SL/12	47 mm	66 mm	158 mm	255 mm
SON-T 400W E E40 1SL/12	47 mm	82 mm	175 mm	286 mm
SON-T 70W E E27 1CT/12	36 mm	42 mm	132 mm	209 mm

一般信息	
操作位置	UNIVERSAL
灯技术	
相关色温 (标称)	2000 K
显色指数 (CRI)	-
控制和调光	
可调光	是
机械和外壳	
灯泡外观	透明

一般信息

Order Code	Full Product Name	底盖
928487100094	SON-T 150W E E40 1SL/12	E40
928487200094	SON-T 250W E E40 1SL/12	E40
928487300094	SON-T 400W E E40 1SL/12	E40

Order Code	Full Product Name	底盖
928487400093	SON-T 1000W E E40 1SL/4	E40
928494709291	SON-T 100W E E40 1SL/12	E40
928494609291	SON-T 70W E E27 1CT/12	E27

灯技术

Order Code	Full Product Name	光效 (额定)(标称)	光通量
928487100094	SON-T 150W E E40 1SL/12	98 lm/W	-
928487200094	SON-T 250W E E40 1SL/12	110 lm/W	-
928487300094	SON-T 400W E E40 1SL/12	123 lm/W	-

Order Code	Full Product Name	光效 (额定)(标称)	光通量
928487400093	SON-T 1000W E E40 1SL/4	130 lm/W	-
928494709291	SON-T 100W E E40 1SL/12	95 lm/W	9,600 lm
928494609291	SON-T 70W E E27 1CT/12	87 lm/W	6,250 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	电压 (标称)	功耗
928487100094	SON-T 150W E E40 1SL/12	100 V	153 W
928487200094	SON-T 250W E E40 1SL/12	100 V	255 W
928487300094	SON-T 400W E E40 1SL/12	100 V	392.0 W

Order Code	Full Product Name	电压 (标称)	功耗
928487400093	SON-T 1000W E E40 1SL/4	100 V	960.0 W
928494709291	SON-T 100W E E40 1SL/12	100 V	101 W
928494609291	SON-T 70W E E27 1CT/12	90 V	72 W

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	灯泡外形
928487100094	SON-T 150W E E40 1SL/12	T46
928487200094	SON-T 250W E E40 1SL/12	T46
928487300094	SON-T 400W E E40 1SL/12	T46

Order Code	Full Product Name	灯泡外形
928487400093	SON-T 1000W E E40 1SL/4	T65
928494709291	SON-T 100W E E40 1SL/12	T46
928494609291	SON-T 70W E E27 1CT/12	T35

审批和申请

Order Code	Full Product Name	能耗 kWh/1000 h	汞 (Hg) 含量 (标称)
928487100094	SON-T 150W E E40 1SL/12	162 kWh	20.4 mg
928487200094	SON-T 250W E E40 1SL/12	275 kWh	20.4 mg
928487300094	SON-T 400W E E40 1SL/12	431 kWh	24.5 mg
928487400093	SON-T 1000W E E40 1SL/4	1,056 kWh	22.65 mg
928494709291	SON-T 100W E E40 1SL/12	110 kWh	20.2 mg
928494609291	SON-T 70W E E27 1CT/12	77 kWh	16.3 mg

